

BLOCK TERMINALS


油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル

-L字穴タイプ-

2日目納期短縮

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス



テーパーねじの推奨締付トルク・異通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。型式の前に「G-」をつけることで「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

◎カタログ規格外品はこちら P.137

Technical drawing showing dimensions (E, L, N, P, R, A, B, X, Y, M) and material specifications for various block terminal types. Includes a table for dimensions and a diagram for the basic connection shape.

◎取付穴形状は自由にお選び頂けます。◎取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。<寸法の計算方法> 例: BTLS3~P35の場合 L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×20=110

テーパーねじの推奨締付トルク・異通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。型式の前に「G-」をつけることで「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

Technical drawing showing dimensions (E, L, N, P, R, A, B, X, Y, M) and material specifications for various block terminal types. Includes a table for dimensions and a diagram for the basic connection shape.

◎取付穴形状は自由にお選び頂けます。◎取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。但し、15角・20角で指定しない場合は、通し穴になります。<寸法の計算方法> 例: BTLAP3~P35の場合 L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×20=110

Main product selection table with columns for Type, Pitch (P), and Port Size. It lists various models like BTLAS, BTLAC, BTLA, etc., and their corresponding dimensions and materials.

◎型式の前に「G-」を付けることでG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTLA) 注文方法は注文例をご確認ください。◎Q・Rは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nで指定してください。◎ピッチを指定する場合は継手の取付に必要な寸法にご注意ください。◎連数6・8の場合1/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角・20角の場合を除く)◎ブロック角□30タイプで、Q・Rを共に3/8を選択された場合、テーパーねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□40タイプをご選択ください。◎ブロック角□50タイプで、Q・Rを共に3/4を選択された場合、テーパーねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□60タイプをご選択ください。

Price table for Block Terminals (Pitch (P) Fixed). Columns include Port Size (20, 30, 40, 50, 60, 70 degrees) and Price per unit.

Price table for Block Terminals (Pitch (P) Specified). Columns include Port Size (30, 40, 50, 60 degrees) and Price per unit.

Main product selection table with columns for Type, Pitch (P), and Port Size. It lists various models like BTLAS, BTLAC, BTLA, etc., and their corresponding dimensions and materials.

◎型式の前に「G-」を付けることでG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTLA) 注文方法は注文例をご確認ください。◎Q・Rは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nで指定してください。◎ピッチを指定する場合は継手の取付に必要な寸法にご注意ください。◎連数6・8の場合1/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角・20角の場合を除く)◎ブロック角□25タイプで直角方向のテーパーねじ共に1/4を選択された場合、テーパーねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□35タイプをご選択ください。

Order form section with fields for Type, Port Size, and Pitch. Includes a table for quantity discounts and a note about lead times.

Price table for Block Terminals (Pitch (P) Specified). Columns include Port Size (15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 degrees) and Price per unit.

Price table for Block Terminals (Pitch (P) Specified). Columns include Port Size (20, 25, 30, 35, 40, 50 degrees) and Price per unit.