

PVC PIPES・PVC JOINT -TS JOINTS・HI JOINTS-

塩ビ管・塩ビ継手

-TS継手・HI継手-

2日目納期短縮
出荷

価格改訂



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

継手接合部の寸法は、P1342の概要の寸法表をご参照ください。各材質の仕様・用途は、P1342の概要をご参照ください。

■塩ビ管

Type	種類	材質	規格	色
PVCT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル	JIS K 6742	灰色
PVCH	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル		灰青色

パイプ外径に多少の擦り傷や小さい傷がある場合があります。

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	外径 D	厚さ t	内径 (参考値)	¥基準単価								
						PVCT								
						150~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1250	1251~1500		
PVCT PVCH	13	50~1500	18	±0.2	2.5	±0.2	13	350	420	490	600	800	1,100	1,500
	16		22	±0.2	3	±0.3	16	400	500	600	700	900	1,200	1,600
	20		26	±0.2	3	±0.3	20	450	550	700	800	1,000	1,300	1,700
	25		32	±0.2	3.5	±0.3	25	500	600	800	900	1,100	1,400	1,800
	30		38	±0.3	3.5	±0.3	31	600	700	900	1,000	1,200	1,500	1,900

L寸の公差は、50~1000までは+1~3、1001~1500までは+2~5となります。*PVCHは、上記価格にNo25は+150円、その他は+100円した金額になります。

Order 注文例

型式 - L
PVCT20 - 1000

Price 価格

■数量スライド価格 (H円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~30
	31~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

2 日日出荷

※ストークA早割 翌日出荷 800円/明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 800円/本 PM 6:00迄

※ストークA早割は1明細行当たり一律300円
※ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

■ソケット

Type	種類	材質
PVCTS	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHS	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
						PVCTS	PVCHS
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	50
	16	7	67			60	
	20	7	77			70	
	25	7	87			80	
	30	7	95			90	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■バルブ用ソケット

Type	種類	材質
PVCTSB	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSB	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	R (PT)	d	B	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
								PVCTSB	PVCHSB
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	50
	16	1/2	13	29	57			60	
	20	3/4	18	33	64			60	
	25	1	23	40	71			70	
	30	1 1/4	31	46	80			120	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■異径ソケット

Type	種類	材質
PVCTSD	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSD	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
						PVCTSD	PVCHSD
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	50
	2016	6	71			20~50コ	60
	2516	15	85			20~50コ	80
	2520	9	84			20~50コ	130
	3025	9	93			20~50コ	90

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■チーズ

Type	種類	材質
PVCTT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHT	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
								PVCTT	PVCHT
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743	+200円/明細行	1~19コ	50
	16	13	13	43	43			20~50コ	80
	20	15	15	50	50			20~50コ	100
	25	18	18	58	58			20~50コ	150
	30	21	21	65	65			20~50コ	210

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■異径チーズ TS継手 PVCTTD

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
								1~19コ	20~50コ
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	90
	2016	13	15	48	45			20~50コ	190
	2516	13	18	53	48			20~50コ	210
	2520	15	18	55	53			20~50コ	270
	3025	18	21	62	61			20~50コ	380

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■90°エルボ TS継手 PVCTE HI継手 PVCHE

材質 硬質ポリ塩化ビニル / 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
						PVCTE	PVCHE
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	50
	16	13	43			60	
	20	15	50			70	
	25	18	58			100	
	30	21	65			130	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■45°エルボ HI継手 PVCHHE

材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
						1~19コ	20~50コ
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	80
	20	9	44			160	
	25	11	51			170	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■キャップ TS継手 PVCTC HI継手 PVCHC

材質 硬質ポリ塩化ビニル / 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
					PVCTC	PVCHC
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743	+200円/明細行	20~50コ	50
	16	33.5			70	
	20	38.5			80	
	25	44			90	
	30	48			100	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■伸縮継手 TS継手 PVCTY

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	D	t	L	B	W	規格	¥基準単価	
								1~10コ	
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	380	
	16	34	5.5	110	29	42	-	610	
	20	35	3.5	78	29	50	JIS K 6743	640	
	25	43	4	89	29	56	JIS K 6743	770	
	30	48	4	98	33.5	63		1,150	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PVCTY16は、ナット部が丸型になります。熱による塩ビ管の伸縮を吸収するための継手で。

■バルブ TS継手 PVCTB

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式 Type	No.	D	ds	H	L	L1	規格	¥基準単価	¥スライド単価
								1~9コ	10~30コ
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743	1,620	1,200
	20	59	26	89.5	125	97	JIS K 6743	1,930	1,500
	25	68	32	101	142	97	JIS K 6743	2,350	1,800
	30	80	38	119	158	129	JIS K 6743	3,230	3,230

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■接着剤 PVCTBN (硬質ポリ塩化ビニル用) PVCHBN (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル用)

RoHS10

型式 Type	No.	容量 (g)	¥基準単価	
			1~20コ	
PVCTBN	100	100	680	
	500	500	860	

型式 Type	No.	容量 (g)	¥基準単価	
			1~20コ	
PVCHBN	100	100	850	
	500	500	1,180	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例 型式 PVCHSB20 PVCHBN100

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

※部 1~19コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。
 【計算例①】 PVCHSB202コご注文の場合 基準単価45円×20コ=900円
 1コ当たりの価格: 基準単価45円+100円=145円
 計(1明細行)145円×2コ=290円
 【計算例②】 PVCHSB2020コご注文の場合 基準単価45円×20コ=900円
 1コ当たりの価格: 基準単価45円+100円=145円
 計(1明細行)145円×20コ=2900円

51 管・継手・バルブ