

GLOBE VALVES CHECK VALVES STRAINERS HYDRAULIC VALVES
グローブバルブ/チャッキバルブ/ストレーナ/油圧バルブ



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■グローブバルブ

Type	材質	最高使用圧力
GBUCL	本体: SCS13A パッキン: BA-15APTFE 20A~25A: 膨張黒鉛+PTFE編組	水・油・空気: 1.0MPa

型式 Type	No.	Rc (PT)	S	L (H)	W	GBUCL		
						¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10	
GBUCL	8A	1/4	18	44	68	55	5,280	4,760
	10A	3/8	22	48	68	55	5,430	4,890
	15A	1/2	26	52	68	55	5,500	4,950
	20A	3/4	34	60	93	60	6,910	6,220
	25A	1	41	72	100	70	9,510	8,560

■特長
 ・ボデー内部に隔壁が付き、入口と出口の中心は直線上にあり、流体の流れがS字となるバルブです。

■ストレーナ

Type	材質	最高使用圧力
STRY	本体: SCS13A ガスケット: 充填材入りPTFE	水・油・空気: 0.6MPa

■チャッキバルブ

Type	材質	最高使用圧力
THKB	本体: SCS13A ガスケット: 非石綿シート	水・油・空気: 0.6MPa

型式 Type	No.	Rc (PT)	S	L	H	THKB	
						¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10
THKB	15A	1/2	29	65	45	9,310	8,380
	20A	3/4	35	80	55	10,480	9,430
	25A	1	44	90	61	13,400	12,060

■特長
 ・円盤状のジスクの一端を「蝶つかい形式」にして、ボデーなどに吊るし自由に動く構造です。水平配管はもちろんのこと、縦配管にも使用できます。
 ・圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造です。

型式 Type	No.	Rc (PT)	S	L	H	H1	d1	STRY	
								¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10
STRY	8A	1/4	21	65	50	67	15	8,950	8,060
	10A	3/8	23	70	50	68	15	9,200	8,280
	15A	1/2	29	85	60	80	18	10,090	9,080
	20A	3/4	35	100	65	90	23	12,470	11,230
	25A	1	43	115	77	107	30	16,770	15,100

■特長
 ・流体中の異物やゴミを分離・排除します。
 ・メッシュサイズは40です。

■油圧バルブ

■インラインフローコントロールバルブ

Type	材質	使用流体	使用温度	最高使用圧力
BKFS	本体: 鋼鉄	一般鉱物性 作動油	-10~60℃	34.5MPa

型式 Type	No.	Rc (PT)	最大 流量	B	C	D	E	F	G	H	質量 (g)	BKFS	
												¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10
BKFS	8A	1/4	19ℓ/min	45.5	41	67	42	21	10.5	21	220	6,570	5,370
	10A	3/8	30ℓ/min	56.5	49.5	70	44.5	25	12.5	25	365	7,230	5,910
	15A	1/2	57ℓ/min	70	61	87.5	57	32	16	30	690	12,160	9,690

■特長
 ・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。
 ・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能です。

Order 注文例 **型式** GBUCL10A **Delivery** 在庫品 翌日出荷 P.133

■チェックバルブ

Type	材質	使用流体	使用温度	最高使用圧力
BCKB	本体: 鋼鉄	一般鉱物性 作動油	-10~60℃	34.5MPa

型式 Type	No.	Rc (PT)	最大流量	B	C	G	質量 (g)	BCKB	
								¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~10
BCKB	8A	1/4	19ℓ/min	67	21	10.5	170	5,480	4,580
	10A	3/8	30ℓ/min	70	25	12.5	260	6,340	5,300
	15A	1/2	57ℓ/min	87.5	32	16	510	7,200	6,010

■特長
 ・油圧回路に組み込むことにより逆流を防ぐことができます。

Order 注文例 **型式** BCKB10A **Delivery** 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SMALL SIZE BALL VALVES
小型ボールバルブ
 -ストレートタイプ-



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

写真は「開」状態です。反時計回りに90°回すと「閉」になります。

■PTオス・PFオス

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,120	870
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	1/4	3/8			
	32F	BL (黒)	3/8	1/4	55	1,160	820
	33F	Y (黄)	3/8	3/8			
	34F	BL (黒)	3/8	1/2			
	43F	Y (黄)	3/8	3/8			
	44F	BL (黒)	1/2	1/2			

■PTオス・PFメス

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPT	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,390	810
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	32F	Y (黄)	3/8	1/4			
	33F	BL (黒)	3/8	3/8	53	1,370	1,090
	43F	Y (黄)	1/2	3/8			

■ストレートタイプ-PTメス・PFオス-

型式 Type	No.	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
					1~4コ	5~20
BBPW	11F	1/8	1/8	43	960	800
	22F	1/4	1/4		980	840
	33F	3/8	3/8		1,330	1,100

■PTメス・PFメス

型式 Type	No.	取手部 色選択	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBFF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,040	800
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	1/4	3/8			
	33F	BL (黒)	3/8	3/8			

■PTオス・ホース接続

型式 Type	No.	取手部 色選択	適応ホース 内径 (mm)	T R (PT)	D	L	¥基準単価	
							1~4コ	5~20
BBPH	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	7	56	1,050	930
	93	W (白)	9	3/8	10.5	60		
	124	Y (黄)	12	1/2	14	69.5		

■PTオス・チューブ接続

型式 Type	No.	取手部 色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPC	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	49	1,630	1,440
	62			1/4			
	81	B (黒)		1/8			
	82	W (白)	1/4	8		1,640	1,510
	83	Y (黄)	3/8				
	102	BL (黒)	1/4	10		1,960	1,750
	103	Y (黄)	3/8				

空気以外使用不可

Order 注文例 **型式** BBPC62 **色** BBPF11F **色** B

Delivery 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

必ず全開及び全閉状態でご使用ください。

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,120	870
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	1/4	3/8			
	32F	BL (黒)	3/8	1/4	55	1,160	820
	33F	Y (黄)	3/8	3/8			
	34F	BL (黒)	3/8	1/2			
	43F	Y (黄)	3/8	3/8			
	44F	BL (黒)	1/2	1/2			

型式 Type	No.	取手部 色選択	T R (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPT	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,390	810
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	32F	Y (黄)	3/8	1/4			
	33F	BL (黒)	3/8	3/8	53	1,370	1,090
	43F	Y (黄)	1/2	3/8			

型式 Type	No.	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
					1~4コ	5~20
BBPW	11F	1/8	1/8	43	960	800
	22F	1/4	1/4		980	840
	33F	3/8	3/8		1,330	1,100

型式 Type	No.	取手部 色選択	T Rc (PT)	F G (PF)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBFF	11F	指定無 (オレンジ)	1/8	1/8	43	1,040	800
	12F		1/8	1/4			
	21F	B (黒)	1/4	1/8			
	22F	W (白)	1/4	1/4			
	23F	Y (黄)	1/4	3/8			
	33F	BL (黒)	3/8	3/8			

型式 Type	No.	取手部 色選択	適応ホース 内径 (mm)	T R (PT)	D	L	¥基準単価	
							1~4コ	5~20
BBPH	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	7	56	1,050	930
	93	W (白)	9	3/8	10.5	60		
	124	Y (黄)	12	1/2	14	69.5		

型式 Type	No.	取手部 色選択	D	T R (PT)	L	¥基準単価	
						1~4コ	5~20
BBPC	61	指定無 (オレンジ)	6	1/8	49	1,630	1,440
	62			1/4			
	81	B (黒)		1/8			
	82	W (白)	1/4	8		1,640	1,510
	83	Y (黄)	3/8				
	102	BL (黒)	1/4	10		1,960	1,750
	103	Y (黄)	3/8				

部品名・材質表

部品番号	部品名	材質	個数
①	ボディ	黄銅(クロムメッキ)	1
②	ソケット	黄銅(クロムメッキ)	1
③	ボール	黄銅(クロムメッキ)	1
④	ステム	黄銅	1
⑤	シート	ふっ素樹脂	2
⑥	リング	黄銅	1
⑦	Oリング	合成ゴム	2
⑧	ハンドル	プラスチック	1
⑨	ビス	鉄	