

SANITARY PIPE FITTINGS
サニタリー管用継手/サニタリーチューブストレーナー
 -キャッチネット-
 -標準タイプ・L型タイプ-



CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■キャッチネット

Type	材質
SNGCN	SUS316L

RoHS 10

■キャッチネット取付用ガスケット

Type	材質
SNGGS	シリコン
SNGGF	PTFE

RoHS 10

型式	No.	メッシュ粗さ		D	d	¥基準単価	¥スライド単価
SNGCN	1S	40・100・200		29	23	2,490	2,070
	1.5S			40	35.7	2,550	2,200
	2S			53	47.8	3,430	2,880

●メッシュ粗さの数字が大きいくほど、目が細くなります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	A	T	d	d1	¥基準単価	¥スライド単価
SNGGS	1S	50.5	5.5(5)	30(29.5)	43.5	690	590
	1.5S	700	620	41(40.5)	700	620	1,350
	2S	64	54(53.5)	56.5	760	670	1,560

●SNGGFは()内の寸法になります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 SNGCN1S - メッシュ粗さ 40

■特長
 ・フルールを加工することなく(配管することができます。)
 ・既存の配管にそのまま装着することができます。

Caution 注意
 ・メタルでシールさせますので、流体が回り込むことがあります。
 ・流量の多いところでの使用は破損の原因となりますので、ご注意ください。

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

■チューブストレーナー -標準タイプ-

SNTSK(セット品)
 SNTSN(フィルター単体)

RoHS 10

■部品図

部品番号	部品名	材質
①	上蓋	SUS304
②	本体ケース	SUS304
③	フィルター	SUS304
④	ヘルールガスケット	EPDM
⑤	クランプ	SUS304

■特長: 配管途中に接続し、異物等をろ過します。

型式	No.	メッシュ粗さ	A	D	L	L1	L2	L3	(L4)	SNTSK ¥基準単価	SNTSN ¥基準単価
SNTSK	1S	40・80	50.5	25.4	285	225	58	170	138.5	64,660	32,400
	1.5S	100・200	50.5	38.1	320	260	58	205	173.5	64,480	32,240
	2S		64	50.8	350	290	58	235	203.5	69,960	33,280

●メッシュ粗さの数字が大きいくほど、目が細くなります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■チューブストレーナー -L型タイプ-

SNTSL

RoHS 10

■部品図

部品番号	部品名	材質
①	上蓋	SUS304
②	本体ケース	SUS304
③	フィルター	SUS304
④	ガスケット	EPDM
⑤	クランプ	SUS304
⑥	Oリング	EPDM

■特長: 接続寸法が両フェルールエルボ(P1404 SNBE)と同じです。現在ご利用中のエルボ配管と取替えが容易です。

型式	No.	メッシュ粗さ	A	D	D1	L	L1	L2	H	¥基準単価
SNTSL	1S	40・80	50.5	25.4	63.5	180	135	80	55	71,000
	1.5S	100・200	50.5	38.1	76.3	190	145	75	70	81,000
	2S		64	50.8	101.6	205	180	78	82	86,000

●メッシュ粗さの数字が大きいくほど、目が細くなります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 SNTSK1S - メッシュ粗さ 40

Delivery 出荷日: 8 日日出荷

■SNTSN、SNTSK、SNTSL メッシュ粗さ

粗さ	目開き	織方	線径	
40	0.415mm	平織	φ0.22	φ0.22
80	0.198mm	平織	φ0.14	φ0.14
100	0.154mm	平織	φ0.1	φ0.1
200	0.077mm	平織	φ0.05	φ0.05

SANITARY BUTTERFLY VALVES
サニタリーバタフライバルブ/ボールバルブ
 -小径タイプ・標準タイプ-

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■バタフライバルブ BFBS

RoHS 10

型式	No.	d	A	B	D	L	(H)	(W)	¥基準単価	¥スライド単価
BFBS	1S	23.0	50.5	43.5	74	84	92	142	18,600	17,700
	1.5S	35.7	50.5	43.5	87	84	99	142	20,000	19,000
	2S	47.5	64.0	56.5	98	84	105	142	21,000	20,000
	3S	59.5	77.5	70.5	112	100	112	142	28,900	27,500

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■仕様

使用流体	水・空気・油・ガス
最高使用温度	120℃
最高使用圧力	1S~2S 0.98MPa 2.5・3S 0.78MPa

■特長
 ・フルボートで液溜りがありません。
 ・開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
 ・一定面圧で気密が保たれ、小さいトルクで操作できます。

■部品図

部品番号	部品名	材質
①	本体	SUS316L
②	弁体	SUS316L
③	シートリング	シリコンゴム
④	ノッチプレート	SCS13
⑤	ハンドル金具	SCS13
⑥	ハンドル	SCS13
⑦	スプリング	SUS304
⑧	スプリングピン	SUS304

■ボールバルブ -小径タイプ- SNBSS

RoHS 10

型式	No.	d	A	B	L	L1	H	H1	H2	W	W1	¥基準単価	¥スライド単価
SNBSS	8A	10.5	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41	17,300	16,400
	10A	14	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41	17,700	16,800
	15A	17.5	34	27.5	90	45	86	63	23	80	46	18,000	17,100

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■仕様

使用流体	水・空気・油・ガス
最高使用温度	120℃
最高使用圧力	0.98MPa

■部品図

部品番号	部品名	材質
①	ボディ	SCS16A
②	キャップ	SUS16A
③	ボール	SCS16A又はSUS16L
④	ボールシート	ふっ素樹脂
⑤	ステム	SUS316L
⑥	スラストワッシャ	ふっ素樹脂
⑦	グランドパッキン	ふっ素樹脂
⑧	グランドリング	SUS316L
⑨	グランド	SUS304
⑩	ハンドル	SCS13A
⑪	十字穴付小ネジ	SUS304
⑫	スプリングワッシャ	SUS304
⑬	六角穴付ナット	SUS304

■ボールバルブ -標準タイプ- SNBS

No.1.5S・2S No.1S

RoHS 10

型式	No.	d	D	C	L	H	W	S	A	B	h1	h2	¥基準単価	¥スライド単価
SNBS	1S	23	50.5	43.5	114	90	150	11	50	42	R3	R4.5	14,000	13,300
	1.5S	35.7	50.5	43.5	140	110	180	14	70	50	φ7	φ9	23,000	21,850
	2S	47.8	64	56.5	156	115	180	14	70	50	φ7	φ9	33,000	31,350

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■仕様

使用流体	水・空気・油・ガス
最高使用温度	120℃
最高使用圧力	0.98MPa

Order 注文例: 型式 BFBS1S SNBS10A

Delivery 出荷日: 8 日日出荷

■部品図

部品番号	部品名	材質
①	ボディ	SCS14A
②	エンドキャップ	SCS14A
③	ボールシート	ふっ素樹脂
④	ボール	SCS14A
⑤	ステム	SUS316
⑥	スラストワッシャ	ふっ素樹脂
⑦	Oリング	FPM
⑧	グランドパッキン	ふっ素樹脂
⑨	グランド	SUS304
⑩	皿はね蓋金	SUS301
⑪	ステムナット	SUS304
⑫	ロックワッシャ	SUS304
⑬	ハンドルワッシャ	SUS304
⑭	ストップピン	SUS304
⑮	スプリングワッシャ	SUS304
⑯	ハンドル	SUS304
⑰	ハンドルカバー	PVC
⑱	ハンドルナット	SUS304
⑲	ボルト	SUS304
⑳	ナット	SUS304

52 サニタリー管 真空配管部品・タンク