

AIR COUPLERS -STANDARD TYPE-
エア用カプラー -プラグ-
-スタンダードタイプ-



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

一おねじタイプ
Type: MCPM (鋼鉄, クロムメッキ), MCPMS (SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, 二面幅 H, 質量 (g), MCPM, MCPMS. Rows for types 20, 30, 40.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ホース取付用タイプ
Type: MCPH (鋼鉄, クロムメッキ), MCPHS (SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, 適応ホース内径 (mm), L, A, T, 質量 (g), MCPH, MCPHS. Rows for types 6.5, 8.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ワンタッチ継手付タイプ
MCPC (黄銅, クロムメッキ), MCPCS (SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, L, T, 内径 d, 質量 (g), MCPC, MCPCS. Rows for types 8, 10.

●MCPCについて、チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。●MCPCSは()内数値となります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ (ロータリー型)
MCPRF (鋼鉄, ニッケルメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 F, L, H, 質量 (g), MCPRF. Rows for type 20.

●ロータリー機能付で360°首振り回転できます。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ
Type: MCPF (鋼鉄, クロムメッキ), MCPFS (SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, 二面幅 H, 質量 (g), MCPF, MCPFS. Rows for types 20, 30, 40.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ナット締込タイプ
MCPCN (鋼鉄, クロムメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, L, A, d, H, 質量 (g), MCPCN. Rows for types 8, 10, 12.

●MCPCNについて、チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一おねじタイプ (ロータリー型)
MCPRM (鋼鉄, ニッケルメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, H, 質量 (g), MCPRM. Rows for types 20, 30.

●ロータリー機能付で360°首振り回転できます。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様
Type: プラグ
使用流体: 空気/水 (SUSタイプ)
使用温度範囲: -20~80°C
最高使用圧力: 1.5MPa
耐圧力: 2.0MPa
シール材質: ニトリルゴム
バルブ構造: 片路開閉型

Order 注文例
型式 MCPC8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

AIR COUPLERS -STANDARD TYPE-
エア用カプラー -ソケット-
-スタンダードタイプ-



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

一おねじタイプ
Type: MCSM (大流量タイプ, 鋼鉄, クロムメッキ), MCSMS (大流量タイプ, SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, 二面幅 H, 質量 (g), MCSM, MCSMS, MCSHS. Rows for types 20, 30, 40.

*MCSMSはφ25.4です

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ホース取付用タイプ
Type: MCSH (大流量タイプ, 鋼鉄, クロムメッキ), MCSHS (大流量タイプ, SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, 適応ホース内径 (mm), L, A, T, 質量 (g), MCSH, MCSHS, MCSHS. Rows for types 6.5, 8, 12.7.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ワンタッチ継手付タイプ
MCSC (黄銅, クロムメッキ), MCSCS (SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, L, C, T, 質量 (g), MCSC, MCSCS. Rows for types 8, 10.

●MCSCSは()内寸法になります。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一おねじタイプ (ロック機構付)
MCSTM (鋼鉄, ニッケルメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, H, d, 質量 (g), MCSTM. Rows for types 20, 30, 40.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ
Type: MCSF (大流量タイプ, 鋼鉄, クロムメッキ), MCSFS (大流量タイプ, SUS303)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, L, 二面幅 H, 質量 (g), MCSF, MCSFS, MCSHS. Rows for types 20, 30, 40.

*MCSFSはφ25.4です

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一ナット締込タイプ
MCSCN (鋼鉄, クロムメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, L, d, H1, 質量 (g), MCSCN. Rows for types 8, 10, 12.

●チューブ外径と同じNo.をご使用ください。●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一チューブ取付用タイプ (ロック機構付)
MCSTH (鋼鉄, ニッケルメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, (L), A, T, d, 質量 (g), MCSTH. Rows for types 20, 30, 40.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

一めねじタイプ (ロック機構付)
MCSTFN (鋼鉄, ニッケルメッキ)
RoHS 10

Table with columns: 型式, ねじ径 T, (L), H, 質量 (g), MCSTFN. Rows for types 20, 30, 40.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53 チューブ・継手 吸着部品