

AIR COUPLERS -LIGHTWEIGET-

# エア用カプラー -プラグ・ソケット-

-軽量タイプ-



CADデータフォルダ名: 53\_Fittings

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

**■プラグ -おねじタイプ-** **KSCPM**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	ねじ径 T	(L)	C	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCPM	10	R 1/8	31	15	-	12	6	12	330	240
	20	R 1/4	34	15	18.5	17	6	22.7	330	240

**■プラグ -めねじタイプ-** **KSCPF**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	ねじ径 F	(L)	C	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCPF	20	G 1/4	28	15	18.5	17	6	17.7	330	240

**■プラグ -チューブ取付用タイプ-** **KSCPH**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	(L)	C	A	d	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCPH	20	51	15	30	6	16	310	240

**■プラグ -ウレタンホース取付用タイプ-** **KSCPN**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	(L)	C	A	d	二面幅 H	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCPN	8	38.5	15	17	3.8	17	27.6	350	290
	10				5.3			380	300

**■ソケット -おねじタイプ-** **KSCSM**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	ねじ径 T	(L)	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCSM	20	R 1/4	50	19.5	17	6	57	1,030	880

**■ソケット -めねじタイプ-** **KSCSF**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	ねじ径 T	(L)	D	二面幅 H	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCSF	20	Rc 1/4	47.5	19.5	17	26	1,050	880

**■ソケット -チューブ取付用タイプ-** **KSCSH**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	(L)	C	D	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCSH	20	67	30	19.5	56	1,030	860

**■ソケット -ウレタンホース取付用タイプ-** **KSCSN**

材質: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	(L)	A	D	d	二面幅 H	質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
KSCSN	8	54.5	17	19.5	3.8	17	35	1,100	930
	10				5.3			1,080	930

**Order 注文例** 型式 **KSCPM10**

**Delivery 出荷日** 在庫品 翌日出荷 **P133**  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~50	51~
	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**仕様**

シール材質	使用温度範囲	使用流体	最高使用圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	耐圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
ニトリルゴム(NBR)	-20℃~80℃	空気	1.0(10)	1.5(15)

◎片路開閉方式(ソケット側にバルブがついています。)

AIR COUPLERS -BRANCH TYPE-

# エア用カプラー -プラグ・ソケット-

-分岐タイプ-



□: 新価格

CADデータフォルダ名: 53\_Fittings

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

**■分岐タイプ -2連固定-** **MCRN**

材質: 本体: アルミニウム カプラー: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCRN	4	3,050	2,880

**■分岐タイプ -4連固定-** **MCRT**

材質: 本体: アルミニウム カプラー: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCRT	4	10,370	9,850

**仕様**

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCRN	4	3,050	2,880

仕様	内容
シール材質	ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	空気
最高使用圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.5(15)
耐圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	2.0(20)

特長  
1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。

53  
吸着  
部品  
継手

**■分岐タイプ(自在) -2連自在-** **MCLTR**

材質: 本体: 真鍮(クロムメッキ) カプラー: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCLTR	2	7,370	6,990

**■分岐タイプ(自在) -3連自在-** **MCRE**

材質: 本体: 真鍮(クロムメッキ) カプラー: 鋼鉄(ニッケルメッキ)

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCRE	3	8,460	8,020

**仕様**

型式 Type	No.	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20
MCLTR	2	7,370	6,990

仕様	内容
シール材質	ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	空気
最高使用圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.5(15)
耐圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	2.0(20)

特長  
・1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。  
・取り出し口が360°首振り回転できます。

**ex Example 使用例**

圧力計  
ドレンコック

**Order 注文例** 型式 **MCRN4 MCLTR2**

**Delivery 出荷日** 在庫品 翌日出荷 **P133**  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~20	21~
	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。