

O-RINGS  
**リング**  
-Vシリーズ/ASシリーズ-



CADデータフォルダ名: 53\_Fittings

RoHS 10

Type	材質	厚度 (JIS Hs)	色	使用可能温度範囲	JIS記号	用途
NVA	ニトリルゴム	70±5	黒	-30~100℃	1種A	耐鉱物油用
NVF	ふっ素ゴム	70±5	黒	-15~200℃	4種D	耐熱用
NASA	ニトリルゴム	70±5	黒	-30~100℃	-	耐鉱物油用
NASF	ふっ素ゴム	70±5	黒	-15~200℃	-	耐熱用

**JIS B 2401 Vシリーズ (真空フランジ用)**

型式	No.	JIS 呼び番号	W	内径			NVA		NVF			
				do	NVA 許容差	NVF 許容差	¥パラチャージ (明細行単位)	¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価	
Type							1~9コ	10~49	50~100	1~49コ	50~100	
<b>NVA</b> (ニトリルゴム・黒)	15	V15	4.0±0.1	14.5	±0.20	±0.24	+200円 /明細行	32	30	200	75	
	24	V24		23.5	±0.24	±0.29		48	33	220	85	
	34	V34		33.5	±0.33	±0.40		51	35	220	100	
	40	V40		39.5	±0.37	±0.45		64	40	280	130	
	55	V55		54.5	±0.49	±0.59		74	50	300	160	
70	V70	69.0		±0.61	±0.74	106		55	330	190		
<b>NVF</b> (ふっ素ゴム・黒)	85	V85		84.0	±0.72	±0.87		132	65	350	230	
	100	V100		99.0	±0.83	±1.00		200	200	70	370	250
	120	V120		119.0	±0.97	±1.17		200	200	80	450	350
	150	V150		148.5	±1.18	±1.42		220	220	110	630	460
	175	V175		173.0	±1.36	±1.63	250	250	140	670	530	

☑部 1~9コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。  
 [計算例①] NVA15を3コご注文の場合  
 1コ当たりのパラチャージ:200円÷3コ=66円  
 1コ当たりの価格:基準単価32円+66円=98円  
 計(1明細行)98円×3コ=294円  
 [計算例②] NVF15を20コご注文の場合  
 基準単価32円×20コ=640円  
 (パラチャージなしの場合)

**AS568 ASシリーズ**

型式	No.	W	内径		NASA		NASF	
			do	許容差	¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
Type					1~49コ	50~100	1~49コ	50~100
<b>NASA</b> (ニトリルゴム・黒) <b>NASF</b> (ふっ素ゴム・黒)	001	1.02±0.07	0.74	±0.10	150	60	170	75
	002	1.27±0.07	1.07		150	60	170	75
	003	1.52±0.07	1.42		160	60	180	85
	004		1.78		165	60	185	85
	005		2.57		165	60	185	85
	006		2.90		150	60	170	75
	007		3.68		150	60	170	75
	008		4.47		150	60	170	75
	009		5.28		150	60	170	75
	010		6.07		150	60	170	75
	011		7.65	±0.12	150	60	170	75
	012		9.25		150	60	170	75
	013		10.82		165	60	185	85
	014		12.42		165	60	185	85
	015		14.00		165	60	185	85
	016		15.60		170	60	190	90
	017		17.17		170	60	190	90
	018		18.77		170	60	190	90
	019		20.35		190	60	210	100
	020		21.95		190	60	210	100
	021		23.52	200	70	220	100	
	022		25.12	220	70	240	110	
	023		26.70	220	70	240	110	
	024		28.30	230	80	250	110	
	025		29.87	230	80	250	110	
	026		31.47	230	80	250	110	
	027		33.05	240	80	260	120	
	028		34.65	240	80	260	120	
	029		37.82	240	80	260	120	
	030		41.00	250	80	270	120	

Order 注文例 型式 NASA001

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133  
 ☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~100	大口 101~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53  
チューブ  
継手