

規格追加
赤文字表示

WASHERS WITH FEMALE SCREW
金属ワッシャ
-タップタイプ-

2日目納短縮
出荷期

大口
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 33_Washers

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 33_Washers

T寸選択タイプ	T寸指定タイプ	寸法フリー指定タイプ	M材質	S表面処理
並目	並目	並目		
WTAB	TWTAB	FWTAC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
WTAM	TWTAM	FWTAM		無電解ニッケルメッキ
		FWTAR		低温黒色クロムメッキ
		FWTAA	2000系 アルミ合金	アルマイト(白色)
		FWTAAB		アルマイト(黒色)
WTAS	TWTAS	FWTAS		
		FWTASR	SUS304	低温黒色クロムメッキ
		FWTABB	黄銅(C3604)	
		FWTASUS	SUS316	

■T寸選択タイプ

型式 Type	D	M(並目) 選択					T 選択			¥基準単価			
		2	3	4	5	6	3	5	8	10	WTAB	WTAM	WTAS
WTAB WTAM WTAS	10										140	160	175
	12										150	185	195
	16										180	205	230
	20										230	270	280
	30										330	400	430
	40										450	580	630
	50										630	830	950
60										860	1,090	1,220	

■T寸指定タイプ

型式 Type	D	M(並目) 選択					T 指定0.5mm単位	型式 Type			¥基準単価		
		2	3	4	5	6		D	T 指定0.5mm単位	TWTAB	TWTAM	TWTAS	
TWTAB TWTAM TWTAS	6						3.0~20.0	6~10	3.0~5.0	240	260	300	
	8						3.0~20.0	6~10	5.5~10.0	250	280	320	
	10						3.0~20.0	12・16	10.5~20.0	280	300	330	
	12						3.5~20.0	12・16	3.5~5.0	250	280	320	
	16						3.5~20.0	12・16	5.5~10.0	350	370	420	
20						3.5~20.0	20・30	10.5~20.0	400	440	480		
30						3.5~20.0	20・30	3.5~5.0	300	330	370		
						3.5~20.0	20・30	5.5~10.0	480	530	590		
						3.5~20.0	20・30	10.5~20.0	580	630	720		

Order 注文例

型式 - D - M - T
WTAB12 - 10 - 3 - 4
TWTAB12 - 10 - 3 - 5

Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

●T寸選択タイプ (D40) ●T寸選択タイプ (D50~)

●2日目・3日目共通

●T寸指定タイプ

●2日目・3日目共通

大口 出荷日 +3 数量 200~300

●数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

●T寸選択タイプ

数量区分	標準対応	大口	個別対応
数量	1~19	20~49	50~99
値引率	基準単価	5%	22%
出荷日	通常	26%	30%

●T寸指定タイプ

数量区分	標準対応	大口	個別対応
数量	1~19	20~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	15%	18%

■寸法フリー指定タイプ

型式	D	M(並目) 選択	T 指定0.5mm 単位	¥基準単価									
				FWTAC	FWTAB	FWTAM	FWTAR	FWTAN	FWTAA	FWTAAB FWTAS	FWTASR	FWTABB	FWTASUS
6~10 (0.5mm単位)			3.0~5.0	350	380	400	560	370	410	420	740	480	700
			5.5~10.0	360	400	430	580	390	430	440	760	490	720
			10.5~20.0	400	440	450	640	400	440	460	830	540	790
			20.5~30.0	430	450	470	690	410	460	490	910	590	870
			30.5~40.0	720	810	890	1,150	770	840	960	1,510	980	1,440
			40.5~50.0	900	1,010	1,080	1,440	940	1,040	1,220	1,880	1,220	1,790
			50.5~60.0	360	400	430	580	390	430	440	760	490	720
10.5~20.0 (0.5mm単位)			5.5~10.0	500	540	570	800	520	570	590	1,050	680	1,000
			10.5~20.0	580	630	650	930	570	640	670	1,220	790	1,160
			20.5~30.0	670	730	780	1,070	690	760	800	1,400	910	1,330
			30.5~40.0	1,270	1,410	1,470	2,030	1,300	1,440	1,710	2,670	1,140	2,540
			40.5~50.0	1,370	1,520	1,590	2,190	1,410	1,550	1,860	2,870	1,330	2,730
			50.5~60.0	440	480	500	700	470	520	530	920	670	880
			60.5~70.0	690	760	790	1,100	730	800	810	1,440	1,050	1,370
21~30 (1mm単位)			10.5~20.0	830	910	960	1,330	850	940	990	1,740	1,270	1,660
			20.5~30.0	1,010	1,120	1,160	1,620	1,030	1,140	1,190	2,120	1,550	2,020
			30.5~40.0	1,630	1,800	1,860	2,610	1,640	1,810	2,190	3,430	1,460	3,270
			40.5~50.0	2,030	2,220	2,280	3,250	2,040	2,250	2,740	4,270	1,730	4,070
			50.5~60.0	580	690	800	930	730	810	820	1,220	760	—
			60.5~70.0	890	1,060	1,230	1,420	1,140	1,250	1,270	1,860	1,160	—
			70.5~80.0	1,040	1,240	1,430	1,660	1,200	1,330	1,460	2,180	1,360	—
31~40 (1mm単位)			20.5~30.0	1,270	1,500	1,740	2,030	1,470	1,630	1,800	2,660	1,660	—
			30.5~40.0	2,390	2,590	2,660	3,820	2,360	2,610	3,150	5,020	1,750	—
			40.5~50.0	2,700	2,930	3,000	4,320	2,680	2,970	3,660	5,670	2,070	—
			50.5~60.0	850	1,010	1,170	1,360	1,080	1,190	1,200	1,790	1,140	—
			60.5~70.0	980	1,170	1,350	1,570	1,240	1,370	1,400	2,060	1,330	—
			70.5~80.0	1,200	1,440	1,650	1,920	1,410	1,550	1,710	2,510	1,690	—
			80.5~90.0	1,430	1,700	1,970	2,290	1,660	1,830	2,030	3,000	2,070	—
41~50 (1mm単位)			20.5~30.0	2,790	3,030	3,100	4,460	2,750	3,050	3,780	5,850	2,530	—
			30.5~40.0	3,300	3,550	3,620	5,280	3,220	3,580	4,450	6,930	2,900	—
			40.5~50.0	910	1,280	1,480	1,460	1,350	1,500	1,530	1,920	1,250	—
			50.5~60.0	1,060	1,350	1,570	1,700	1,430	1,590	1,620	2,230	1,500	—
			60.5~70.0	1,260	1,500	1,730	2,020	1,460	1,620	1,800	2,650	1,990	—
			70.5~80.0	1,370	1,800	2,120	2,190	1,780	1,970	2,170	2,880	2,470	—
			80.5~90.0	3,250	3,510	3,590	5,200	3,190	3,540	4,550	6,830	3,060	—
51~60 (1mm単位)			40.5~50.0	3,660	3,950	4,020	5,860	3,570	3,960	4,950	7,690	3,550	—
			50.5~60.0	1,550	1,690	1,860	2,480	1,700	1,890	1,890	3,250	2,940	—
			60.5~70.0	2,130	2,320	2,560	3,410	2,260	2,500	2,770	4,470	3,750	—
			70.5~80.0	2,790	3,340	3,340	4,460	3,020	3,340	3,730	5,850	4,840	—
			80.5~90.0	3,440	4,070	4,130	5,500	3,680	4,090	4,700	7,220	5,880	—
			90.5~100.0	3,690	4,190	4,230	5,900	3,790	4,200	4,840	7,740	7,180	—
			100.5~110.0	1,800	1,960	2,150	2,880	1,940	2,150	2,160	3,780	4,260	—
61~80 (1mm単位)			10.5~20.0	2,700	2,880	3,180	4,320	2,810	3,120	3,450	5,670	5,590	—
			20.5~30.0	3,460	3,770	4,140	5,540	3,590	3,990	4,500	7,270	7,020	—
			30.5~40.0	4,260	4,650	5,120	6,820	4,420	4,910	5,650	8,950	8,530	—
			40.5~50.0	4,590	5,020	5,520	7,340	4,790	5,310	6,120	9,640	9,830	—
			50.5~60.0	1,800	1,960	2,150	2,880	1,940	2,150	2,160	3,780	4,260	—
			60.5~70.0	2,700	2,880	3,180	4,320	2,810	3,120	3,450	5,670	5,590	—
			70.5~80.0	3,460	3,770	4,140	5,540	3,590	3,990	4,500	7,270	7,020	—
81~100 (1mm単位)			30.5~40.0	4,260	4,650	5,120	6,820	4,420	4,910	5,650	8,950	8,530	—
			40.5~50.0	4,590	5,020	5,520	7,340	4,790	5,310	6,120	9,640	9,830	—

Order 注文例

型式 - D - M - T
FWTAM - D20 - M5 - T4.5

Price 価格

●寸法フリー指定タイプ (D40) SUS316・アルマイト・低温黒色クロムメッキ品以外

●寸法フリー指定タイプ (D41~) SUS316・アルマイト・低温黒色クロムメッキ品以外

●2日目・3日目共通

●寸法フリー指定タイプ

大口 出荷日 +3 数量 200~300

Alteration 追加加工

型式 - D - M - T - (WSC)
FWTAS - D15 - M6 - T15 - WSC10

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
WCS		二面カットをします。 指定方法 WSC10 WSC=指定1mm単位 WSC≧M+4 ◎D6~D8不可 ◎寸法フリー・寸法指定タイプ適用不可	400

33
カラー・シム
ワッシャ