

INCLINED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DEMENTION-

傾斜ブロック

-0.1mm単位指定-



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

各寸法0.1mm単位指定、傾斜角度指定により任意の斜面形状に対応できるブロックです。

型式		材質
寸法指定タイプ	角度指定タイプ	
SSRF	SSRAF	SS400
SCRIF	SCRAF	S50C

☑SUS303・A5052Pはインターネット掲載商品となりました。

寸法公差	
A・B・L50mm未満	±0.05
A・B・L50mm以上	±0.1
全周面取り	C0.2~0.5

寸法指定タイプ

角度指定タイプ

型式	指定0.1mm単位					型式	指定0.1mm単位					1°単位
	A	B	L	C	D		A	B	L	C	Q	
SSRF SCRIF	20.0 200.0	10.0 100.0	10.0 200.0	0.0 200.0	2.0 100.0	SSRAF SCRAF	20.0 200.0	10.0 100.0	10.0 200.0	0.0 200.0	0 90°	

Order 注文例

型式 - A - B - L - C - D(Q)

SSRF - A100 - B80 - L52.3 - C45 - D30.3

SSRAF - A100 - B80 - L52.3 - C45 - Q55

Price 価格 WOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

3 日日出荷

☑3本以上で1明細行当たり一律2,160円

☑21個以上は納期が変わる可能性があります。

☑注文欄

☑3本以上で1明細行当たり一律2,160円

0.1mm単位		B 0.1mm単位																
A	L	10~30		30.1~40		40.1~50		50.1~60		60.1~70		70.1~80		80.1~90		90.1~100		
		SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	SS400	S50C	
20.0~60.0	10~30.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0	30.1~60.0																	
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		
20.0~60.0	60.1~100.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0	100.1~130.0																	
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		
20.0~60.0	130.1~160.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0	160.1~180.0																	
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		
20.0~60.0	180.1~200.0																	
60.1~100.0																		
100.1~130.0																		
130.1~160.0																		
160.1~180.0																		
180.1~200.0																		

CIRCULAR PLATES -STANDARD CLASS / PRECISION CLASS-

円形プレート

-並級・精級-



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

Type		材質
標準サイズ	フリーサイズ	
ENPMH	ENPM	(スチール) SS400
ENPNH	ENPN	(アルミ) A5052P-H112
ENPDH	ENPD	(ジュラルミン) A2017P-T351
ENPGH	ENPG	(ステンレス) SUS303

☑全周面取りC0.5以下

☑平行度は素材の精度で任意の1000mm間で2mmとなります。

Type		材質
標準サイズ	フリーサイズ	
ENPSH	ENPS	(スチール) SS400
ENPAH	ENPA	(アルミ) A5052P-H112
ENPJH	ENPJ	(ジュラルミン) A2017P-T351
ENPUH	ENPU	(ステンレス) SUS303

☑全周面取りC0.5以下

☑任意の100mm間の平行度がBの値となります。

■並級・標準サイズ						■精級・標準サイズ									
型式	D	d	T	¥基準単価			型式	D	d	B	¥基準単価				
Type	T	選択	指定1mm単位	D100	D150	D200	D300	Type	T	選択	指定1mm単位	D100	D150	D200	D300
ENPMH (SS400)	10	100	0・3~50	±0.6				ENPSH (SS400)	10	100	0・3~50	0.012			
	15	150							15	150					
	20	200							20	200					
ENPNH (A5052P)	10	100	0・3~50	±0.6				ENPAH (A5052P)	10	100	0・3~50	0.03			
	15	150							15	150					
	20	200							20	200					
ENPDH (A2017P)	10	100	0・3~50	±0.6				ENPJH (A2017P)	10	100	0・3~50	0.03			
	15	150							15	150					
	20	200							20	200					
ENPGH (SUS303)	10	100	0・3~50	±0.6				ENPUH (SUS303)	10	100	0・3~50	0.03			
	15	150							15	150					
	20	200							20	200					

■並級・フリーサイズ												■精級・フリーサイズ											
型式	指定1mm単位	T	¥基準単価						型式	指定1mm単位	B	¥基準単価											
Type	T	D	d	D50	D201	D301	D401	D501	D601	D701	Type	T	D	d	D50	D201	D301	D401	D501	D601	D701		
ENPM (SS400)	8~9	50~200	0・3~50								ENPS (SS400)	8~9	50~200	0・3~50									
	10	50~600											10	50~600									
	11~15		0・3~100										11~15										
	16~20												16~20										
	21~25												21~25										
ENPN (A5052P)	8~9	50~200	0・3~50								ENPA (A5052P)	8~9	50~200	0・3~50									
	10												10										
	11~14												11~14										
	15												15										
	16~19												16~19										
ENPD (A2017P)	8~9	50~200	0・3~50								ENPJ (A2017P)	8~9	50~200	0・3~50									
	10												10										
	11~14												11~14										
	15												15										
	16~19												16~19										
ENPG (SUS303)	8~9	50~200	0・3~50								ENPU (SUS303)	8~9	50~200	0・3~50									
	10												10										
	11~15												11~15										
	16~20												16~20										
	21~25												21~25										

Order 注文例

型式 - D - d

ENPNH15 - 200 - 8

ENPN19 - 670 - 18

Price 価格 WOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

5 日日出荷

☑3本以上で1明細行当たり一律2,160円

☑21個以上は納期が変わる可能性があります。

☑注文欄

☑3本以上で1明細行当たり一律2,160円