

PRECISION SHIM RINGS WAVE WASHERS
精密級シムリング/ウェーブワッシャ
 一定型タイプ・フリー指定タイプ

価格改訂 大口対応 BIG ORDER

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 33_Washers

■精密級シムリング

RoHS 10

一定型バック販売	フリー指定タイプ	材質	硬度
PCIMAS	CIMASF	SUS304H	370~430HV
PCIMAK	CIMAKF	SK材	480~520HV

■一定型バック販売 ①1パック10枚入りです。

型式 Type	D	V(内径) 選択	T 選択	¥基準単価		
				T0.05	T0.1~0.3	T0.5~1.0
5	3					
6	3 4			2,920	2,210	2,160
7	3 4 5					
8	4 5 6					
9	4 5 6			2,950	2,250	2,220
10	4 5 6 7 8					
11	5 6 7 8					
12	5 6 7 8					
13	7 8					
14	7 8 10			3,460	2,600	2,430
15	8 10 12					
16	8 10 12					
20	8 10 12					
22	8 10 12					
25	8 10 12 18 21					
28				4,540	3,410	3,270
30						

■フリー指定タイプ

型式	D	V	T選択	¥基準単価	
				T0.05~0.3	T0.4~1.0
CIMASF (SUS304H)	5~10	0 (穴無し)	0.05	780	760
			0.06		
			0.07		
			0.08		
			0.09		
			0.1		
			0.15		
			0.2		
			0.25		
			0.3		
CIMAKF (SK材)	20.5~30	2.0	0.05	1,260	1,210
			0.1		
			0.15		
			0.2		
			0.25		
			0.3		
			0.4		
			0.5		
			0.6		
			0.7		
	30.5~40	3.0~48.0	0.8	1,570	1,400
			0.9		
			1.0		
			1.1		
			1.2		
			1.3		
			1.4		
			1.5		
			1.6		
			1.7		
	40.5~50	4.0~50.0	1.8	1,860	1,680
			1.9		
			2.0		
			2.1		
			2.2		
			2.3		
			2.4		
			2.5		
			2.6		
			2.7		

T≤0.25...V≤D-2 0.3≤T...V≤D-4

Order 注文例: 型式 - D - V - T
 PCIMAS - D25 - V10 - T0.2
 CIMASF - D25 - V10 - T0.2

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~19	20~49	50~100
10~19	20~49	50~100	101~
20~49	30%	35%	お見積り
50~100	通常	+3日	

数量 1~4 5~9 10~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 10% 20% 30% 35% お見積り

出荷日 通常 +3日

■一定型バック販売 ①1パック10枚入りです。

Order 注文例: 型式 - T

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~19	20~49	50~100
10~19	20~49	50~100	101~
20~49	30%	35%	お見積り
50~100	通常	+3日	

数量 1~4 5~9 10~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 10% 20% 30% 35% お見積り

出荷日 通常 +3日

■ウェーブワッシャ

RoHS 10

材質 SUS304H 硬度 370~430HV

■一定型バック販売 ①1パック30枚入りです。

型式 Type	V	D	t	h	タワミ(参考)			荷重(参考)			¥基準単価
					圧縮高さ F(mm)	圧縮高さ h-F	荷重(N)	タワミ F(mm)	圧縮高さ h-F	荷重(N)	
PACK-WWWS	+0.3 0	3.6 4.2	0 -0.2	0.5	0.1	0.4	0.35	0.3	0.2	0.77	2,340
							0.73	0.3	0.2	1.96	
							0.47	0.3	0.2	0.91	
							0.87	0.4	0.3	1.62	
							0.60	0.4	0.3	1.11	
							0.69	0.7	0.2	1.25	
							0.75	0.7	0.2	1.42	
							3.68	0.7	0.2	8.39	
							5.23	0.7	0.2	15.33	
							5.10	0.7	0.2	19.00	
	+0.3 0	5.10 5.10	-0.3	1.0	0.3	0.7	1.88	0.7	0.3	4.93	2,990
							2.93	0.7	0.3	8.72	
							2.84	0.7	0.3	11.00	
							1.03	0.7	0.3	2.71	
							1.31	0.7	0.3	4.46	
							1.76	0.7	0.3	5.82	
							0.69	1.0	0.5	1.71	
							0.98	1.0	0.5	2.58	
							1.20	1.0	0.5	3.58	
							1.33	1.0	0.5	2.82	
	+0.5 0	2.8 2.4	-0.5	1.5	0.5	1.0	2.56	1.0	0.5	5.95	3,190
							4.28	1.0	0.5	12.61	
							1.43	1.0	0.5	3.31	
							2.34	1.0	0.5	5.94	
							1.48	1.0	0.5	3.76	
							1.74	1.0	0.5	4.59	
							5.40	2.0	1.0	8.78	
							8.20	2.0	1.0	16.25	
							2.92	2.0	1.0	5.77	
							4.30	2.0	1.0	9.29	

Order 注文例: 型式 - V - D
 PACK-WWWS - V3 - D4.2

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~30	31~	31~
10~30	15%	40%	お見積り
31~	通常	+5日	

数量 1~4 5~9 10~30 31~

値引率 基準単価 15% 40% お見積り

出荷日 通常 +5日

Order 注文例: 型式 - T - V - D
 CIMWF - 0.2 - 8.5 - 20

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~30	31~	31~
10~30	15%	40%	お見積り
31~	通常	+5日	

数量 1~4 5~9 10~30 31~

値引率 基準単価 15% 40% お見積り

出荷日 通常 +5日

SHIMS -SPLIT TYPE-
シム(割りタイプ)
 一定型タイプ・フリー指定タイプ

価格改訂 大口対応 BIG ORDER

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 33_Washers

■割りタイプ

RoHS 10

型式	材質	硬度	厚さ(T)公差					
一定型タイプ	フリー指定タイプ		0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
CIMW	CIMWF	SPCC相当	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11
CIMWB	CIMWBF	黄銅(C2801P又はC2680P)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.08
CIMWS	CIMWSF	SUS304H	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04
PACK-CIMWS	-							

■一定型タイプ

型式 Type	No.	T	d	D	¥基準単価										
					CIMW			CIMWB			CIMWS				
					T0.1-0.3	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1-0.3	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1-0.3	T0.5	T1.0
CIMW CIMWB CIMWS	6	(0.05) CIMWB・CIMWSのみ	6.5	12	170	170	180	210	180	190	200	230	210	220	230
	8		8.5	15											
	10		10.5	20	170	180	190	210	190	200	210	240	220	230	250
	12		13	25											
	16		17	30	180	190	200	230	220	230	280	260	270	290	
	20		21	35											
	24		25	40	190	200	200	270	260	270	310	280	290	330	
	30		31	50											

Order 注文例: 型式 - T
 CIMW10 - 0.2

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

在庫 T 当日出荷 200円/1本

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~9	小口	大口	大口
10~19	20~99	100~199	200~500
20~99	30%	35%	50%
100~199	55%	60%	お見積り
200~500	通常	+3日	

数量 1~9 10~19 20~99 100~199 200~500 501~

値引率 基準単価 5% 35% 50% 55% 60% お見積り

出荷日 通常 +3日

■一定型タイプ バック販売 ①1パック10枚入りです。

型式 Type	No.	T	d	D	¥基準単価			
					T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0
PACK-CIMWS	6	0.05	6.5	12	1,030	960	960	970
	8		8.5	15				
	10		10.5	20	1,200	990	1,040	1,060
	12		13	25				
	16		17	30	1,240	1,170	1,230	1,260
	20		21	35				
	30		25	40	1,590	1,440	1,520	1,550

Order 注文例: 型式 - T
 PACK-CIMWS12 - 0.1

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~9	小口	大口	大口
10~19	20~49	50~100	101~
20~49	5%	10%	15%
50~100	お見積り		

数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

出荷日 通常 +3日

■フリー指定タイプ

型式	T	V	D	¥基準単価												
				CIMWF			CIMWBF			CIMWSF						
				T0.1~0.3	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0		
CIMWF CIMWBF CIMWSF	(0.05) CIMWBF・CIMWSFのみ	3~31	10~20	850	860	870	1,130	1,000	1,030	1,030	1,140	1,020	1,040	1,040		
				940	950	960	1,210	1,090	1,140	1,140	1,220	1,110	1,150	1,150		

V≤D-4

Order 注文例: 型式 - T - V - D
 CIMWF - 0.2 - 8.5 - 20

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~30	31~	31~
10~30	5%	15%	20%
31~	40%	お見積り	
100~200	通常	+5日	

数量 1~4 5~9 10~30 31~

値引率 基準単価 5% 15% 20% 40% お見積り

出荷日 通常 +5日

Order 注文例: 型式 - T - V - D
 CIMWF - 0.2 - 8.5 - 20

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
1~4	小口	大口	大口
5~9	10~30	31~	31~
10~30	15%	40%	お見積り
31~	通常	+5日	

数量 1~4 5~9 10~30 31~

値引率 基準単価 15% 40% お見積り

出荷日 通常 +5日

33
カラー・シム
ワッシャ