

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS WITH HOLE / TAPPED SOCKET HEAD SCREWS

止め穴付六角穴付ボルト/タップ付キャップボルト

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
別添詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

CADデータフォルダ名: 34_Screws

止め穴付六角穴付ボルト

RoHS10

Type	M材質	S表面処理	H硬度	強度区分
CBLH	SCM435	四三酸化鉄皮膜	22~32HRC	8.8相当
SCBLH	SUS304相当	-	-	A2-70相当

M×P	A	E	B	d
3×0.5	5.5	3	2.5	φ1
4×0.7	7	4	3	φ1.5
5×0.8	8.5	5	4	φ1.5
6×1.0	10	6	5	φ1.5
8×1.25	13	8	6	φ2
10×1.5	16	10	8	φ2
12×1.75	18	12	10	φ2

Example 使用例
① 頭部の穴にワイヤや針を通し、緩み止めや脱脂防止として使用できます。

ワイヤ

型式	M-L	CBLH		SCBLH		型式	M-L	CBLH		SCBLH	
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価			¥基準単価	¥スライド単価		
CBLH SCBLH	3-6	280	190	310	220	全ねじ	6-10	310	217	340	238
	8										
	10										
	12										
	15										
CBLH SCBLH	4-8	290	200	320	225	24	12	320	224	-	245
	10										
	12										
	15										
	20										
CBLH SCBLH	5-10	300	210	330	230	全ねじ	8-12	330	231	-	245
	12										
	15										
	20										
	25										
CBLH SCBLH	10-20	350	245	-	259	全ねじ	15	350	245	-	259
	20										
	25										
	30										
	35										
CBLH SCBLH	12-25	370	259	-	-	全ねじ	15	370	259	-	-
	20										
	25										
	30										
	35										

① 価格表記の無いサイズは規格がありません。② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

タップ付キャップボルト

RoHS10

Type	M材質	S表面処理	強度区分
TSCB	SUS304相当	-	A2-50相当

① タップ付キャップボルトは、全ねじ・並目です。

型式	M1(並目)-L	M2(並目) (タップサイズ)	A	E	B	TSCB	
						¥基準単価	¥スライド単価
TSCB	6-10	3	10	6	5	430	260
	12						
	16						
	20						
	25						
TSCB	8-10	4	13	8	6	460	280
	16						
	20						
	25						
	30						
TSCB	10-16	4	16	10	8	530	320
	20						
	25						
	30						
	35						
TSCB	12-20	6	18	12	10	570	340
	25						
	30						
	35						
	40						
TSCB	16-30	8	24	16	14	700	420
	35						
	40						
	45						
	50						

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

六角穴付ボルト/カバーキャップ

六角穴付ボルト
細目タイプ

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS - FINE THREAD TYPE- / - LEFT HAND THREAD TYPE- / COVER CAPS

**六角穴付ボルト
細目タイプ**

RoHS10

Type	M材質	S表面処理	H硬度	強度区分
CBPK	SCM435	四三酸化鉄皮膜	39~44HRC	12.9
SCBPK	SUS304相当	-	-	A2-70

型式	M×P	ℓ	A	E	B	CBPK		SCBPK	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
CBPK SCBPK	6-10	6	10	6	5	190	120	230	190
	12								
	15								
	20								
	25								
CBPK SCBPK	8-12	8	13	8	6	190	120	230	190
	15								
	20								
	25								
	30								
CBPK SCBPK	10-15	10	16	10	8	220	150	250	210
	20								
	25								
	30								
	35								
CBPK SCBPK	12-20	12	18	12	10	240	170	280	240
	25								
	30								
	35								
	40								

① *SCBPKは全ねじになります。

Order 注文例
CBPK6-15
SCBL8-20

Delivery 出荷日
在庫品

翌日出荷 P.133
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**六角穴付ボルト用
カバーキャップ**

RoHS10

BTCSW (白)
BTCSB (黒)

① 価格表記の無いサイズは規格がありません。② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	No.	適用ボルト	D	D1	D2	D2公差	d	h	h1	t	¥基準単価
4	M4	6	2	3		2.1	1.1	0.3	1.5	50	
5	M5	7.5	3	4	+0.20 +0.10	3.1	1.3	0.4	2	55	
6	M6	9	4	5		4.1	1.5	0.4	2.3	55	
8	M8	12	5	6	+0.25 +0.15	4.8	1.8	0.5	2.8	60	
10	M10	15	6	8		6.7	2	0.5	3.4	70	
12	M12	17	8	10		8.7	2.2	0.6	3.5	80	

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

六角穴付ボルトの六角穴をカバーし、ゴミ詰まりを防止します。

- 白・黒の2色を用いて識別用途にご使用頂けます。
- 取り付け、取り外しを繰り返されますと、徐々に緩くなりますのでご注意ください。

Example 使用例
① 耐加水分解性に優れています。
② エーテル系ウレタンは、下記試験方法に適合しています。
③ 食品衛生法・食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
④ ゴム製の器具又は容器梱包(は乳器具を除く)(昭和61年厚生省告示第85号)

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③ ナット・座金