

# ALL SCREWS / STUD BOLTS / HEXAGON STUD BOLTS

## 全ねじ/スタッドボルト/六角スタッド

**価格改訂**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

■全ねじ

Type	材質	表面処理
ANE	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
ANES	SUS304相当	-

ねじ精度 ねじゲージ3級 使用

RoHS10

Order 注文例

型式 ANE10-300 ANES16-500

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~300	301~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■スタッドボルト STDN (両端右ねじ)

M	P
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5

材質 S45C  
硬度 32~38HRC  
表面処理 四三酸化鉄皮膜

RoHS10

型式	M	L	F	E	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M	L	F	E	B	1~49本	50~200本
STDN	8	50	20	6	6	120	114
		75	30	6	6	120	114
		100	40	10	6	120	114
		125	40	15	6	130	124
		150	40	15	6	130	124
		175	40	20	6	140	133
	10	50	20	6	6	160	152
		75	30	6	6	180	171
		100	40	10	6	190	181
		125	40	15	6	190	181
		150	40	15	6	210	200
		175	40	20	6	230	219
12	50	20	6	6	170	162	
	75	30	6	6	170	162	
	100	40	10	6	190	181	
	125	40	15	6	200	190	
	150	40	15	6	200	190	
	175	40	20	6	220	209	
200	40	20	6	230	219		

■六角スタッド

Type	材質	硬度	表面処理
RSBB	S45C	35~40HRC	四三酸化鉄皮膜
RSBM	-	-	無電解ニッケルメッキ

25 / (6.3)

RoHS10

型式	M-L	MxP	ANE		ANES	
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	MxP	1~49本	50~300本	1~49本	50~300本
ANE ANES	6-100	6x1.0	160	114	250	235
		200	170	124	340	320
		300	180	133	430	405
	8-100	8x1.25	160	114	280	265
		200	180	133	380	360
		300	210	162	480	455
	10-100	10x1.5	180	133	340	320
		200	200	152	460	435
		300	220	171	590	560
	12-100	12x1.75	230	181	400	380
		200	270	219	590	560
		300	320	266	780	740
16-100	16x2.0	470	447	1,030	975	
	200	270	219	650	615	
	300	350	295	900	855	
500	410	352	1,150	1,090		
500	710	675	1,500	1,425		

型式	M	L	F	E	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M	L	F	E	B	1~49本	50~200本
STDN	16	75	30	8	13	220	209
		100	40	10	13	230	219
		125	40	15	13	240	228
		150	40	15	13	240	228
		175	40	20	13	280	266
		200	40	20	13	280	266
	20	100	40	10	17	280	266
		125	40	15	17	360	342
		150	40	15	17	410	390
		175	40	20	17	450	428
		200	40	20	17	470	447
		225	60	20	17	560	532
250	60	25	17	610	580		
300	60	25	17	710	675		

Order 注文例

型式 STDN10 - L100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	M	MxPitch	L	F	H	B	g	¥基準単価
Type	M	MxPitch	L	F	H	B	g	RSBB・RSBM
RSBB RSBM	3	3x0.5	7.5	4	2	6	1	230
	4	4x0.7	10	5	2	7	1.2	250
	5	5x0.8	12.5	7	3	8	1.4	255
	6	6x1.0	15	8	3	10	1.5	260
	8	8x1.25	20	11	4	13	1.5	310
	10	10x1.5	25	14	4	17	2	400

Order 注文例

型式 RSBB8

Delivery 出荷日

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ストークA 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.134  
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~100
値引率	5%	10% 18%
	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

# ALL SCREWS WITH SCALE / FRANGED BRACKETS WITH FEMALE THREAD

## スケール付全ねじ/スクリーホルダ

—ブラケットタイプ—

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

■スケール付全ねじ

目盛り表示方向Y(横)

目盛り表示方向T(縦)

Type	材質	表面処理
ASSB	SCM435	四三酸化鉄皮膜
ASSS	SUS304	-

\*機械・装置等の調整部の目安としてご利用ください。

型式	目盛り表示方向	M (並目)	L	B	D	t	ASSB		ASSS	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	目盛り表示方向	M	L	B	D	t	1~4本	5~50本	1~4本	5~50本
ASSB ASSS	Y(横) T(縦)	8	120	4	6.6	5	1,620	1,290	2,330	1,870
		10		5	8.3	6	1,660	1,330	2,380	1,910
		12		6	10	8	1,750	1,400	2,510	2,010
		16		8	14	10	1,900	1,520	2,660	2,130

■丸フランジ ■角フランジ ■二面フランジ

丸フランジ BRBR MRBR SRBR

角フランジ BRBS MRBS SRBS

二面フランジ BRBC MRBC SRBC

• M6~M10 • M12~M20

Type	材質	表面処理
丸フランジ	SS400	四三酸化鉄皮膜
角フランジ	SS400	無電解ニッケルメッキ
二面フランジ	SUS304	-

型式	M	MxPitch	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	¥基準単価									
													BRBR	MRBR	SRBR	BRBS	MRBS	SRBS	BRBC	MRBC	SRBC	
Type	M	MxPitch	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	BRBR	MRBR	SRBR	BRBS	MRBS	SRBS	BRBC	MRBC	SRBC	
丸フランジ	BRBR	6	6x1.0	12	12	28	4	20	22	12	20	3.5	730	750	960	990	1,010	1,410	920	930	1,340	
	MRBR	8	8x1.25	14	15	32	5	25	25	15	25	-	820	840	1,060	1,080	1,100	1,540	940	950	1,470	
	SRBR	10	10x1.5	18	20	38	6	30	30	20	30	-	930	950	1,320	1,310	1,330	1,870	1,120	1,150	1,790	
角フランジ	BRBS	10A	10x1.25	18	20	38	5	30	30	20	30	4.5	930	950	1,320	1,310	1,330	1,870	1,120	1,150	1,790	
	MRBS	12	12x1.75	20	22	40	6	32	32	25	28	16	1,100	1,140	1,520	1,560	1,590	2,230	1,340	1,370	2,140	
	SRBS	14A	14x1.5	22	26	50	6	40	39	32	33	22	5.5	1,260	1,300	1,820	1,750	1,780	2,500	1,510	1,540	2,410
二面フランジ	BRBC	16	16x2.0	26	28	50	6	40	39	32	33	22	5.5	1,330	1,360	1,890	1,850	1,890	2,650	1,580	1,680	2,550
	MRBC	18A	18x1.5	30	32	63	8	50	48	40	42	25	6.6	1,650	1,690	2,290	2,420	2,480	3,480	1,980	2,050	3,330
	SRBC	20	20x2.5	32	35	70	8	50	48	40	42	25	6.6	1,720	1,780	2,390	2,550	2,610	3,650	2,080	2,130	3,520

Order 注文例

型式 SRBR10

Delivery 出荷日

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ストークA 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.134  
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~14	15~19
値引率	5%	10%
	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

セットスクリー用タップ追加

Code MC

M	MC	g
6	M3	9
8	M3	10
10	M3	10
10A	M4	13
12	M4	14
14A	M4	15
16	M5	16
18A	M5	16
20	M5	20

Spec. セットスクリー用のタップ穴を2ヶ所追加します。指定方法 MC

¥/1Code 600