

NUTS ナット



■袋ナット

Type	材質	S表面処理
FNT	SUS304相当	-

①六角ナット部分とドーム部分は溶接仕上げになっています。
JIS B 1183 (3形)

RoHS 10

型式	H	h	B	A (min.)	T (min.)	(e) (約)	r (約)	¥基準単価	¥スライド単価		
Type M (並目)								1~50	6~90	10~290	30~5000
3	5.0	2.4	5.5	4.6	0.3	6.1	0.5				
4	6.2	3.2	7	5.6		8.1		40	38	36	32
5	7.5	4	8	6.6	0.6	9.2					
6	9.5	5	10	8.5		11.5	0.5	50	47	45	40
8	12.5	6.5	13	11.5	0.8	15		60	57	54	48
10	15.5	8	17	14.5	1.0	19.6		100	95	90	80
12	18.5	10	19	16.5	1.2	21.9		140	133	126	112
16	24	13	24	21.5		27.7		300	285	270	240
20	29	16	30	26.5	1.6	34.6	1.0	450	427	405	360
24	35.5	19	36	32.5	2.0	41.6		900	855	810	720

Order 注文例: 型式 FNT20

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ローレット付

Type	材質	S表面処理
FRNT	S45C	四三酸化鉄皮膜
FRNTS	SUS304	-

RoHS 10

型式	D	T	E	B	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価	¥スライド単価	
Type M (並目)					1~490	50~5000	1~490	50~5000	
3	12	3	5	0.5	6	220	120	250	150
4	16	4	6	0.5	8	230	130	270	170
5	20	5	8	0.5	10	260	160	320	220
6	24	6	8	1	12	310	210	390	290
8	30	8	10	1	16	360	260	460	350
10	36	10	12	1	20	470	370	630	520

Order 注文例: 型式 FRNTS - 30 - 10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■早締めナット

Type	材質	S表面処理
QCN	SUM22L	四三酸化鉄皮膜
QCNS	SUS303	-
QHN	S45C	四三酸化鉄皮膜
QHNS	SUS303	-

丸タイプ QCN, QCNS
六角タイプ QHN, QHNS

RoHS 10

型式	D	M (並目)	H	S	d	C	参考締付トルク N(kgf)/m	¥基準単価	¥基準単価
Type								1~490	50~5000
24	6	14	4	16	6.7	4.8(0.5)	1,200	1,340	
30	8	17	5	20	8.7	9.0(0.9)	1,580	1,770	
36	10	20	6	28	11.0	17.5(1.8)	1,990	2,260	
40	12	24	8	32	13.7	17.5(1.8)	2,370	2,770	

Order 注文例: 型式 QHN - 30 - 10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●特長と使用上の注意

- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- 参考締付トルク以下で使用し、強力な締付は避けてください。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(*)がH寸法より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(*)はH寸法以上になるように設計してください。
- 通常のねじ山に比べ、若干浅く製作されています。

Order 注文例: 型式 QCN30, QHN19

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■六角穴付丸ナット

Type	材質	硬度	S表面処理
スタンダード RNSB, RNSM	S45C	35~40HRC	四三酸化鉄皮膜
ロング RNLB, RNLM			無電解ニッケルメッキ

スタンダード
ロング

RoHS 10

型式	M (並目)	D	L	L1	B	b	b1	C	¥基準単価	¥基準単価
Type									RNSB・RNSM	RNLB・RNLM
4	4	8.5	5	10	4	3	8	0.3	250	260
5	5	10	7	13	5	4	10		290	300
6	6	13	9	16	6	5	12		340	350
8	8	16	12	22	8	6.5	16.5	0.5	410	420
10	10	18	14	26	10	8	20		480	510

※D寸法を六角穴付ボルトの頭径に合わせてありますので埋め込み穴はザグリ用の工具が使用できます。(但し上位径、例M4→M5:φ8.5)

型式	M (並目)	D	L	L1	B	b	b1	C	¥基準単価	¥基準単価
Type									RNSB・RNSM	RNLB・RNLM
4	4	8.5	5	10	4	3	8	0.3	250	260
5	5	10	7	13	5	4	10		290	300
6	6	13	9	16	6	5	12		340	350
8	8	16	12	22	8	6.5	16.5	0.5	410	420
10	10	18	14	26	10	8	20		480	510

Order 注文例: 型式 RNSB6

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■丸ナット

Type	材質	S表面処理
RBNT	SUS304	-

RoHS 10

型式	M (並目)	D	L	W	¥基準単価
Type					
3	3	6	8	1	300
4	4	8	10		
5	5	10	11		
6	6	12	12	1.5	340
8	8	14	16		380
10	10	18	20	2	450
12	12	20	24	2.5	590

Order 注文例: 型式 RBNT10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■フランジ付ナット

Type	材質	S表面処理
FRNUT	SWCH10R	三価クロメート
FRSNUT	SUS304相当	-

RoHS 10

☑セレードは付いていません。

型式	M (並目)	D	B	(e)	T	T1 (最小)	FRNUT ¥基準単価	FRNUT ¥スライド単価	FRSNUT ¥基準単価	FRSNUT ¥スライド単価
Type							1~490	50~5000	1~490	50~5000
3	0.5	8	5.5	6.3	3.7	1	155	40	175	50
4	0.7	10	7	8	4.5 (4.2)	1.1 (0.8)	160	45	180	55
5	0.8	12	8	9.2	5.5	1.1	165	50	185	60
6	1	13	10	11.5	6	1.5	170	55	190	65
8	1.25	17	12	13.8	7.5	1.5	175	65	200	75
10	1.5	19	14	16.2	9	1.8	180	70	220	90

Order 注文例: 型式 FRNUTS

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■穴付丸ナット

Type	材質	S表面処理
CRNT	S45C	四三酸化鉄皮膜
CRNTS	SUS304	-

RoHS 10

●特長

1. 側面の穴は六角レンチに合わせてありますので六角レンチで締め付けられます。
2. 側面のタップはゆるみ止め等にご利用いただけます。
3. 六角スパナの入らない部位にご使用ください。

型式	M (並目)	M×Pitch	M×Pitch	D	T	d	b	通角六角レンチ対応寸法	M1	C	¥基準単価			
Type											CRNT	CRNTS	SCRNT	SCRNTS
10	10	10×1.5	10×1.0	25	8	4.6	5	4	4	0.5	980	1,070	1,500	1,660
12	12	12×1.75	12×1.0	30	10	5.8	6	5	5		1,070	1,190	1,940	2,160
16	16	16×2	16×1.5	38	12	6.9	7	6	6		1,190	1,330	2,250	2,500
20	20	20×2.5	-	45	16	8	8	8	8		1,370	-	-	-
24	24	24×3	-	50	18	9	9	8	8		1,570	-	-	-
30	30	30×3.5	-	60	20	11.5	10	10	10		1,800	-	-	-

Order 注文例: 型式 CRNT10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■T溝ナット

Type	材質	S表面処理
標準タイプ NTS	SS400	ユニクロメッキ(三価)
フリー指定タイプ NTSF		四三酸化鉄皮膜

RoHS 10

型式	M (並目)	A	B	C	E	F	d1	¥基準単価	¥スライド単価
Type								1~490	50~5000
3	3	3.9	7	5	3	2.0	3.5	280	260
4	4	4.8	8	6.5	4	2.5	4.5	280	270
5	5	5.8	10	8	5	3	5.5	290	280
6	6	7.7	13	9.5	6	3.5	7	290	280
8	8	9.7	17	10.5	6	4.5	9	310	290
10	10	11.7	21	12.5	7	5.5	11	380	350
12	12	17.6	25	18.5	10	8.5	14	490	470
16	16	21.6	32	24.5	14	10.5	18	690	660
20	20	24.6	35	30.5	20	10.5	22	880	840

Order 注文例: 型式 NTS

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■標準タイプ

型式	M (並目)	A	B	C	E	F	d1	¥基準単価	¥スライド単価
Type								1~490	50~5000
3	3	3.9	7	5	3	2.0	3.5	280	260
4	4	4.8	8	6.5	4	2.5	4.5	280	270
5	5	5.8	10	8	5	3	5.5	290	280
6	6	7.7	13	9.5	6	3.5	7	290	280
8	8	9.7	17	10.5	6	4.5	9	310	290
10	10	11.7	21	12.5	7	5.5	11	380	350
12	12	17.6	25	18.5	10	8.5	14	490	470
16	16	21.6	32	24.5	14	10.5	18	690	660
20	20	24.6	35	30.5	20	10.5	22	880	840

■フリー指定タイプ

型式	M (並目)	指定0.1mm単位	B	d1	¥基準単価	¥スライド単価
Type					1~90	10~500
3	3		7	3.5	1,180	890
4	4		8	4.5	1,230	930
5	5		10	5.5	1,230	930
6	6	3.9~17.6	13	7	1,260	950
8	8		13	9	1,350	1,000
10	10		16	11	1,620	1,200
12	12		25	14	2,150	1,670

☑A<B

Order 注文例: 型式 NTS8, NTSF12 - A9.5 - E5.2 - F4.8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例: 型式 NTSF 3 日目出荷

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

☑ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	501~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34ねじ・座金