

PARALLEL KEYS-PARALLEL KEYS WITH COUNTERBORES / PARALLEL KEYS WITH TAPPED COUNTERBORES-

平行キー

ーザグリ穴センタータイプ/ザグリ穴タップ付センタータイプー



①カタログ規格外品はこちら **P.137**
●CADデータフォルダ名: 35_Misc

■平行キー
ザグリ穴センタータイプ

**KEDZ
KEDSZ** (ステンレス)

**KESZ
KESSZ** (ステンレス)

**KEGZ
KEGSZ** (ステンレス)

L	公差
~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Type	材質	引張強さ
KEDZ KESZ KEGZ	S45C	600N/mm ² 以上
KEDSZ KESSZ KEGSZ	SUS316	

型式		L		H許容差	d	d1	h	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位							KEDZ	KEDSZ	KESZ	KESSZ	KEGZ	KEGSZ
KEDZ KEDSZ (ステンレス)	8	0	15~80	7	3.4	6	3.5	0.25~0.40	330	640	350	650	360	640
	10	-0.036	15~80	8	4.5	7.5	4.5		410	790	430	800	450	810
	12		20~80	9					470	920	500	950	530	950
	14		30~90	10					630	1,190	670	1,250	660	1,250
	15	-0.043	30~90	11					670	1,290	690	1,320	690	1,290
	16		40~100						710	1,370	740	1,410	720	1,370
KESZ KESSZ (ステンレス)	18		40~110						810	1,570	850	1,640	830	1,590
KEGZ KEGSZ (ステンレス)														

■平行キー
ザグリ穴タップ付
センタータイプ

**KEDY
KEDSY** (ステンレス)

**KESY
KESSY** (ステンレス)

**KEYY
KEYSY** (ステンレス)

L	公差
~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Type	材質	引張強さ
KEDY KESY KEYY	S45C	600N/mm ² 以上
KEDSY KESSY KEYSY	SUS316	

① 1つの穴を取付穴、抜きタップの両方として使用できます。

型式		L		H許容差	抜きタップM (d)	取付用ボルト	d1	h	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位								KEDY	KEDSY	KESY	KESSY	KEYY	KEYSY
KEDY KEDSY (ステンレス)	8	0	15~80	7	M4 (3.5)	M3	6	3.5	0.25~0.40	500	910	550	1,030	520	920
	10	-0.036	15~80	8						640	1,150	660	1,250	650	1,190
	12		20~80	9	M5 (4.3)	M4	7.5	4.5		760	1,390	790	1,500	780	1,430
	14		30~90	10						930	1,670	960	1,820	950	1,730
	15	-0.043	30~90	11	M6 (5.3)	M5	9.5	5.5	0.40~0.60	980	1,730	1,010	1,940	990	1,820
	16		40~100							1,050	1,880	1,090	2,080	1,070	2,020
KESY KESSY (ステンレス)	18		40~110							1,170	2,140	1,240	2,380	1,190	2,210
KEYY KEYSY (ステンレス)															

Order注文例

型式 - L

KEDZ8 - 30

KEDY10 - 40

3 日日出荷

ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Alteration追加加工

型式 - L(LC)

KEDZ8 - LC28

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133						●KEDY・KEDSY・KESY・KESSY・KEYY・KEYSY					
数量区分			標準対応			数量区分			標準対応		
			小口	大口	大口				小口	大口	大口
数量	1~14	15~19	20~49	50~100	101~	数量	1~14	15~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	30%	お見積り	値引率	基準単価	5%	15%	30%	お見積り
出荷日	通常					出荷日	通常				
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。						①表示数量超えはWOSにてご確認ください。					

PARALLEL KEYS-PARALLEL KEYS WITH TAPPED HOLES AND COUNTERBORES / PARALLEL KEYS WITH TAPPED HOLES-

平行キー

ーザグリ穴タップ付タイプ/抜きタップ付タイプー



①カタログ規格外品はこちら **P.137**
●CADデータフォルダ名: 35_Misc

■平行キー
ザグリ穴タップ付タイプ

**KEDW
KEDSW** (ステンレス)

**KESW
KESSW** (ステンレス)

**KEGW
KEGSW** (ステンレス)

L	公差
~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Type	材質	引張強さ
KEDW KESW KEGW	S45C	600N/mm ² 以上
KEDSW KESSW KEGSW	SUS316	

型式		L		H許容差	d	d1	h	b	M (並目)	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位									KEDW	KEDSW	KESW	KESSW	KEGW	KEGSW
KEDW KEDSW (ステンレス)	8	0	35~80	7	3.4	6	3.5	8	M3	0.25~0.40	620	1,110	660	1,260	630	1,120
	10	-0.036	45~80	8	4.5	7.5	4.5	10	M4		800	1,450	820	1,560	810	1,480
	12		50~80	9				12			980	1,770	1,000	1,910	990	1,810
	14		50~90	10				14			1,130	2,040	1,160	2,220	1,150	2,110
	15	-0.043	50~90	11				15			1,180	2,110	1,210	2,320	1,190	2,190
	16		60~100					16			1,280	2,300	1,310	2,510	1,290	2,440
KEGW KEGSW (ステンレス)	18		60~110					18	M6		1,420	2,600	1,470	2,850	1,440	2,750

■平行キー
抜きタップ付タイプ

**KEDM
KEDSM** (ステンレス)

**KESM
KESSM** (ステンレス)

**KEGM
KEGSM** (ステンレス)

L	公差
~10	0 -0.18
11~15	0 -0.18
16~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~110	0 -0.35

Type	材質	引張強さ
KEDM KESM KEGM	S45C	600N/mm ² 以上
KEDSM KESSM KEGSM	SUS316	

型式		L		H許容差	M (並目)	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位					KEDM	KEDSM	KESM	KESSM	KEGM	KEGSM
KEDM KEDSM (ステンレス)	5	0	10~50	5	0	0.25~0.40	210	390	230	430	220	410
	6	-0.030	10~60	6	-0.030		210	390	230	430	220	410
	7		15~60	7	-0.036		230	430	260	490	240	450
	8	-0.036	15~80	8			240	450	260	490	250	470
	10		15~80	9	0		330	630	350	670	340	650
	12		20~80	10	-0.090		400	760	430	820	420	800
KESM KESSM (ステンレス)	14		30~90	11		0.40~0.60	570	1,080	620	1,170	600	1,130
KEGM KEGSM (ステンレス)	15	-0.043	30~90				620	1,170	670	1,280	650	1,240
	16		40~100				730	1,390	780	1,480	760	1,450
	18		40~110				780	1,480	850	1,630	820	1,570

Order注文例

型式 - L

KEDW12 - 80

KEDM5 - 30

Alteration追加加工

型式 - L(LC)

KEDW8 - LC36

KEDM5 - 30 - MPC8

3 日日出荷

ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分

標準対応

小口

大口

大口

数量

1~14

15~19

20~49

50~100

101~

値引率

基準単価

5%

15%

30%

お見積り


出荷日

通常

+5日

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

	Price 価格	■数量スライド価格 (🔴1円未満切り捨て) P.133					
		標準対応				個別対応	
		小口		大口		大口	
		数量	1~14	15~19	20~49	50~100	101~
		値引率	基準単価		5%	15%	30%
出荷日		通常		+5日		お見積り	
🔴表示数量超えはWOSにてご確認ください。							

タップ位置変更 (抜きタップ付タイプのみ適用)	
	MPC
タップ穴の位置を変更します。 MPC=指定1mm単位 M≤MPC≤L-M ❌ザグリ穴タップ付タイプ には適用されません。	
200	