



DOWEL PINS -PLUS TOLERANCE-

ノックピン

-プラス公差-

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

■ 値下げ価格
■ 新価格
■ スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

■ ストレート

Type	材質	硬度
MS	SUJ2	58HRC~
MSC	SUS440C	58HRC~
MSCSS	SUS304	-

Ⓛ₁寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

Ⓛ ₁	型式		L	¥パラチャージ(明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
	Type	D		1~29本	30~499	500~2000
0.4	MS	1	6 8 10	+600円/明細行	26	23
0.6		1.5	6 8 10		19	17
1		2	6 8 10 15 20		19	17
		2.5	6 8 10 15 20 25 30		19	17
1.5		3	6 8 10 15 20 25 30 35 40		19	17
		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
2		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	17
		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		26	23
2.5		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		34	30
3		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		64	57
		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		66	59
3.5		13	30 40 50 60 70 80		76	68

Ⓛ₁部 1~29本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ₁部 1~29本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ ₁	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価	
	Type	D		1~9本	10~49	50~2000
0.4	MSC	1	4 5 6 8 10 12	120	90	75
		1.2	4 6			
		1.5	4 5 6 8 10 12 15			
0.6	MSC	1.6	4 5 6 8	120	90	75
		2	4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 25			
1	MSC	2.5	5 6 8 10 12 15 20	170	150	115
		3	5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40			
1.5	MSC	4	5 6 8 10 12 14 15 18 20 25 30 35 40 45 50	170	150	115
		5	8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 50			
2	MSC	6	8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 32 35 40 50 60	200	180	145
		8	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60			
2.5	MSC	10	10 15 20 25 30 35 40 50 60	210	190	155
		12	30 35 40 50 60			
3	MSC	10	10 15 20 25 30 35 40 50 60	160	150	145
		12	30 35 40 50 60			
3.5	MSC	12	30 35 40 50 60	320	304	288

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ ₁	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価	
	Type	D		1~9本	10~49	50~500
0.3	MSCSS	0.9	5 6 8 10	240	210	200
0.4		1	5 6 8 10	170	120	100
0.6		1.5	5 6 8 10			
		2	5 6 8 10 12 15 20			
1		2.5	5 6 8 10 12 15			
		3	6 8 10 12 15 18 20 25			
1.5	4	8 10 12 15 18 20 25				
	5	10 12 15 18 20 25				
2	6	10 12 15 18 20 25	180	130	110	

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ ストレート C面取タイプ

Type	材質	硬度
MSCM	SUS440C	58HRC~
MSCSM	SUS304	-

RoHS10

MSCM MSCSM (識別マーク)

C	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価	
	Type	D		1~19本	20~29	30~100
0.3以下	MSCM	2	6 8 10 12 15	180	160	145
		3	10 12 15 20	180	160	145
		4	10 12 15 20	180	160	145
0.5	MSCM	5	10 12 15 20	180	160	145
		6	10 12 15 20 25	180	160	145

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ ストレート高精度タイプ

Type	材質	硬度
MSV	SUJ2	58HRC~
MSVC	SUS440C	58HRC~

RoHS10

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ₁・Ⓛ₂寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

Ⓛ₁・Ⓛ₂寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

C	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価	
	Type	D		1~19本	20~29	30~100
0.3以下	MSCSM	2	6 8 10 12 15	170	150	135
		3	10 12 15 20	170	150	135
		4	10 12 15 20	170	150	135
0.5	MSCSM	5	10 12 15 20	170	150	135
		6	10 12 15 20 25	170	150	135

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ ₁	Ⓛ ₂	型式		L	¥パラチャージ(明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	
		Type	D		1~9本	10~49	50~499	500~2000
1	0.2	MSV	2	6 8 10	+600円/明細行	80	72	68
			3	8 10 15 20 25 30		60	54	51
			4	10 15 20 25 30		80	72	68
5	10 15 20 25 30							
1.5	0.5	MSV	6	10 15 20 25 30	100	90	85	
			8	20 30 40				
2.5	3	MSV	10	30 40 50 60	140	126	119	

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ⓛ ₁	Ⓛ ₂	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価	
		Type	D		1~9本	10~49	50~500
0.4	0.1	MSCVC	1	5 6 8 10	140	102	86
			1.5	5 6 8 10			
0.6	0.2	MSCVC	2	5 6 8 10	150	107	102
			3	6 8 10 15 20 25 30			
1	0.5	MSCVC	4	8 10 15 20 25 30	150	107	102
			5	10 15 20 25 30			
1.5	2	MSCVC	6	10 15 20 25 30	160	106	101
			8	20 30 40			
2.5	3	MSCVC	10	30 40 50 60	160	123	118
			10	30 40 50 60			
3	3	MSCVC	10	30 40 50 60	170	154	149

Ⓛ₁部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - L

MS2 - 10

MSCM4 - 12

MSV2 - 6

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

Ⓛ₁部 規定本数のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。 [計算例] MS2-10を4本ご注文の場合 1本当たりのパラチャージ: 600円÷4本=150円 1本当たりの価格: 基準単価19円+150円=169円 計(1明細行) 169円×4本=676円

35 小物部品 ネット