

ARROW STICKERS-STRAIGHT TYPE / ARC TYPE- / ARROW PLATES / SWITCHING PLATES

矢印ステッカー 矢印プレート/開閉プレート

-ストレートタイプ/Rタイプ-

■ストレートステッカータイプ **RoHS10**

ARWS (黒)
ARWSR (赤)
ARWSB (青)

型式 Type	A	1枚のコマ数	1パックの入数
ARWS ARWSR ARWSB	15 20 40	4 2 1	10枚

材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

型式 Type	A	B	L	W	H	G	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~50パック
ARWS ARWSR ARWSB	15 20 40	7.5 10 20	13 18 37	6 8.5 17	3 4 8	5 6.5 13	700	669

■ストレートプレートタイプ **RoHS10**

APWS (黒)
APWSR (赤)

材質 A1050P

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式 Type	A	B	L	W	H	G	P	¥基準単価 1~2パック	¥スライド単価 3~4パック
APWS APWSR	30 50 70	12 20 30	17 36 55	8 16 24	4 8 12	6 12 19	3.5	1,180 1,290 1,440	974 1,135 1,234

■Rタイプ **RoHS10**

AWRB (黒)
AWRBR (赤)

AWRL (黒)
AWRLR (赤)
AWRR (黒)
AWRRR (赤)

材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式 Type	B	Ra	W	H	Rb	(A)	(C)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~50パック
AWRB AWRL AWRR	13 20 25	50 75 100	10 15 20	5 8 10	6.5 10 12.5	59.2 88.9 118.3	18.7 28.4 36.6	720 870 1,030	689 838 978

貼付上のご注意

- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で濡らしてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

素材特性 (PETフィルムの特性)

- 耐熱性: 100°C×7日間 変化なし
- 耐油性: ギア油中72時間 変化なし
- 耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし
- 変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

素材構成

- ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
- 印刷面
- ベースフィルム(乳白)PET50μ
- 銀蒸着
- 接着剤(アクリル系二液型)
- 剥離紙(のり面保護)160μ
- 総厚約280μ

■開閉プレート

KHPT

型式 Type	No.	A	P	リング 線径	チェーン 内径	チェーン 長さ	¥基準単価 1~2コ	¥スライド単価 3~20コ
KHPT	70	67	15	1.4	22	600	1,520	1,027

Order 注文例

型式
AWRB-20
KHPT-70

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎チェーンは取り外し可能です。
◎「開」「閉」プレートが2枚で1組です。

材質 ポリエチレン合成紙
チェーン: SUS304

RoHS10

TRIANGULAR STICKERS MARK STICKERS

三角ステッカー/マークステッカー

価格改訂

- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引変更

■三角ステッカー

LRS LRM

材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

◎1パック10枚入りです。

素材構成

- ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
- 印刷面
- ベースフィルム(乳白)PET50μ
- 銀蒸着
- 接着剤(アクリル系二液型)
- 剥離紙(のり面保護)160μ
- 総厚約280μ

LRS LRM

ISO 01 感電注意	ISO 02 一般注意	ISO 03 回転物注意	ISO 04 挟まれ注意	ISO 05 発火注意	IEC 06 高温注意	BS 07 レーザー注意
BS 08 放射線注意	ISO 09 破裂注意	ISO 10 刺激性・有害性注意	ISO 11 腐食注意	ISO 12 毒物注意	ISO 13 強磁性注意	

◎表記の規格名は図柄のみに規定されています。

型式 Type	呼び	W	H	¥基準単価 1パック	¥スライド単価 2~4パック	¥スライド単価 5~50パック
LRS	01~	31	28	820	799	789
LRM		52	47	1,750	1,698	1,677

ISO: International Organization for Standardization/国際標準化機構
IEC: International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議
B S: British Standard/イギリス規格協会
E N: European Standard/ヨーロッパ規格 (HP掲載)

貼付上のご注意

- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で濡らしてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

素材特性 (PETフィルムの特性)

- 耐熱性: 100°C×7日間 変化なし
- 耐油性: ギア油中72時間 変化なし
- 耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし
- 変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

■マークステッカー

LRUS LRUM LRDS LRDM

材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

◎1パック10枚入りです。

素材構成

- ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
- 印刷面
- ベースフィルム(乳白)PET50μ
- 銀蒸着
- 接着剤(アクリル系二液型)
- 剥離紙(のり面保護)160μ
- 総厚約280μ

LRUS LRUM

01 警告	02 注意	03 危険	04 WARNING	05 CAUTION	06 DANGER	07 作業着用	08 手袋着用	09 保護帽着用
-------	-------	-------	------------	------------	-----------	---------	---------	----------

LRDS LRDM

01 立入禁止	02 火気厳禁	03 アース線を接続せよ	04 フラグをコンタクトから撤去	05 はさまれ注意	06 指詰め注意
---------	---------	--------------	------------------	-----------	----------

型式 Type	呼び	A	B	W	F	G	¥基準単価 1パック	¥スライド単価 2~4パック	¥スライド単価 5~9パック
LRUS LRDS	01~	40	50	36	36	10	820	799	789
LRUM LRDM		80	100	72	72	20	1,960	1,908	1,882

貼付上のご注意

- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で濡らしてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

素材特性 (PETフィルムの特性)

- 耐熱性: 100°C×7日間 変化なし
- 耐油性: ギア油中72時間 変化なし
- 耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし
- 変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

Order 注文例

型式
LRM-05
LRDS-01

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。