

RODS

# ロッド

—材質ステンレス・アルミ・黄銅・純チタン2種—

**価格改訂**

**2日目納期短縮**  
出荷

- ：値下げ価格
- ：新価格
- ：スライド値引率変更

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

◎CADデータフォルダ名: **36\_Rods** (CADデータはS45Cと共通です)

ロッド		材質
外径選択タイプ	外径フリータイプ	
RDOF	—	SUS303
RDOS	FRDOS	SUS304
RDOH	—	SUS316
RDOA	—	A2017
RDOK	—	A5056
RD52A	—	A5052
RDOG	—	C3604-LCD (カドミウム低減黄銅)
RDOT	—	純チタン2種

以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D17	D80	1.0

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

RoHS10

## ■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	L	
		指定1mm単位	指定1mm単位
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12・15~20) RDOG RDOT (D3~6)	3	10~250	
	4		
	5		
	6		
	8		
	10	10~500	
	12		
	13		
	15	10~750	
	16		
18			
20			
25	20~1000		
30			
50			
60	30~1000		
80			30~200

## ■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D		L	
	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位
FRDOS	6~10	10~500	10~500	
	11~15	10~750	10~750	
	16~17	10~900	10~900	
	18~30	20~1000	20~1000	

## ■外径公差

D	型式				
	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG	
3	0 -0.1	0 -0.1	±0.1	±0.1	
4					
5					
6					
8					
10					
12			±0.3		±0.4
13					
15					
16					
18	±0.4				
20					
25	0 -0.2	—	—		
30					
50					
60					
80					



Order  
注文例

### ■ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L

RDOA15 - 700

### ■ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L

FRDOS - D11 - L113



Delivery  
出荷日

●RDOF30以下・RDOS30以下・RDOH・RDOA・RDOK・RDOG・RD52A

**2** 日目出荷

●RDOF50以上・RDOS50以上

**3** 日目出荷

●2日目・3日目共通

☎ ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 **P.134**

☎ ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

☎ ストックA早割は1明細行当たり一律300円

☎ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●RDOT・FRDOS

**5** 日目出荷

☎ ストックB 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 **P.134**

☎ 3本以上で1明細行当たり一律810円



Alteration  
追加加工

型式 - L - (MC・WMC)

RDOF20 - 535 - MC8

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工
Code	MC	WMC
Spec.	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ①6≤D≤30 ②L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ①6≤D≤30 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。
	D MC(選択範囲)	D WMC(選択範囲)
6・7 3	6・7 3	
8・9 3・4	8・9 3・4	
10・11 3・4・5	10・11 3・4・5	
12~14 3・4・5・6	12~14 3・4・5・6	
15~19 3・4・5・6・8	15~19 3・4・5・6・8	
20~24 3・4・5・6・8・10・12	20~24 3・4・5・6・8・10・12	
25~30 3・4・5・6・8・10・12・16	25~30 3・4・5・6・8・10・12・16	
③L≤M×4の場合、タップ下穴が貫通することがあります。		
¥/1Code	200 (RDOTのみ600)	400 (RDOTのみ1,200)



Price  
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

●RDOF・RDOS・RDOH・RDOA・RDOK・RD52A・FRDOS

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	小口	大口	大口
数量	1~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

## ■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOF (SUS303)	3	210	270	340			
	4	210	270	340			
	5	210	290	360			
	6	390	530	740	1,400		
	8	390	530	740	1,400		
	10	390	530	740	1,400		
	12	570	860	1,170	1,720	2,420	
	13	570	860	1,170	1,720	2,420	
	15	570	860	1,170	1,720	2,420	
	16	740	1,030	1,520	2,200	2,600	4,240
18	790	1,030	1,610	2,300	2,720	4,360	
20	850	1,040	1,700	2,420	2,780	4,420	
25	910	1,330	1,870	3,450	3,890	5,510	
30	1,080	1,560	2,440	4,200	4,250	6,970	
50	1,790	3,610	6,330	8,670	12,140	14,390	
60	2,170	4,340	6,860	9,040	12,660	15,600	
80	3,610	5,500	—	—	—	—	
RDOS (SUS304)	3	220	300	360			
	4	220	300	360			
	5	220	300	360			
	6	420	570	790	1,500		
	8	420	570	790	1,500		
	10	420	570	790	1,500		
	12	610	900	1,240	1,820	2,550	
	13	610	900	1,240	1,820	2,550	
	15	610	900	1,240	1,820	2,550	
	16	790	1,080	1,600	2,310	2,760	4,470
18	850	1,090	1,720	2,430	2,860	4,590	
20	880	1,110	1,790	2,550	2,940	4,650	
25	980	1,390	1,980	3,630	4,100	5,810	
30	1,140	1,650	2,590	4,430	4,490	7,350	
50	2,020	3,760	6,500	9,040	13,000	14,740	
60	2,600	4,550	7,230	9,400	14,300	15,950	
80	4,340	6,210	—	—	—	—	
RDOH (SUS316)	3	360	590	990			
	4	360	590	990			
	5	360	590	990			
	6	440	720	1,260	1,810		
	8	440	720	1,260	1,810		
	10	440	720	1,260	1,810		
	12	620	1,080	1,990	2,890	3,800	
	13	620	1,080	1,990	2,890	3,800	
	15	620	1,080	1,990	2,890	3,800	
	16	660	1,140	2,070	3,000	3,940	4,860
18	660	1,140	2,070	3,000	3,940	4,860	
20	790	1,430	2,680	3,930	5,170	6,420	
25	1,000	1,850	3,500	5,160	6,810	8,460	
30	1,530	2,910	5,630	8,360	11,080	13,810	
RDOA (A2017)	3	200	230	300			
	4	200	230	300			
	5	200	230	300			
	6	220	270	380	480		
	8	220	270	380	480		
	10	220	290	380	480		
	12	270	390	620	860	1,090	
	13	270	390	620	860	1,090	
	15	290	390	620	860	1,090	
	16	330	490	820	1,160	1,480	1,810
18	380	640	1,110	1,570	2,050	2,520	
20	390	650	1,140	1,630	2,110	2,590	
25	510	900	1,640	2,370	3,110	3,840	
30	660	1,200	2,210	3,240	4,260	5,290	

●RDOG・RDOT

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~49	50~100	101~
値引率	基準単価	15%	お見積り
出荷日	通常		お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

◎各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式 Type	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOK (A5056)	3	200	260	340			
	4	200	260	340			
	5	200	260	340			
	6	210	270	360	480		
	8	210	270	360	480		
	10	210	290	360	480		
	12	260	380	600	830	1,040	
	13	260	380	600	830	1,040	
	15	270	380	600	830	1,040	
	16	310	480	790	1,120	1,430	1,740
18	380	620	1,080	1,550	2,020	2,470	
20	380	620	1,090	1,550	2,030	2,480	
25	510	870	1,590	2,300	3,020	3,730	
30	650	1,140	2,120	3,110	4,080	5,060	
RD52A (A5052)	5	200	230	300			
	6	220	270	400	550		
	8	220	290	400	550		
	10	220	290	400	550		
	12	270	390	690	980	1,260	
	15	290	390	690	980	1,260	
	16	330	490	820	1,160	1,480	2,300
	18	380	640	1,110	1,610	2,110	2,740
	20	390	650	1,140	1,630	2,120	3,300
	RDOG (C3604-LCD)	3	180	380	440		
4		180	380	440			
5		180	380	440			
6		190	380	460	540		
8		400	440	580	720		
10		500	590	810	980		
12		530	690	1,000	1,260	1,560	
13		560	740	1,060	1,410	1,760	
15		660	910	1,330	1,800	2,200	
16		770	1,080	1,750	2,350	3,010	3,660
18	840	1,180	1,880	2,600	3,330	4,060	
20	890	1,260	2,050	2,840	3,650	4,450	
25	1,220	1,870	3,080	4,340	5,600	6,850	
30	1,800	2,660	4,470	6,290	8,110	9,930	
RDOT (純チタン2種)	3	280	510	670			
	4	440	840	1,020			
	5	550	1,020	2,200			
	6	660	1,350	3,130	3,970		

## ■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		指定1mm単位	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800
FRDOS (SUS304)	6~10	520	750	1,270			