

PRECISION RESIN RODS
精密樹脂ロッド

2日目納期短縮

価格改訂

材料屋 24

樹脂丸棒・パイプ

☐：新価格

CERAMICS RODS
セラミックスロッド

TRANSPARENT RESIN RODS
透明樹脂ロッド

価格改訂

大口対応 BIG ORDER

材料屋 24

樹脂丸棒・パイプ

☐：新価格

■外径をセンターレス研磨しており非常に精密な公差で仕上げております。

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名：36_Rods

Type	材質	色
RDPJ	ポリアセタール・スタンダード	白
RDPK	ポリアセタール・スタンダード	黒
RDPP	PEEK・スタンダード	灰
RDPE	エポキシガラス・スタンダード	緑

☐：新価格

☑L寸法公差精級は追加加工LKCをご利用ください。

☑特性値 P.999・1000参照

型式	L	
Type	D	指定1mm単位
3		
4		10~250
5		
6		
8		10~500
10		
12		10~750
15		
16		10~800
20		20~800

RDPJ
(ポリアセタール・スタンダード・白)

RDPK
(ポリアセタール・スタンダード・黒)

型式	L	
Type	D	指定1mm単位
3		
4		10~250
5		
6		
8		10~500
10		
12		10~750

RDPP
(PEEK・スタンダード)

RDPE
(エポキシガラス・スタンダード)

Order注文例

型式 - L
RDPJ10 - 300

Delivery出荷日

2 日目出荷

☑注文締切

ストークT 当日出荷 600円/1本 正午迄

ストークA早割 翌日出荷 300円/1本 PM 3:00迄 P.134

ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

☑ストークA早割は1明細行当たり一律300円

☑ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Price価格

☑数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration追加加工

型式 - L - (LKC)
RDPJ10 - 100 - LKC

Alteration	L寸法公差変更
	LKC

Code LKC

Spec. L寸法公差を下記の通り変更
10~400mm ±0.3
401~800mm ±0.8
指定方法 LKC
☑8≤D≤20 ☒RDPEは適用不可

¥/1Code 180

型式	D	¥基準単価				
		最短L~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
3	180	200	250			
4	180	200	250			
5	180	200	250			
6	200	250	260	320		
8	250	280	320	430		
10	290	440	520	700		
12	300	630	720	960	1,210	
15	440	760	990	1,320	1,650	
16	530	740	1,240	1,650	2,080	
20	870	990	1,710	2,290	2,850	
3	180	200	250			
4	180	200	250			
5	180	200	250			
6	200	250	260	320		
8	250	280	320	430		
10	290	440	520	700		
12	290	610	690	920	1,160	
15	420	720	950	1,260	1,580	
16	510	710	1,180	1,580	1,980	
20	820	950	1,630	2,180	2,720	

RDPJ
(ポリアセタール・スタンダード・白)

RDPK
(ポリアセタール・スタンダード・黒)

型式	D	¥基準単価				
		最短L~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~750
3	1,070	1,850	3,030			
4	1,070	1,850	3,030			
5	1,070	1,850	3,030			
6	1,070	1,850	3,030	4,100		
8	1,650	2,930	4,990	6,640		
10	2,250	3,910	6,640	8,790		
12	3,350	5,940	10,040	13,380	16,720	
3	350	610	1,030			
4	350	610	1,030			
5	350	610	1,030			
6	390	700	1,190	1,580		
8	660	1,190	2,640	2,680		
10	870	1,540	3,430	3,520		
12	1,080	1,900	4,310	4,360	5,440	

RDPP
(PEEK・スタンダード)

RDPE
(エポキシガラス・スタンダード)

■絶縁性・耐摩耗性・耐熱性に優れたセラミックスロッドです。

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名：36_Rods

セラミックスロッド CERAR

☐：新価格

☑特性値 P.995参照

型式	D	L	¥基準単価			
			指定1mm単位	L30~100	L101~200	L201~300
3				1,980	2,690	2,920
4				2,150	3,000	3,380
5				2,300	3,230	3,530
6				2,460	3,450	4,150
8				2,570	3,750	4,410
10				3,150	4,410	5,580

CERAR

☑ワッシャ・カラータイプ(P.185)、位置決めピン用プッシュ(P.1766)、円形プレート(P.1039)もご用意ございます。

Order注文例

型式 - L
CERAR6 - 200

Delivery出荷日

5 日目出荷

Price価格

☑数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

アルミナ99.5の物性値

特性	単位	アルミナ99.5
吸水率	%	0
かさ密度	g/cm³	3.9
耐熱性	°C	1000~1200
圧縮強度	KN/cm²	363
曲げ強度	KN/cm²	49
線熱膨張係数	-	8.0×10 ⁻⁶ (25~700°C)
熱伝導率	W/(m・°C)	31.4 (20°C) 16.0 (300°C)
体積固有抵抗	Ω・cm	10 ¹⁴ < (20°C) 10 ¹⁴ < (300°C)
誘電率	1MHz	9.8
絶縁耐力	KV/mm	10

☑物性値は素材データの代表値(参考値)です。

■透明性・絶縁性に優れた透明樹脂ロッドです。

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

透明樹脂ロッド

Type	材質	色
RDJA	アクリル・スタンダード	透明
RDJC	ポリカーボネート・スタンダード	透明

☑アクリルロッドはキャスト板から切削加工にて丸棒にし、センターレス加工にて仕上げています。

☑特性値 P.995参照

型式	D	L	¥基準単価							
			RDJA				RDJC			
Type	D	指定1mm単位	L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L10~100	L101~200	L201~400	L401~600
3			260	460	920		140	190	510	
4			260	460	920		140	190	510	
5			260	460	920		140	190	520	
6			280	510	1,010	1,340	170	250	610	830
8			310	570	1,210	1,540	220	330	790	1,100
10			370	770	1,520	1,980	280	480	1,170	1,610
12			500	1,010	2,020	2,570	590	950	1,940	3,580
13			570	1,170	2,290	2,900	730	1,210	2,700	3,980
15			790	1,560	3,190	4,070	830	1,380	3,300	4,580
16			840	1,710	3,370	4,330	1,010	1,500	4,160	5,680
18			1,100	2,110	4,350	5,590	1,100	1,780	4,470	6,330
20			1,410	2,820	5,870	7,520	1,280	2,020	4,860	6,780
25			2,150	3,170	8,860	11,370	1,470	2,330	5,680	7,920
30			3,580	7,150	14,940	19,250	1,830	3,040	7,330	10,270

RDJA
(アクリル・スタンダード)

RDJC
(ポリカーボネート・スタンダード)

☑端面には切断したあとが残るため、透明ではありません。

Order注文例

型式 - L
RDJA3 - 250

Delivery出荷日

1 日目出荷

☑1日目出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

☑注文締切

ストークT 当日出荷 600円/1本 正午迄 P.134

大口出荷日 +2 日目出荷 数量 21~100

☑ストーク対応なし

Price価格

☑数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~10	11~15	16~20	21~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	+2日	お見積り

☑表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

36
丸棒・樹脂ロッド