

URETHANE BUMPERS / RUBBER BUMPERS

ウレタン/ゴム

—先端R加工タイプ/先端テーパ加工タイプ—

■先端形状を球面・テーパ加工したクッション材を短納期で提供いたします。穴あきタイプでは穴長さの指定が可能です。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

■先端R加工タイプ
Table with columns: 穴あきタイプ, 穴無タイプ, 材質, 硬度, 色. Includes diagrams for 穴あきタイプ and 穴無タイプ with dimensions V, L, D, SR, VL.

Table with columns: 型式, 指定1mm単位 (D, L, V, VL), ¥基準単価 (穴あきタイプ, 穴無タイプ). Includes RoHS 10 logo.

◎穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。

Table with columns: 型式, 指定1mm単位 (D, L, V, VL), ¥基準単価 (穴あきタイプ, 穴無タイプ). Includes RoHS 10 logo.

■先端形状をテーパ加工したクッション材を短納期で提供いたします。穴あきタイプでは穴長さの指定が可能です。

■先端テーパ加工タイプ
Table with columns: 穴あきタイプ, 穴無タイプ, 材質, 硬度, 色. Includes diagrams for 穴あきタイプ and 穴無タイプ with dimensions C, D, L, V, VL.

Table with columns: 型式, 指定1mm単位 (D, A, L, C, V, VL), ¥基準単価 (穴あきタイプ, 穴無タイプ). Includes RoHS 10 logo.

Order 注文例, Delivery 出荷日, Price 価格. Includes quantity slide pricing table and RoHS 10 logo.

URETHANE · RUBBER

ウレタン・ゴム

—ノーズ付タイプ—

■先端形状をノーズ加工したクッション材を短納期で提供いたします。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

Table with columns: 標準タイプ, フリー指定タイプ. Includes diagrams for 標準タイプ and フリー指定タイプ with dimensions D, T, L, V, C, R0.5max, Vx3max.

◎シリコンゴム ショアA50の乳白色は半透明です。
◎ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

Table with columns: T公差, D公差, C公差. Includes values for Urethane and Rubber.

Table with columns: 型式, Type, V選択, T選択, L選択, ¥基準単価 (DXSK, DXHK, DXMK, DXLK). Includes RoHS 10 logo.

■ウレタンフリー指定タイプ(穴指定タイプ)
■ゴムフリー指定タイプ(穴指定タイプ)

Table with columns: 型式, 指定1mm単位 (D, V, T, L, C), ¥基準単価 (DXFS, DXFH, DXFM, DXFL). Includes RoHS 10 logo.

Order 注文例, Delivery 出荷日, Price 価格. Includes quantity slide pricing table and RoHS 10 logo.

38 ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト