

SPONGE TAPES スポンジテープ



■長さ500、1000、1500、2000mmの実寸タイプのスポンジテープです。

Type	材質	硬度	色
SGNPATA	EPDMスポンジ	アスカ-C8	黒
SGNATA	シリコンゴムスポンジ	アスカ-C35	オレンジ
EPATA	EPDM発泡体(エプトシーラー®)	(アスカ-C1未満)	黒

■A寸の寸法公差		■L寸の寸法公差	
SGNPATA	±1.5	SGNPATA	500 1000
SGNATA	±2.5	SGNATA	±3 ±5
EPATA		EPATA	500・1000 1500・2000
			+14 +15
			-6 -8

特性データ P.485

型式	T	公差	選択
SGNPATA SGNATA	3	±0.5	10 15 20 30 50
	5		500 1000
	10		
EPATA	3	±1.0	10 15 20 30 50
	5		500 1000 1500 2000
	10		

Order 注文例: 型式 - A - L
SGNPATA3 - 10 - 1000

Delivery 出荷日: 在 庫 品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

上記以外: 3 日日出荷 ストックA 翌日出荷 300円/本 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円
EPATAはストック適用不可

Price 価格: 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	10%

型式	Type	T	A	¥基準単価									
				SGNPATA		SGNATA		EPATA					
				L500	L1000	L500	L1000	L500	L1000	L1500	L2000		
SGNPATA SGNATA EPATA	3	5	10	340	390	640	880	410	410	560	840		
			15	390	440	900	1,320	440	500	700	980		
			20	370	570	1,110	1,670	490	550	780	1,050		
			30	490	620	1,390	2,060	580	680	1,040	1,290		
			50	580	910	2,090	3,130	700	930	1,380	1,570		
			10	340	490	790	1,120	460	470	670	900		
	5	10	15	370	540	1,150	1,700	490	560	920	1,080		
			20	400	620	1,380	2,130	560	620	970	1,210		
			30	450	760	2,090	2,990	660	810	1,310	1,390		
			50	650	1,100	2,580	4,030	850	1,310	1,770	1,920		
			10	630	780	1,080	1,740	570	600	850	1,100		
			15	710	880	1,370	2,620	630	730	1,210	1,350		
10	50	20	740	1,140	1,650	3,310	720	850	1,300	1,440			
		30	980	1,240	1,990	4,100	870	1,100	1,600	1,810			
		50	1,110	1,630	2,940	5,880	1,170	1,580	2,340	2,680			

■EPATAの特長
本商品は、半独立半連続気泡型のため、低応力で圧縮可能です。また、圧縮後は独立気泡化します。あらゆる隙間を埋め、熱、水、音をシャットアウトできる高機能シール材です。

■特性値

測定項目	単位	EPATA
比重	—	0.095
引張強さ	kg/cm ²	0.81
伸び	%	450
圧縮硬さ	25%	0.03
	50%	0.05
気泡	—	半独立半連続気泡

圧縮率(%)	EPATA
60	×
70	△
80	○
90	○

○: 30分経過後水漏れなし
△: 30分以内に水漏れあり
×: 10分以内に水漏れあり

●半独立半連続気泡型 (EPATA)

●独立気泡タイプ (SGNPATA・SGNATA)の特長
それぞれの気泡が独立しているため、空気や水を通しません。また、衝撃吸収性にすぐれています。

空気・水を通さない

SPECIAL CONTINUOUS PORE POLYURETHANE SOFROUS® 特殊気孔ポリウレタン ソフラス® —シートタイプ・ロールタイプ—



■保水力・耐摩耗性に優れ、塗布や吸水などのFA用途にご利用いただける特殊ウレタンフォームです。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

■シートタイプ

Type	材質	硬度	色
シール無 SOFRAS	特殊気孔ポリウレタン ソフラス®	アスカ-C7	白
シール付 SOFRASA			

RoHS10

※ソフラス®はアイオン(株)の登録商標です。
※接着力データはP.482 (ADTR) 参照
※シール厚さは0.06~0.10mmです。

型式	5mm単位指定	選択
シール無 SOFRAS	10~480	10~270
シール付 SOFRASA	20~480	20~270

Order 注文例: 型式 - A - B - T
SOFRAS - 300 - 200 - 10

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~10
値引率	基準単価	5%

Type	T	A	¥基準単価		
			10~100	105~200	205~270
シール無 SOFRAS	5	10~100	2,900	—	—
		105~200	3,920	7,390	—
		205~300	5,670	10,850	15,000
		305~400	7,410	14,290	19,780
		405~480	9,300	17,070	22,640
		10~100	4,600	—	—
シール付 SOFRASA	10	105~200	7,560	13,860	—
		205~300	11,090	20,550	28,640
		305~400	14,630	27,220	37,980
		405~480	17,480	32,580	43,550
		20~100	6,800	—	—
		105~200	9,310	18,170	—
シール無 SOFRAS	15	205~300	13,760	27,020	37,740
		305~400	18,180	35,850	50,100
		405~480	22,930	42,940	57,500
		20~100	9,000	—	—
		105~200	13,310	25,110	—
		205~300	19,750	37,450	53,590
シール付 SOFRASA	20	305~400	26,180	49,770	71,250
		405~480	31,350	59,650	80,190
		205~270	—	—	—

■ロールタイプ

Type	材質	硬度	色
パイプ(素材のみ) SOFRASR	樹脂パイプ接着タイプ	アスカ-C11	白
樹脂パイプ付 SOFRASRP			

RoHS10

タイプ	型式	選択	5mm単位指定	V	t
パイプ(素材のみ)	SOFRASR	40	30~600	22	9
樹脂パイプ付	SOFRASRP	40	30~600	16	9

Order 注文例: 型式 - D - L
SOFRASRP - 40 - 200

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~10
値引率	基準単価	5%

■拡大写真

■グリース含浸時の拡大写真

■物性値

	連続気泡	積層	半独立・半連続気泡	独立気泡
材質	ソフラス®	ウレタンフォーム	フェルト	エプトシーラー®
掲載ページ	P.490	P.485	P.491	P.488
用途例	塗布・吸水など	—	—	防塵・保護など
見かけ密度 g/cm ³	0.2	0.02	0.2	—
引張り強度 kPa	1000	76	—	—
保水率	400	—	80	—
耐熱 °C	130	70	120	—
保水	○	○	○	△
耐摩耗	○	×	×	×
耐水性	○	△	○	×
耐薬品性	○	×	△	×

均一に塗布できる

38 ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト