

RUBBER STRINGS / RUBBER RINGS
甲丸ひも・甲山ひも
 -ゴム/ゴムスポンジ-

RUBBER STRINGS / RUBBER RINGS
甲丸ひも・甲山ひもゴム
 エコノミータイプ

■気密性向上、ねじれ防止を目的に開閉部の戸あたりパッキンとして使用できます。

■甲丸ひも・甲山ひも

甲丸	甲山	材質	硬度	色
KMHN	KYHN	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒
KMHS	KYHS	シリコンゴム (SI)		赤褐色
KMHF	KYHF	ふっ素ゴム (FPM)	アスカーC20	黒
KMHNS	-	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC25	黒
KMHSS	-	シリコンゴムスポンジ	アスカーC25	オレンジ

■精度基準
 L寸法公差

L	公差
200以下	±1.5
201~400	±2.0
401以上	±3.5

◆従来のカタログ掲載商品よりいっそうの低価格でご提供します。
 ■気密性向上、ねじれ防止を目的に開閉部の戸あたりパッキンとして使用できます。

■甲丸ひも・甲山ひも

甲丸	甲山	材質	硬度	色
KMHNE	KYHNE	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒
KMHSE	KYHSE	シリコンゴム (SI)		赤褐色

■精度基準
 L寸法公差

L	公差
1M	±1.5
3M	±2.0
5M・10M	±3.5

■甲丸

型式	指定1mm単位	L選択 (メートル)
Type	A	L
KMHN (ニトリル)	8	20~999
	10	
KMHS (シリコン)	12	
KMHF (ふっ素)	15	
	16	10M

■甲山

型式	指定1mm単位	L選択 (メートル)
Type	A	L
KYHN (ニトリル)	8	20~999
	10	
KYHS (シリコン)	12	
KYHF (ふっ素)	16	
	20	10M

■甲丸 (スポンジタイプ)

型式	A	L選択 (メートル)
Type	A	L
KMHNS (クロロプレンスポンジ)	10	1M
	15	3M
KMHSS (シリコンスポンジ)	15A	5M
	20	10M

■甲丸

型式	A	L選択 (メートル)
Type	A	L
KMHNE (ニトリル)	8	1M
	10	
KMHSE (シリコン)	12	
	15	
	16	3M
	16	5M
	16	10M

■甲山

型式	A	L選択 (メートル)
Type	A	L
KYHNE (ニトリル)	8	1M
	10	
KYHSE (シリコン)	12	
	16	
	20	3M
	20	5M
	20	10M

■A寸法公差

A	ニトリルゴム	シリコンゴム
A	KMHNE・KYHNE	KMHSE・KYHSE
8	±0.3	±0.3
10	±0.4	±0.4
12	±0.5	±0.4
15	±0.8	±0.5
16	±0.8	±0.6
20	±1.0	±0.6

■甲丸

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価									
					L					選択 (メートル)				
Type	A	指定1mm単位												
		20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M			
KMHN (×1.0) ニトリル	8	4	8	4	560	770	1,080	1,370	1,860	2,280	2,180	6,540	10,900	19,620
KMHS (×1.5) シリコン	10	5	10	5	690	720	1,090	1,370	1,890	2,310	2,290	6,870	11,450	20,610
KMHF (ふっ素) () 素材係数	12	6	12	6	890	1,000	1,490	1,850	2,680	3,200	2,990	8,970	14,950	26,910
	15	7.5	15	7.5	1,000	1,140	1,500	2,120	3,060	3,730	3,790	11,370	18,950	32,590
	16	8	16	8	1,100	1,180	1,600	2,220	3,090	3,740	3,690	10,600	17,600	32,690

◆ふっ素ゴムKMHFの素材係数はA=8、10、12の場合(基準単価×4.0)、A=15、16の場合(基準単価×5.0)です。

■甲山

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価									
					L					選択 (メートル)				
Type	A	指定1mm単位												
		20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M			
KYHN (×1.0) ニトリル	8	4	8	2.8	560	770	1,080	1,370	1,860	2,280	2,100	6,300	10,500	18,900
KYHS (×1.5) シリコン	10	5	10	2.8	590	740	1,090	1,370	1,890	2,310	2,200	6,600	11,000	19,800
KYHF (ふっ素) () 素材係数	12	6	12	3	790	1,000	1,490	1,800	2,680	3,200	2,880	8,100	14,850	24,980
	16	8	16	4	1,020	1,140	1,500	1,990	3,060	3,730	3,400	9,800	16,530	31,520
	20	10	20	5	1,100	1,180	1,540	2,710	3,600	4,490	4,700	13,600	23,000	45,000

◆ふっ素ゴムKYHFの素材係数はA=8、10、12の場合(基準単価×4.0)、A=16、20の場合(基準単価×5.0)です。

■甲丸スポンジ

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価			
					L選択 (メートル)			
Type	A	指定1mm単位						
		1M	3M	5M	10M			
KMHNS (×1.0) クロロプレンスポンジ	10	5	10	5	1,630	2,590	4,980	7,310
KMHSS (×1.5) シリコンスポンジ () 素材係数	15	2.5	10	7.5	2,710	3,980	6,980	9,800
	15A	7.5	15	7.5	2,710	4,220	7,730	11,450
	20	10	20	10	3,000	4,500	7,790	13,500

■数量スライド (◆1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~10
値引率	基準単価	10% お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

●甲丸・甲山 (L寸: 20~999mm)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~
値引率	基準単価	お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

●甲丸・甲山 (L寸: 1M、3M)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1	2~
値引率	基準単価	お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

●甲丸・甲山 (L寸: 5M、10M)

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~20
値引率	基準単価	10% お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

●甲丸スポンジ

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	21~
値引率	基準単価	お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 KMHS8 - 20 L 20

Delivery 出荷日: 3 日 目 出 荷

Price 価格

◆この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 KMHS8 - 20 のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 560 × 1.5 = 840円

◆数量スライド価格 (◆1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~20
値引率	基準単価	10% お見積り

◆表示数量越えはWOSにてご確認ください。

■甲丸

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価							
					L				選択 (メートル)			
Type	A	指定1mm単位										
		20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M	
KMHNE (ニトリル)	8	4	8	4	1,500	4,500	7,600	13,700	2,200	6,800	11,400	20,600
KMHSE (シリコン)	10	5	10	5	1,600	4,800	8,000	14,400	2,400	7,200	12,000	21,600
	12	6	12	6	2,000	6,200	10,400	18,800	3,100	9,400	15,600	28,200
	15	7.5	15	7.5	2,600	7,900	13,200	22,800	3,900	11,900	19,800	34,200
	16	8	16	8	2,500	7,400	12,300	22,800	3,800	11,100	18,400	34,300

■甲山

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価							
					L				選択 (メートル)			
Type	A	指定1mm単位										
		20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M	
KYHNE (ニトリル)	8	4	8	2.8	1,400	4,400	7,300	13,200	2,200	6,600	11,000	19,800
KYHSE (シリコン)	10	5	10	2.8	1,500	4,600	7,700	13,800	2,300	6,900	11,500	20,700
	12	6	12	3	2,000	5,600	10,300	17,400	3,000	8,500	15,500	26,200
	16	8	16	4	2,300	6,800	11,500	22,000	3,500	10,200	17,300	33,000
	20	10	20	5	3,200	9,500	16,100	31,500	4,900	14,200	24,100	47,200