


PLATES -5 SERIES- 板金プレート

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: フレーム締結の補強としてご使用頂けます。

Type	M材質	S表面処理
HPTSS5	SPHC	三価クロメート
HPTSSL5		
HPTSD5		
SHPTSS5	SUS304	-
SHPTSSL5		
SHPTSD5		

HPTSS5
SHPTSS5

HPTSSL5
SHPTSSL5

HPTSD5
SHPTSD5

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット		
HPTSS5	11	2.3	M5-8	2	M5	65	60
SHPTSS5		2					
HPTSSL5	22	2.3	M5-8	4	M5	110	105
SHPTSSL5		2					
HPTSD5	21	2.3	M5-8	4	M5	110	105
SHPTSD5		2					

Type	M材質	S表面処理
HPTLN5	SPHC	三価クロメート
HPTLS5		
HPTLD5		
SHPTLN5	SUS304	-
SHPTLS5		
SHPTLD5		

HPTLN5
SHPTLN5

HPTLS5
SHPTLS5

HPTLD5

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット		
HPTLN5	41	3.2	M5-8	3	M5	170	165
SHPTLN5		2					
HPTLS5	46	3.2	M5-8	4	M5	180	175
SHPTLS5		2					
HPTLD5	81	2.3	M5-8	8	M5	200	195
SHPTLD5		2					

Type	M材質	S表面処理
HPTCUL5	SPHC	三価クロメート
HPTUL5		
HPTWUL5		
SHPTCUL5	SUS304	-
SHPTUL5		
SHPTWUL5		

HPTCUL5
SHPTCUL5

HPTUL5
SHPTUL5

HPTWUL5
SHPTWUL5

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット		
HPTCUL5	95	2.3	M5-8	4	M5	600	570
SHPTCUL5		2					
HPTUL5	380	2.3	M5-8	7	M5	780	740
SHPTUL5		2					
HPTWUL5	378	2.3	M5-8	12	M5	1,030	975
SHPTWUL5		2					

Order 注文例
型式 HPTSS5

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〆 P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~120 121~
出荷日 通常 お見積り

Example 使用例

Alteration 追加加工
型式 (SET) HPTSS5 - SET
材質: SPHCでSET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code			
			SET	SEP	SEU	
適用ボルトナットセット	SET SEP SEU	各プレートフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTSS5	85	125	135
			SHPTSS5	100	255	290
			HPTSSL5	170	245	265
			SHPTSSL5	200	510	575
			HPTSD5	170	245	265
			SHPTSD5	200	510	575
			HPTLN5	125	185	200
			SHPTLN5	150	385	430
			HPTLS5	170	245	265
			SHPTLS5	200	510	575
			HPTLD5	340	490	530
			SHPTLD5	170	245	265
			HPTCUL5	200	510	575
			SHPTCUL5	295	430	465
			HPTUL5	350	890	1005
HPTWUL5	510	735	795			
SHPTWUL5	600	1525	1720			

Type	M材質	S表面処理
HPTTS5	SPHC	三価クロメート
HPTTD5		
SHPTTS5		
SHPTTD5	SUS304	-

HPTTS5
SHPTTS5

HPTTD5

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット		
HPTTS5	52	3.2	M5-8	4	M5	190	185
SHPTTS5		2					
HPTTD5	97	2.3	M5-8	8	M5	210	200
SHPTTD5		2					

Type	M材質	S表面処理
HPTBS5	SPHC	三価クロメート
HPTBD5		
HPTBDW5		
SHPTBS5	SUS304	-
SHPTBD5		
SHPTBDW5		

HPTBS5
SHPTBS5

HPTBD5
SHPTBD5

HPTBDW5
SHPTBDW5

HPTGS5

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット		
HPTBS5	10	2.3	M5-8	2	M5	105	100
SHPTBS5		2					
HPTBD5	21	2.3	M5-8	4	M5	140	135
SHPTBD5		2					
HPTBDW5	58	3.2	M5-8	8	M5	150	145
SHPTBDW5		3					
HPTGS5	64	2.3	M5-8	4	M5	140	135
SHPTGS5		2					

Order 注文例
型式 HPTTD5

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〆 P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~120 121~
出荷日 通常 お見積り

Example 使用例

Alteration 追加加工
型式 (SET) HPTTD5 - SET
材質: SPHCでSET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code			
			SET	SEP	SEU	
適用ボルトナットセット	SET SEP SEU	各プレートフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTTS5	170	245	265
			SHPTTS5	200	510	575
			HPTTD5	340	490	530
			HPTBS5	85	125	135
			SHPTBS5	100	255	290
			HPTBD5	170	245	265
			SHPTBD5	200	510	575
			HPTBDW5	340	490	530
			SHPTBDW5	410	1020	1145
			HPTGS5	170	245	265

40
アルミフレーム
プレート