

ALUMINUM FRAMES -6 SERIES-

50・100mm角 6シリーズアルミフレーム



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P627 P644	P645 P658	P661 P670	P671	P799 P812

◎カタログ規格外品はこちら P137
◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



Type		材質	S表面処理
指定長	固定長		
NFS6	KNFS6	A6063S-T5	白アルマイト処理
HFS6	KHFS6		
HFS□6	KHFS□6	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSB6	KHFSB6		

◎切断面・追加加工には表面処理がされています。
◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

NFS6-5050
HFS6-5050
HFSB6-5050 (黒アルマイト)

HFSF6-5050

NFS6-50100
HFS6-50100
HFSB6-50100 (黒アルマイト)

NFS6-100100
HFS6-100100
HFSB6-100100 (黒アルマイト)

HFST6-5050

HFSL6-5050

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面二次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上					
				lx	ly	1~9本	10~49	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	10~20				
NFS6 HFS6 HFSB6 (黒アルマイト) HFSL6 HFSF6 HFST6	5050	2.32	857	21.60×10 ⁴	21.60×10 ⁴	630	598	567	2,100	1,990	1,890	700	665	630	2,330	2,210	2,090
						880	836	792	2,950	2,800	2,650	800	760	720	2,670	2,530	2,400
						810	769	729	2,700	2,560	2,430	1,170	1,111	1,053	3,910	3,710	3,510
						1,300	1,235	1,170	4,350	4,130	3,910	1,690	1,600	1,520	5,740	5,450	5,160
NFS6 HFS6 HFSB6 (黒アルマイト) HFSL6 HFSF6 HFST6	50100	4.36	1614	42.40×10 ⁴	153.5×10 ⁴	1,680	1,596	1,512	5,630	5,340	5,060	1,870	1,776	1,683	6,260	5,940	5,630
						2,410	2,280	2,160	8,110	7,710	7,310						

■固定長フレーム (有効長さ4000mm P570)

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面二次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
				lx	ly		
KNFS6 KHFS6 KHFSB6 (黒アルマイト) KHFSL6 KHFSF6 KHFS□6 KHFS□6	4000 (有効長さ)	2.32	857	21.60×10 ⁴	21.60×10 ⁴	7,630	7,240
						8,480	8,050
						10,750	10,210
						7,640	7,250
KNFS6 KHFS6 KHFSB6 (黒アルマイト) KNFS6 KHFS6 KHFSB6 (黒アルマイト)	50100	4.36	1614	42.40×10 ⁴	153.5×10 ⁴	14,320	13,600
						15,920	15,120
						20,870	19,820
						20,610	19,570
KNFS6 KHFS6 KHFSB6 (黒アルマイト)	100100	5.52	2043	265.2×10 ⁴	265.2×10 ⁴	22,900	21,750
						29,150	28,030

Order 注文例
型式 HFS6-5050 - 800
KFHST6-5050 - 4000

Price 価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS6-5050-180=700円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS6-5050-800
2,330×0.8m=1,860円(1円単位は切り捨て)

Delivery 出荷日
1 日日出荷
2 ストック T 当日出荷 無料
3 正午迄 P134

Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P799をご覧ください。

指定長フレーム
1 日日出荷
2 ストック T 当日出荷 無料
3 正午迄 P134

固定長フレーム (有効長さ4000mm)
1 日日出荷
2 ストック T 当日出荷 無料
3 正午迄 P134

指定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口
数量 1~79 80~160 161~
出荷日 通常 +1日 お見積り


固定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

ALUMINUM FRAMES FOR BASE PLATE / ALUMINUM FRAMES FOR DIFFERENT SIZE FRAMES CONNECTION

6シリーズアルミフレーム

一角R極小フレーム・溝幅混合フレーム



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P627 P644	P645 P658	P661 P670	P671	P799 P812

◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■角R極小フレーム

◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

HFSV6-3030 **HFSV6-3060**

材質 A6N01SS-T5
S表面処理 白アルマイト処理

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面二次モーメントmm ⁴ lx	断面二次モーメントmm ⁴ ly	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
HFSV6 3030 3060	50~4000	0.91	335	2.91×10 ⁴	2.91×10 ⁴	410	920
		1.60	594	5.41×10 ⁴	20.83×10 ⁴	460	1,570

Order 注文例 HFSV6-3030 - L 1200
Alteration 追加加工

Delivery 出荷日 1 日日出荷
2 ストック T 当日出荷 無料
3 正午迄 P134

■数量スライド価格 P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~50
大口	51~	

値引率 基準単価 5% お見積り (◎1円未満切り捨て)
出荷日 通常 お見積り (◎1円単位切り捨て)

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Ex Example 使用例
下図のように、並べて使用すると有効です。
HFSV6-3060複数本

裏面拡大図
HBLFS66

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFSV6-3030-180=410円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。 920×1.2m=1,100円
¥基準単価/m×指定全長=販売単価(1円単位は切り捨て)

■特長: HFS5シリーズ・HFS6シリーズの溝幅が混合したフレームです。

■溝幅混合フレーム

◎タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

HFS6-5H-3030 **HFS6-5Y-2030**

材質 A6N01SS-T5
S表面処理 白アルマイト処理

Type	形状	No.	指定L mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面二次モーメントmm ⁴ lx	断面二次モーメントmm ⁴ ly	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
HFS6-5	H	3030	50~4000	1.04	388	3.08×10 ⁴	3.51×10 ⁴	340	1,150
		2030		0.70	268	1.10×10 ⁴	2.61×10 ⁴	230	770

Order 注文例 HFS6-5H-3030 - L 800
Alteration 追加加工

Delivery 出荷日 1 日日出荷
2 ストック T 当日出荷 無料
3 正午迄 P134

■特長: フレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケット接続後さらに強度が必要な際にご利用できます。

■補強用フレームブラケット

HFBL6-3030 **HFBL6-3060**

材質 A6N01SS-T5
S表面処理 白アルマイト処理
(45度カットされた面は表面処理なし)

◎黒アルマイト部品のボルト・ナットセットはありません。
◎-SET,-SEU,-SEP指定時は、RoHS非対応となります。

型式	L 指定1mm単位	適用ボルト・ナット	L100~300	L301~500						
Type No.		ボルト 個数	ナット 個数							
HFBL6	3030	100	2	2						
					1,770	1,680	1,590	1,820	1,730	1,640
					2,280	2,160	2,050	2,570	2,440	2,310
HFBL6	3060	120	2	2						
					2,060	1,980	1,850	2,260	2,130	2,030

Alteration 追加加工 型式 HFBFL6-3030 - L 300 (SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP) SEP

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
SET (スリット)	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に追加します)	SET	SET
SST (スリット)	SST		SST	SST
SEU (スリット)	SEU		SEU	SEU
SSU (スリット)	SSU		SSU	SSU
SEP (スリット)	SEP		SEP	SEP
SSP (スリット)	SSP		SSP	SSP

40 アルミフレーム