


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

# 突起付ブラケット -1列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: 突起付反転ブラケットのカバー付きタイプです。ブラケット内部に埃等が溜まりません。

■カバー付ブラケット

**HBLFSNT6**

カバー

ブラケット

材質: カバー: ポリアミド(黒)  
ブラケット本体: ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		付属品の構成		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200				
		ボルト 個数	Tナット 個数	部品① 個数	部品② 個数							
HBLFSNT6	17	CBM6-12	2	HNTT6-6	2	ブラケット本体	1	カバー	1	1176	160	152



■特長: 1面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット

**HBLFSSW6**  
**HBLFSSWB6**(黒アルマイト)

50角用  
**HBLFSSW6-50**

Type	材質	表面処理
HBLFSSW6		-
HBLFSSWB6	ADC12	黒アルマイト
HBLFSSW6-50		-

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSSW6	37	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764
HBLFSSWB6* (黒アルマイト)					209	199
HBLFSSW6-50	27				330	320
					210	200

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例

型式: HBLFSNT6, HBLFSSW6

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

フレームが交差する場合も使用できます。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~200	201~	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式: HBLFSSW6 - SET, HBLFSSW6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジ:P.798 HCBM)	HBLFSNT6	40
			HBLFSSW6	
			HBLFSSWB6	50
			HBLFSSW6-50	

■C穴追加加工 (カバー取付け例)

●追加加工コード-Cをご指定ください。


Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET, SST (ステンレス), SEU (先入れ), SSU (後入れ), SEP (後入れ), SSP (後入れ), SEC (座金締込)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します)  (例)HBLFSSW6指定時 ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM6-12 HNTT6-6 SST SC26-12 HNTT6-6 SEU CBM6-12 HNTT6-6 SSU SC26-12 SHNTT6-6 SEP CBM6-12 HNTT6-6 SSP SC26-12 SHNTT6-6 SEC HCB276-15 HNTT6-6	SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC	
			HBLFSNT6	95 100 121 186 121 140 -
			HBLFSSW6	176 192 228 364 228 272 288
			HBLFSSWB6	200 - 252 - 252 - -
HBLFSSW6-50	176 192 228 364 228 272 288			

●黒アルマイトブラケットのボルトはP.795HCBMTB(三価クロメート黒)になります。  
●黒アルマイトブラケット以外でSET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

# 押出型ブラケット -1列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: 押出型ブラケットの底面に溝はめ込み突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■厚型ブラケット(直角加工タイプ)

**HBKTST6**  
**HBKTS6**

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

型式	直角度 K
HBKTST6	0.03
HBKTS6	0.06

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBKTST6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	2	1176
HBKTS6					159	152
					154	147

■特長: アルミの押出型ブラケットです。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

■厚型ブラケット

**NBLTS6**  
**HBLTS6**  
**HBLTS6-5** (M5ボルト用)  
**HBLTSB6** (黒アルマイト)  
**CHBLTS6** (クリア塗装)

●NBLTS6は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	材質	表面処理
NBLTS6	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTS6(-5)		黒アルマイト
HBLTSB6		黒アルマイト
CHBLTS6	A6N01SS-T5	クリア塗装 (アルマイト処理) + 透明塗装

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
NBLTS6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	2	1176
HBLTS6					100	90
HBLTS6-5		CBM5-15	2	HNTT6-5		112 107
HBLTSB6* (黒アルマイト)		CBM6-15	2	HNTT6-6		177 169
CHBLTS6 (クリア塗装)		CBM6-15	2	HNTT6-6		180 171

Example 使用例

■フレームどうしの接続例

厚型ブラケットによる接続

■特長: HBKTS6とボルトの本数が同じでより強固に接続可能な直角加工タイプです。

■極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

**HBKUS6**  
直角度K: 0.06

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBKUS6	101	CBM6-20	2	HNTT6-6	2	1176
					519	494

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBKUS6	101	CBM6-20	2	HNTT6-6	2	1176
					519	494

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例

型式: HBLTS6

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジ:P.798 HCBM)	HBKTST6	30
			NBLTS6	
			HBLTS6-5	50
			CHBLTS6	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET, SST (ステンレス), SEU (先入れ), SSU (後入れ), SEP (後入れ), SSP (後入れ), SEC (座金締込)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例) NBLTS6 指定時 ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM6-15 HNTT6-6 SST SC26-15 HNTT6-6 SEU CBM6-15 HNTT6-6 SSU SC26-15 SHNTT6-6 SEP CBM6-15 HNTT6-6 SSP SC26-15 SHNTT6-6 SEC HCB276-20 HNTT6-6	HBKTST6	
			HBKTS6	88 96 114 182 114 136 146
			NBLTS6	
			HBLTS6	
			HBLTS6-5	
			HBLTSB6	112 - 138 - 138 - -
			CHBLTS6	88 96 114 182 114 136 146
			HBKUS6	90 90 116 176 116 130 138

●黒アルマイトブラケットのボルトはP.795HCBMTB(三価クロメート黒)になります。  
●黒アルマイトブラケット以外でSET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

40 アルミフレーム  
フレーム用ブラケット