


ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)-

押出型ブラケット -4列溝用/薄型ブラケット-

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 4列溝タイプのフレーム(HFS8-45180等)を1つで接続可能なブラケットです。

180角用
HBLUQ8-45

材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・ナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLUQ8-45	846	CBM8-25 8 HNTT8-8 8	7056	1,256	1,194

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例
型式 HBLUQ8-45

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 送料 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
●表示数量超えはWOSにてご確認下さい。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

■特長: GFS8-100200用のブラケットです。

200角用
HBLPQ8-200

材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	対応フレーム シリーズ	適合ボルト・ナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLPQ8-200	910	GFS8-100200	CBM8-15 8 HNTT8-8 16	11172	2,240	2,120

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 HBLUQ8-45 - SET
HBLUQ8-45 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5)(取付け用ネジP.798 HCBM)	HBLUQ8-45	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット							
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC	
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス) SST (先入れバネナット) SEU (先入れバネナットステンレス) SSU (後入れバネナット) SEP (後入れバネナットステンレス) SSP (座金組込ボルト・ナット)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) ●HBLUQ8-45以外をご指定の際は適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBLUQ8-45	456	496	560	824	560	656	712
			HBLPQ8-200	912	992	1,120	1,648	1,120	1,312	-

●SET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■特長: 交差接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。

薄型ブラケット

HBLSS8-45 (2-φ9)

HBLSD8-45 (4-φ9)

材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・ナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLSS8-45	52	CBM8-25 2 HNTT8-8 2	1666	162	154
HBLSD8-45	175	CBM8-25 4 HNTT8-8 4	2352	370	352

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例
型式 HBLSS8-45

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 送料 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
●表示数量超えはWOSにてご確認下さい。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り


Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット						
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス) SST (先入れバネナット) SEU (先入れバネナットステンレス) SSU (後入れバネナット) SEP (後入れバネナットステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) HBLSS8-45指定時	HBLSS8-45	115	115	141	197	141	155
			HBLSD8-45	230	233	282	397	282	313

●SET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)-

プレートブラケット/角度付きブラケット

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



■特長: フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

プレートブラケット

HBLPL8

材質 SS400 表面処理 無電解ニッケルメッキ

Example 使用例
HBLPL 8-9090

フレーム端面にタップ加工を行い、そこにプレート中央の4つのザグリ穴で止めます。

型式	フレーム	Z1 対応ボルト	Z2 対応ボルト	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
HBLPL8	9090	M8	M8	1,490	1,960	1,862

Alteration 追加加工
型式 HBLPL8 - フレーム (DC)

Order 注文例
型式 HBLPL8 - 9090

Delivery 出荷日
3 日日出荷

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認下さい。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
通し穴追加加工	DC	通し穴を追加します。 DC=穴径指定1mm単位 ●10≤DC≤20 指定方法 DC12	600

■特長: フレームを斜めに接続するためのブラケットです。

角度付きブラケット

HBL45TS8 (2-φ9)

HBL135TS8 (2-φ9)

材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・ナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBL45TS8	88	CBM8-20 2 HNTT8-8 2	2058	187	178
HBL135TS8	103	CBM8-20 2 HNTT8-8 2	2058	216	206

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例
型式 HBL45TS8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 送料 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
●表示数量超えはWOSにてご確認下さい。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

Example 使用例
HFS8-4040-300-RC45
フレーム端面を45度カット

Alteration 追加加工
型式 HBL135TS8 - SET
HBL45TS8 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5深さ15mm)(取付け用ネジP.798 HCBM)	HBL45TS8 HBL135TS8	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット						
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス) SST (先入れバネナット) SEU (先入れバネナットステンレス) SSU (後入れバネナット) SEP (後入れバネナットステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) HBL45TS8指定時	HBL45TS8	112	120	138	202	138	160
			HBL135TS8	112	120	138	202	138	160
135度ブラケットザグリ穴追加加工	Z8	135度ブラケットHBL135TS8に2ヶ所ザグリ穴加工をします。(適用ボルトM8) 3 日日出荷 ●適用ボルト・ナットをセットとの併用不可	HBL135TS8	160					

●SET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40
アルミフレーム
ブラケット