

ALUMINUM FRAMES -SQUARE TYPE 15mm-

15mm角アルミフレーム

-15mm角アルミフレーム用ブラケット/15mm角アルミフレーム用四角ナット-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

15mm角アルミフレーム

HFS3-1515 (指定長フレーム)
KHFS3-1515 (固定長フレーム)

RoHS 10

切断面にはアルマイト処理がされていません。

材質 A6N01SS-T5

表面処理 白アルマイト処理

溝部詳細

A部拡大図

型式	L	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価 10~20
				lx	ly				
HFS3	50~2000 指定0.5mm単位	0.34	126	0.280×10 ⁴	0.280×10 ⁴	240	430	-	-
KHFS3	2000	-	-	-	-	-	-	673	640

Order 注文例

型式 - L

HFS3-1515 - 800
KHFS3-1515 - 2000

Delivery 出荷日

1 日日出荷

在庫 T 当日出荷 無料

送料 正午迄 P.134

Price 価格

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS3-1515-185=240円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS3-1515-500
430×0.5m=210円
(1円単位は切り捨て)

●HFS3-1515

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~49	50~79	80~160	161~
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**15mm角アルミフレーム用
ブラケット**

RoHS 10

HPTBS3 (板金ブラケット)

HBLPBS3 (板金ブラインドブラケット)

HBLTBS3 (押出ブラケット)

Type	材質	表面処理
HPTBS3	SPCC	三価クロメート
HBLPBS3	A6N01SS-T5	白アルマイト
HBLTBS3	A6N01SS-T5	白アルマイト

型式 Type	質量 (g)	適合フレーム	適合ボルト・Tナット			許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
			ボルト	個数	Tナット			
HPTBS3	8	HFS3-1515	CBM3-6	2	HNSQ3-3	2	160	140
HBLPBS3	2		セットスクリューM3×4 (付属)			140	260	250
HBLTBS3	10		CBM3-8	2	HNSQ3-3	2	530	75

**15mm角アルミフレーム用
四角ナット**

HNSQ

RoHS 10

1パック100個入りです。

材質 SS400

表面処理 三価クロメート

Example 使用例

Order 注文例

型式 - M

HPTBS3
HBLPBS3
HNSQ3 - 3

Delivery 出荷日

在庫 P.133

翌日出荷

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HBLTBS3-180=400円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HBLTBS3-500
1,350×0.5m=670円
(1円単位は切り捨て)

●HNSQ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

BRACKET ALUMINUM FRAMES

ブラケット用アルミフレーム

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

薄型ブラケット用

RoHS 10

HFLBS5

HFLBS6

HFLBS8

材質 A6N01SS-T5

表面処理 白アルマイト処理

型式 Type	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
				lx	ly		
HFLBS5	50~3000	0.3	111	0.4×10 ⁴	0.4×10 ⁴	90	310
HFLBS6		0.75	275	2.2×10 ⁴	2.2×10 ⁴	240	800
HFLBS8		1.2	444	6.4×10 ⁴	6.4×10 ⁴	380	1,270

厚型ブラケット用

RoHS 10

**NFLBT5
HFLBT5**

**NFLBT6
HFLBT6**

**NFLBT8
HFLBT8**

材質 A6N01SS-T5相当

表面処理 白アルマイト処理

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
					lx	ly		
HFLBT	5	50~3000	1.13	420	3.70×10 ⁴	3.70×10 ⁴	400	1,350
	6		2.3	850	19.06×10 ⁴	19.06×10 ⁴	770	2,580
	8		5.3	1961	109.9×10 ⁴	109.9×10 ⁴	1,850	6,180
NFLBT	5		1.13	420	3.70×10 ⁴	3.70×10 ⁴	360	1,210
	6		2.3	850	19.06×10 ⁴	19.06×10 ⁴	690	2,320
	8		5.3	1961	109.9×10 ⁴	109.9×10 ⁴	1,660	5,560

HFLBT6はHBLTBS6 (P632)とHBLTBS8 (P690)の母材です。

厚型ブラケット用

RoHS 10

HFLBTW5

HFLBTW6

材質 A6N01SS-T5相当

表面処理 白アルマイト処理

型式 Type	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
				lx	ly		
HFLBTW5	50~3000	1.9	700	17.4×10 ⁴	17.4×10 ⁴	690	2,320
HFLBTW6		4.0	1491	100.0×10 ⁴	100.0×10 ⁴	1,380	4,620

Order 注文例

型式 - L

HFLBT5 - 800

Delivery 出荷日

2 日日出荷

在庫 P.134

翌日出荷

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFLBT5-180=400円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFLBT5-500
1,350×0.5m=670円
(1円単位は切り捨て)

●HNSQ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~80	81~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

40
アルミフレーム
ブラケット