

FLAT ALUMINUM FRAMES

フラットフレーム ツバ付タイプ/フレームキャップ

—板ナット・先入れナット共用—

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

HFSFIN5-1044 **HFSFIN5-1074**

HFSFIN5-10104

溝形状

5シリーズナット
SON6
M5 ナット の入る形状

RoHS10

材質 A6N01SS-T5
表面処理 白アルマイト処理

ツバなしタイプのHFSPURE5-8516,HFSFIN5-1020は前ページに掲載しています。

型式 Type	フレーム	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
					lx	ly			
HFSFIN5	1044	50~3000	0.55	203	0.16×10 ⁴	2.43×10 ⁴	HFCFIN5-1020	270	930
	1074		0.99	364	0.30×10 ⁴	13.68×10 ⁴		500	1,670
	10104		1.42	526	0.44×10 ⁴	40.88×10 ⁴		720	2,420

HFSFIN6-1554 **HFSFIN6-1584**

HFSFIN6-15114

溝形状

6シリーズナットの入る形状

RoHS10

材質 A6N01SS-T5
表面処理 白アルマイト処理

ツバなしタイプのHFSPURE6-1220,HFSFIN6-1530,HFSPURE8-1830は前ページに掲載しています。

型式 Type	フレーム	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
					lx	ly			
HFSFIN6	1554	50~3000	1.01	374	0.78×10 ⁴	6.10×10 ⁴	HFCFIN6-1530	500	1,670
	1584		1.83	676	1.43×10 ⁴	28.69×10 ⁴		920	3,080
	15114		2.64	979	2.07×10 ⁴	81.74×10 ⁴		1,270	4,240

Order 注文例: 型式 - L, HFSFIN5-1044 - 1200

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Alteration 追加加工: フリー穴あけ指定が追加加工が可能です。

Price 価格: L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFSFIN5-1044-185=270円

Alterations	通し穴加工					¥基準単価	
	D 選択	XA	XB	XC	XD		XE
Code	φD	左端よりの距離 mm					通し穴 1穴
Spec.	φD	左端よりの距離 mm					
穴サイズ 穴位置の指示	3.5	7~(L-7)					
	4.5						
	5.5						
	6.5						
	-						

上下2行に穴があきます。

HFSFIL5-3020

溝形状

5シリーズナット
SON6
M5 ナット の入る形状

RoHS10

材質 A6063S-T5
表面処理 白アルマイト処理

型式 Type	フレーム	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメント		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥スライド単価/m 300mm以上
					lx×10 ⁴	ly×10 ⁴				
HFSFIL5	3020	50~3000	0.45	166	0.89×10 ⁴	0.77×10 ⁴	HFCFIN5-1020	270	900	590

Order 注文例: 型式 - L, HFSFIL5-3020 - 1200

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Alteration 追加加工: フリー穴あけ指定が追加加工が可能です。

Price 価格: L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFSFIL5-3020-185=270円

Alterations	通し穴加工位置					¥基準単価	
	V 溝選択	XA	XB	XC	XD		XE
Code	V 溝選択	左端よりの距離 mm					通し穴 1穴
Spec.	適用V溝	左端よりの距離 mm					
穴位置	V6	7~(L-7)					240
	V8						
	V845						
*穴径はすべてφ5.5となります。							

どのV溝に穴あけを行うかによって、フレーム取付時に各フレームの面位置になります。

Example 使用例: V6(30角用V溝), V845(45角用V溝), V8(40角用V溝)

フレームキャップ

Example 使用例: HFCFIN5-1020, HFCFIN6-1530

型式 Type	フレーム	色	¥基準単価 1~8コ	¥スライド単価 9~200	対応フレーム
HFCFIN6	1530	B (黒)	145	140	HFSFIN6-1530 HFSFIN6-1554 HFSFIN6-1584 HFSFIN6-15114

Order 注文例: 型式 - 色, HFCFIN5-1020 - B

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

40 フラットフレーム