

ONE-SIDED ROLLERS FOR ALUMINUM EXTRUSIONS ROLLERS FOR ALUMINUM FRAMES

CONVEYOR ROLLER SHAFTS CATCHER PLASTICS RAILS FOR ALUMINUM FRAMES

アルミフレーム用片持ちローラ/アルミフレーム用ローラ

コンベアローラ軸キャッチ/すべりカバー

CADデータフォルダ名：41_Accessories

CADデータフォルダ名：41_Accessories

■アルミフレーム用片持ちローラ

部品名

材質

表面処理

ローラ

6ナイロン

—

軸部

SS400

四三酸化鉄皮膜

ベアリング

SUJ2

—

型式

Type

対応フレーム

(シリーズ)

色

耐荷重

N (kgf)

¥基準単価

1〜2パック

¥スライド単価

3〜10

HFROLK6

6シリーズ

黒

50N (5kgf)

6,500

6,170

Example 使用例

6シリーズ 30mm角

長ナット (P.670)

HFROLK

Order 注文例

型式

HFROLK6

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜10

11〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜10

11〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■アルミフレーム用ローラ

HFROLL (付属カラー：6ナイロン)

HFROLLM (付属カラー：SS400)

付属カラー

Type

ローラ

材質

HFROLL

6ナイロン

6ナイロン

HFROLLM

6ナイロン

SS400・ユニクロメッキ

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜10

11〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		対応フレーム (シリーズ)	H	D	T	t1	t2	d1	d2	色	ベア リング	付属品					耐荷重 N (kgf)	HFROLL		HFROLLM		
Type	No.											カラー						個 数	¥基準単価		¥スライド単価	
												L	t3	D2	d4	d5			1	2		
																					1〜9コ	10〜120
HFROLL HFROLLM	5	5シリーズ	6	24	15	4	5	29	9.2	黒	無	16.5	1.5	9	6.2	13	1	49 (5)	662	628	670	640
	6	6シリーズ	7.8		20.8	5	8					22.3						98 (10)	300	285	520	460
	8	8・8-45シリーズ	9.8	26	27.8	8	10	39.5	10		有	13.4	1.6	10		14	2	147 (15)	1,099	1,044	1,290	1,160

Order 注文例

型式

HFROLL6

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜120

121〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

5シリーズ 20mm角

HFROLL5
HFROLLM5

6シリーズ 30mm角

HFROLL6
HFROLLM6

8シリーズ 40mm角

HFROLL8
HFROLLM8

■コンベアローラ軸キャッチ

型式

Type

対応フレーム

(シリーズ)

対応ローラ

軸径

¥基準単価

1〜9コ

¥スライド単価

10〜120

HSCX

6

25

300

6シリーズ

φ6

φ8

φ12

390

1,780

370

1,680

Example 使用例

①コンベアローラ軸キャッチをフレームの溝に入れます。

②コンベア用ローラに軸を通し、上からはめ込みます。

③すべりカバーを併用し、簡単に搬送ラインが作れます。

搬送物

HSCY6

HSCY6-300

HRO (P.11-1217)

HRDA (P.11-1219)

HRO

HSCY6

HSCY6-300

後入れロックナット
HNTR6 (P.668)

・端部は、後入れロックナットやフレームをスリッパとして使用してください。
コンベアローラ軸キャッチがフレームから脱落するのを防ぎます。

《断面図》

《詳細寸法・ピッチ》

《フレーム取付例》

材質 ガラス繊維強化ABS樹脂

Order 注文例

型式

L

HSCX6

300

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜120

121〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1〜120

121〜

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■すべりカバー

HSCY

HSCYF

No.5

No.6

No.8

Type

材質

耐熱温度

HSCY

超高分子量ポリエチレン

−100〜80℃

サイズによって表面にふくみがあります。

固定サイズ		指定サイズ	
型式	No.	型式	No.
HSCY	5	HSCYF	5
	6		6
	8		8
*8-45シリーズには使用できません。		*8-45シリーズには使用できません。	

Order 注文例

型式

色

長さ

HSCYF5

B

1200

HSCY6

W

2

Delivery 出荷日

2 日目出荷

ストーク T

当日出荷

無料

正午迄

P.134

Example 使用例

HSCY6-W

HFS6-3030

コンベア

フレームの溝に押し込んで取付けてください。

Price 価格

基準単価/m×指定全長＝販売単価

ex: HSCYF6-W-800

1,600×0.8m=1,280円

(1円単位は切り捨て)

特性値

項目

単位

数値

比重

—

0.96

引張強さ

MPa

43

引張伸び

%

10

硬度

ロックウェル Rスケール

60

衝撃強度

アイゾットノッチkJ/m

100

熱膨張係数

10⁻⁴/℃

1.3

吸水率

%

<0.01

誘電率

—

2.4

絶縁破壊電圧

kV/mm

44