

PULLS WITH CAPS NYLON PULLS
キャップ付取手/ナイロン取手

価格改訂

：値下げ価格
 ：新価格
 ：スライド値引率変更

■キャップ付樹脂取手

UPCDG (ナイロン6)

*下記取手用ナットと併せて使うと取付けが簡単です。

材質	ガラス繊維強化ナイロン6
----	--------------

型式	L	L1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
UPCDG	90	133	500	30	480
	94	136.5		33	500
	117	160		36	550
	132	175		39	650

■キャップ付取手

Type	取手		キャップ	
	材質	S表面処理	材質	色
HHDG	ADC12	焼付塗装	ABS	白
HHDS	SUS304相当	バフ研磨	ABS	白

*下記取手用ナットと併せて使うと取付けが簡単です。

M5用サラモミ

型式	L	質量 (g)	適用ボルト	個数	HHDG	HHDS
HHDG HHDS	100	62	皿ボルトM5	2	485	1,250

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 UPCDG90
HHDG100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■取手用ナット

HHPUW

型式	P	B	A	M	適用取手	¥基準単価	¥スライド単価
HHPUW	90	10	100	6	UPCDG90	370	340
	100	12	110	5	HHDG100	410	370

材質 SUS304

Order 注文例

型式 HHPUW90

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~100	101~		
出荷日	通常	お見積り		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ナイロン取手

UPFN

型式	A	L	取手色	L1	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価		
										B (黒)	W (白)・M (オレンジ)・R (赤)	
UPFN	26	105	B (黒) W (白)	121	37	29	6	500	55	610	640	
		110	M (オレンジ) R (赤)	133	40	32	8		60	630	660	
		117							62	680	710	

材質 取手部: ガラス繊維強化ナイロン6, ねじ部: 黄銅(インサート)

取手色指定がない場合は黒になります。

Order 注文例

型式 UPFN26 - L 105 - 取手色 B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

ALUMINUM TUBULAR PULLS
アルミパイプ取手

価格改訂

：値下げ価格
 ：新価格
 ：スライド値引率変更

■小径アルミパイプ取手

UWAPNC UWAPFC (L寸指定タイプ)

UHFAPC UHFAPFC (L寸指定タイプ)

部品名	材質
パイプ	A6063
エルボ	ポリカーボネイト

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPNC	UHFAPC
UWAPNC UHFAPC	100	六角穴付ボルトM6	1,980	1,980
	150		1,980	1,980
	200		2,080	2,100
	250		2,180	2,200
	300		2,280	2,300

型式	L 指定1mm単位	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC	100~150	六角穴付ボルトM6	2,180	2,180
	151~200		2,280	2,300
	201~250		2,400	2,400
	251~300		2,500	2,500

Order 注文例

型式

UWAPNC200
UWAPFC - 237

L寸指定タイプの場合、“-”ハイフンをつけてください。

固定寸タイプ

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

L寸指定タイプ

3 日目出荷

■アルミパイプ取手

UWAPN UWAPF (L寸指定タイプ)

UHFAPN UHFAPF (L寸指定タイプ)

部品名	材質
パイプ	A6063
エルボ	ガラス繊維強化ナイロン

型式	L	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPN	UHFAP
UWAPN UHFAP	150	皿ボルトM8	1,980	2,080
	200		2,080	2,180
	250		2,180	2,280
	300		2,280	2,380
	400		2,380	2,480
	500		2,480	2,580
600	2,580	2,680		

型式	L 指定1mm単位	適用ボルト	¥基準単価	
			UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF	100~150	皿ボルトM8	2,180	2,280
	151~200		2,290	2,390
	201~250		2,390	2,490
	251~300		2,480	2,580
	301~400		2,580	2,680
	401~500		2,680	2,780
501~600	2,780	2,880		

Order 注文例

型式

UWAPN150
UHFAPF - 185

L寸指定タイプの場合、“-”ハイフンをつけてください。

固定寸タイプ

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●UWAPN・UHFAPFの場合

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50	51~	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●上記以外の場合

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。