ASSEMBLY SERVICE FOR ALUMINUM FRAME UNITS

アルミフレーム仮組みサービス



■アルミフレームの標準ユニット (P.895・896)を仮組みをしてお届けいたします。

- ・ユニットの形状、フレームの種類、ユニットの幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)を指定するだけで、 仮組みされた標準ユニットを簡単にご注文いただけます。
- ■お客様の作成したポンチ絵、CAD図を元に、ミスミが設計・組立し出荷いたします。
- アルナビ組立出荷サービス(P.917)



・標準ユニットにはお客様の利便性を高める様々な追加工を用意しています。(■F.897参照)

■ユニット形状一覧

ユニット形状 *右イラストは ブラケット接続(4面溝)	I V D	*	**	*	T V 9
ブラケット接続 (4面溝)	ВА	ВВ	ВС	BD	BE
ブラインドジョイント	HA	НВ	HC	HD	_
ブラケット接続 (2面溝)	BAT	ВВТ	ВСТ	BDT	BET

*ユニット形状がBB、BC、BD及びHB、HC、HDの中間に位置するフレームは組立後に移動できるため、位置を指定する必要はありません。 *ユニット形状がHB、HC、HDの中間に位置するフレームは、先入れダブルジョイントによる接続になります。

■接続方法特長

・ブラケット接続(4面溝) 最も一般的なタイプに なります。 ₽¥ P.557



ブラインドジョイント コーナーの取り付け がすっきりするため、 ドアや装置の出し入 れ部分に有効です。 ₽¥ P.557




ブラケット接続(2面溝) 外側2面がフラット面とな り、美観にすぐれます。 ₽¥ P.557



フレームキャッ プは厚み分フ レームより出ま

■フレームシリーズ別特長

シリーズ	主な使用用途			
5シリーズ(20、40mm角)	小型カバーリング・小物部品のラック等			
6シリーズ(30、50、60mm角)	中型カバーリング・コンベアフレーム等			
8シリーズ(40、80mm角)	大型クリーンブース・設備架台・構造材等			
8-45シリーズ(45、90、50、100、60mm角)	人型グリーンノース・設備来音・構造材等 			



■その他ユニット製作における各種情報

- ・アルミフレームの種類と部品選定≥ P.557
- ・アルミフレーム許容荷重計算**≥ P.563**
- ・標準ユニットの構成部品**≥ P.901** ・パネルサイズの計算**≥ P.849**
- ・標準ユニットで使用できるキャスタ・アジャスタパッドの組み合わせ▶ P.898
- ・各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときの対応ボルト→5シリーズ(區 R601)、6シリーズ(區 R661)、8シリーズ(區 R711)、 2-903 8-45シリーズ(**国 P.757**)

■4面溝(HFS)フレーム仮組みサイズ

	型式		w	D	н	
Туре	ユニット 形状	フレーム 種類HFS	vv 1mm指定	1mm指定	1mm指定	
		5-2020	300~1000	300~1000	300~100	
	D.	5-4040	500~1200	500~1200	500~120	
	BA	6-3030	300~1200	300~1200	300~120	
	BB BC BD BE	8-4040		500~1200		
		8-4545	500~1200		500~120	
L-HAII		8L-4545				
K-HAU		6-6060	500~1000	500~1000	500~100	
		8-8080	500~700	500~700	500~700	
	HA	6-3030	300~1200	300~1200	300~120	
	HB HC	8-4040				
		8-4545	500~1200	500~1200	500~120	
	HD	8L-4545				
A L ≡∃W D	110147	で中でかっ	てヨの体やま	= /二/エ+々バナフ	佐田ってご	

■2面溝(HFST)フレーム仮組みサイズ

型式			w	D	н	
Туре	ユニット 形状	フレーム 種類HFST	w 1mm指定	1mm指定	1mm指定	
K-HAU	BAT BBT BCT	5-2020	300~1000	300~1000	300~1000	
		5-4040	500~1200	500~1200	500~1200	
		6-3030	300~1200	300~1200	300~1200	
		8-4040	500~1200	500~1200	500~1200	
	BDT	8-4545				
	BET	8L-4545				
		6-6060	500~1000	500~1000	500~1000	

●仮組みサービスをご利用になれるサイズは、表のようになります。 **R895・896**の標準ユニットと、指定できるサイズが異なるところがあります。

仮締めをしてお届けしますのでう

到着後、本締めをしてください。

・上記W、D、Hのサイズ内でかつ下記の価格表に価格がある範囲でご注文が可能となります。







■仮組みサービス価格

(例) K-HAU BA 6-3030-W1000-D800-H700 ユニット形状がBAの欄で、 フレーム種類が6-3030の行を右に見ます。 次に、W+D+Hの合計値2500により縦の列を選択し、

(W+D+H)

交わったところが仮組みサービス価格29,190円になります。 ₽¥ P.897

■4面溝 (HFS) フレーム 型式

型式		(W+D+H)								
Туре	ユニット 形状	フレーム 種類HFS	900	1250	1600	1950 { 2299	2300	2650 { 2999	3000 } 3349	3350
										3600
		5-2020	19,810		22,970	24,890	25,620		27,080	
		5-4040			34,270	36,670		40,480		
		6-3030	21,130					30,470	31,760	
	ВА	8-4040	_	29,680	32,400	36,300		41,740	44,460	48,080
-	DA	8-4545	_	30,600	33,610	37,720	40,730	43,740	46,750	50,860
		8L-4545	_	28,000	30,320	33,650	35,970	38,300	40,620	43,940
		6-6060	_	40.750	45,470	_	_	_	_	_
		8-8080	_		64,630	_	_	_	_	_
1			27 910		31,950	34 020	35,090	36,150	37,220	
		5-4040	-		48,240	51,530		57,120		_
-		6-3030								
	BB		29,030		35,510				44,070	
		8-4040			46,170				63,210	68,290
		8-4545			47,820			62,070		
		8L-4545	_		44,400				58,040	
			27,910	30,880	31,950	34,020	35,090	36,150	37,220	
		5-4040	_	45,450	48,240	51,530	54,330	57,120	59,910	_
	БО.	6-3030	29,830	33,620	35,510	38,400	40,290	42,180	44,070	46,960
	BC	8-4040	_		46,170				63,210	
		8-4545	_		47,820	53 240	57 650	62,070		_
		8L-4545	_		44,400		51,220			_
1		5-2020			20,960	22,510			24,140	
	BD	5-4040	10,170		28,920	30,850		33,710		_
-			40.000							
					22,830				27,690	
		8-4040			28,390	31,530	33,570		37,640	
		8-4545			29,290	32,650		37,160	39,420	
K-HAU		8L-4545		24,910	26,660		31,140	32,890	34,630	37,370
K HAO		6-6060	_	34,960	38,510	42,760	_	_	_	_
		8-8080	_	47,720	52,700	_	_	_	_	_
		5-2020	24,110	27,040	27,770	30,060	30,790	31,520	32,240	
		5-4040	_	39.250	41,160	43,710	45,620	47,520	49.420	_
			27.680		30,260	33,100			36,970	39.430
		8-4040	_		39,180	41,890			50,040	
	BE	8-4545	_	37,290		43,310		49,330		
		8L-4545	_		36,730	39,060		43,710		
-						33,000	41,500	45,710	40,000	43,000
,		6-6060	=		52,600	=				
}		8-8080			75,990		04.000	00.050	04.000	00.400
,			23,610		27,880	30,370			34,230	
J	НА	8-4040			34,200	38,110			46,260	
J		8-4545			35,570	39,680			48,710	
J		8L-4545	_		33,280		37,930		42,580	
J		6-3030	35,180			44,080			50,080	
	нв	8-4040	_	47,130	51,290	56,540	60,660	64,460	68,270	73,160
	пв	8-4545	_	49,800	54,010	59,230	63,440	67,660	71,870	
		8L-4545	_	49,560		57,450	61,400		69,310	_
}		6-3030		39,080		44,080			50,080	53.080
J		8-4040	-		51,290	56,540			68,270	
	HC	8-4545								70,100
,					54,010	59,230		67,660		
}		8L-4545			53,510				69,310	-
,			21,280		25,120	27,190	28,160		30,090	
ļ	HD	8-4040		28,050		33,230	35,260	37,290	39,340	
-		8-4545	_		30,990	34,340	36,600	38,860	41,120	
		8L-4545			29,490		20.070	34,720	00 400	39,200



数量区分	標準対応	個別対応		
数里区ガ	小口	大口		
数量	1~15	16~		
出荷日	通常	お見積り		

・表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■2面溝 (HFST) フレーム

	型式		(W+D+H)							
Туре	ユニット	フレーム	900	1250 }	1600	1950	2300	2650	3000	3350
.,,,,,	形状	種類HFST	1249	1599	1949	2299	2649	2999	3349	360
		5-2020	20,040	22,570	23,390	25,420	26,240	27,070	27,900	<u> </u>
		5-4040		32,990	35,180	37,860	40,050	42,230	44,410	_
		6-3030	21,010	23,940	25,170	27,610	28,840	30,070	31,300	33,43
	BAT	8-4040	_	29,890	32,680	36,670	39,460	42,240	45,020	48,71
		8-4545	_	29,830	32,590	36,440	39,200	41,960	44,720	48,58
		8L-4545	_	28,660	30,870	33,080	35,290	37,510	39,720	42,93
		6-6060	-	39,090	43,250	_	-	-	-	_
		5-2020	28,250	31,360	32,570	34,780	35,990	37,200	38,420	_
		5-4040	_	46,260	49,470	53,170	56,370	59,580	62,780	_
	DDT	6-3030	29,650	33,360	35,170	37,970	39,780	41,590	43,400	46,20
	BBT	8-4040				51,780				69,22
		8-4545	_			51,390				_
		8L-4545	_	40,500	43,750	47,390	50,640	53,880	57,130	_
		5-2020	28,250	31,360		34,780				_
	вст	5-4040	-	46,260	49,470	53,170	56,370	59,580	62,780	_
		6-3030	29,650	33,360	35,170	37,970	39,780	41,590	43,400	46,20
(-HAU		8-4040	_			51,780				69,22
		8-4545	_	42,300	46,350	51,390	55,440	59,480	63,530	_
		8L-4545	_			46,990				_
		5-2020	18,340			22,900				_
		5-4040	-	28,010	29,640	31,780	33,420	35,060	36,700	_
		6-3030	19,100	21,720	22,650	24,570	25,500	26,420	27,340	29,37
	BDT	8-4040	_	26,520	28,610	31,790	33,890	35,980	38,070	41,26
		8-4545	-	26,440		31,670				41,15
		8L-4545	_	25,650	27,310	28,970	30,630	32,290	33,940	36,60
		6-6060	_	33,670	36,790	40,610	_	_	-	_
		5-2020	21,580	24,100	24,930	26,950	27,780	28,610	29,430	_
		5-4040	-	33,810	35,990	39,370	41,560	43,740	45,930	_
		6-3030	22,590	25,520	26,750	29,180	30,410	31,650	32,880	35,01
	BET	8-4040	_	31,850	34,640	38,620	41,410	44,190	46,980	50,67
		8-4545				38,400				
		8L-4545	_			36,780		41,650		
		6-6060	-		43,630	-	-	-	_	-