

SAFETY FENCE UNIT

安全柵ユニット

—低ハイトタイプ、上下同パネルタイプ—

CADデータフォルダ名: 42_Frame_Unit

安全柵ユニットの価格はミスマカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

特長: ユニット型番で、製作に必要な部品をまとめて発送いたします。

黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■低ハイトタイプ

HFUA (シルバータイプ)
HFUAY (黄色タイプ)
K-HFUA (シルバータイプ 組立出荷)
K-HFUAY (黄色タイプ 組立出荷)

① 型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。
② フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてはP.989。
③ (A)部は追加加工参照

型式	選択	W (幅) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	H (足下部 高さ) 選択	T	構成部品			
						フェンスネット パネル	フレーム 部品	締結部品 部品 数量	
HFUA (シルバータイプ) K-HFUA (シルバータイプ組立出荷)	30B (ピッチ30mm黒)	300 ~ 1000	500 ~ 1030	0 150	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	SCB8-40	4
	40				フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040	SCB12-60	4	
HFUAY (黄色タイプ) K-HFUAY (黄色タイプ組立出荷)	50B (ピッチ50mm黒)	300 ~ 1000	500 ~ 1030	0 150	30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	SCB8-40	4
	40				樹脂パネル	HFFSY8-4040	SCB12-60	4	

■上下同パネルタイプ

HFUB (シルバータイプ)
HFUBY (黄色タイプ)
K-HFUB (シルバータイプ 組立出荷)
K-HFUBY (黄色タイプ 組立出荷)

① 型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。
② フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてはP.989。
③ (A)部は追加加工参照

型式	選択	W (幅) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	H (足下部 高さ) 選択	T	構成部品			
						フェンスネット パネル	フレーム 部品	締結部品 部品 数量	
HFUB (シルバータイプ) K-HFUB (シルバータイプ組立出荷)	30B (ピッチ30mm黒)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	0 150	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030 HFFH6-3030	SCB8-40	6
	40				フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040 HFFH8-4040	SCB12-60	6	
HFUBY (黄色タイプ) K-HFUBY (黄色タイプ組立出荷)	50B (ピッチ50mm黒)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	0 150	30	樹脂パネル	HFFSY6-3030 HFFHY6-3030	SCB8-40	6
	40				樹脂パネル	HFFSY8-4040 HFFHY8-4040	SCB12-60	6	

Order 注文例

型式 - フェンスネット パネル - W - D - H

HFUA6 - 30B - W500 - D800 - H150
K-HFUB6 - PET3 - W600 - D1950 - H150

SAFETY FENCE UNIT

安全柵ユニット

—上下別パネルタイプ—

CADデータフォルダ名: 42_Frame_Unit

安全柵ユニットの価格はミスマカタログ上のWOSにてご確認をお願いします。

特長: ユニット型番で、製作に必要な部品をまとめて発送いたします。

黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■上下別パネルタイプ

HFUC (シルバータイプ)
HFUCY (黄色タイプ)
K-HFUC (シルバータイプ 組立出荷)
K-HFUCY (黄色タイプ 組立出荷)

① 型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。
② フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてはP.989。
③ (A)部は追加加工参照

型式	選択	W (幅) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	H (足下部 高さ) 選択	T	構成部品			
						フェンスネット パネル	フレーム 部品	締結部品 部品 数量	
HFUC (シルバータイプ) K-HFUC (シルバータイプ組立出荷)	30B (ピッチ30mm黒)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	0 150	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030 HFFH6-3030	SCB8-40	6
	40				フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040 HFFH8-4040	SCB12-60	6	
HFUCY (黄色タイプ) K-HFUCY (黄色タイプ組立出荷)	50B (ピッチ50mm黒)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	0 150	30	樹脂パネル	HFFSY6-3030 HFFHY6-3030	SCB8-40	6
	40				樹脂パネル	HFFSY8-4040 HFFHY8-4040	SCB12-60	6	

Order 注文例

型式 - 上段 フェンスネット パネル - 下段 フェンスネット パネル - W - D - H

HFUC6 - 50B - PC3 - W700 - D1200 - H150
K-HFUC6 - PET3 - 30S - W700 - D1650 - H150

Alteration 追加加工

型式 - フェンスネット パネル - W - D - H - (追加加工 Code)

HFUB6 - PET3 - W700 - D1950 - H150 - UTP

型式 - 上段 フェンスネット パネル - 下段 フェンスネット パネル - W - D - H - (追加加工 Code)

HFUC6 - PET3 - 50B - W700 - D1650 - H150 - UTP

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
下端面タップ加工	UTP	図面(A)部にタップ穴加工を行います。 6シリーズ M8 深さ24 8シリーズ M12 深さ36	360

Delivery 出荷日

3 日日出荷
●組立出荷選択時

4 日日出荷
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~10	11~25	26~	
出荷日	通常	5日日出荷	お見積り	

■構成図

■組付方法

- ザグ穴をあけたフレームと、端面タップ加工を行ったフレームを、六角穴付ボルトで締結します。
※HFFS8-4040を使用する場合は、六角穴付ボルト(SCB12-60)を使用してください。
- フェンスネット専用溝にフェンスネットをはめ込みます。
◎多少残る場合があります。
- 手順①と同様にフレームを締結して、完成です。

■固定方法

例1 HFLANK6-3030 (P.889)
例2 HFTANK6-3030 (P.890)
例3 HFTANK6-3060 (P.890)

■安全柵同士の固定方法

HFTSS6-SET (P.659)
HFC6-3030-B

42
組立出荷
アルミフレーム
ユニット