

# ACCESSORY PARTS アクセサリ部品

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames

**RoHS10**

型式	材質	表面処理
JBS201	SUS303	-
JBS301	SPCC	三価クロメート
FFS102	SPCC	三価クロメート
JBS306	SPHC	三価クロメート
JBS402	クロロブレンゴム	-
JBS403	スチレンブタジエンゴム	-

パイプ接続金具: JBS201  
片ドメサドル: JBS301 (4コセット)  
両ドメサドル: FFS102 (4コセット)  
JBS306  
インナーゴムキャップ: JBS402  
アウトーゴムキャップ: JBS403

Ⓜ JBS403にはパイプキャップが付属します。

型式	質量 (g)	¥基準単価
JBS201	59	260
JBS301*	19	150
FFS102*	24	240
JBS306	28	120
JBS402	15	75
JBS403	31	185

\*JBS301・FFS102は4コセットになります。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~300
値引率	基準単価	5%

Ⓜ JBS403にはパイプキャップが付属します。

**RoHS10**

型式	材質	表面処理
JBS601	ポリエステル	-
JBS601S		
JBS611		
JBS612		
FFS106	SS400	クロムメッキ

ネームホルダ: JBS601, JBS601S, JBS611, JBS612  
リングスライダー: FFS106 (10コセット)

型式	質量 (g/個)	¥基準単価
JBS601	34	330
JBS601S	16	270
JBS611	49	400
JBS612	41	420
FFS106	14	1,050

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	10%

Ⓜ JBS402

# ADJUSTER BOLTS アジャスタボルト

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames

型式	材質	表面処理
JBS202	SPCC	三価クロメート
JBS401	ポリプロピレン	-
JBS404	SPCC	三価クロメート
JBS405		
JBS406	プラスチックスチレンブタジエンゴム	-
JBS407	プラスチックスチレンブタジエンゴム	-
JBS408	AAS樹脂	-

アジャスタ: JBS401  
アジャスタボルトAセット: JBS404  
アジャスタボルトBセット: JBS405  
インサートナット: JBS406  
パイプスタンドS: JBS202  
インナースタンド: JBS407  
インナースタンド: JBS408

Ⓜ アルミパイプフレームには使用不可

調整範囲: 40mm (JBS407), 50mm (JBS408)

ストローク: 20mm

型式	色	質量 (g)	¥基準単価
JBS202	-	302	640
JBS401	W・S	35	130
JBS404	-	330	660
JBS405		305	960
JBS406		75	240
JBS407		126	520
JBS408	W(白)	92	450

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~200
値引率	基準単価	5%

■インサートナット-ステンレスタイプ-

**PFINS**

先端からツバ部にかけてテーパ(1.2°)になっていますので、パイプフレームの内径に挿入して御利用頂けます。

Ⓜ材質 ステンレス

型式	質量 (g)	¥基準単価
PFINS	89	270

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~200
値引率	基準単価	5%

43  
パイプフレーム