

# ステンレスパイプフレーム/ジョイント・アクセサリ

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames

**■ステンレスパイプフレーム**

**PFSUS** (L寸指定)

継目 (突合わせ溶接\*)

RoHS10

\*溶接ビード高さは0.1mm以下

材質 SUS430

**■L寸指定**

型式		L 指定1mm単位	質量 kg/m	¥基準単価	¥基準単価/m
Type	No.			300mm未満	300mm以上
PFSUS	28	60~2400	0.62	370	950

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Order 注文例**

型式 **PFSUS28** - L **1250**

**Price 価格**

L=300未満の場合、長さに関わらず表中単価となります。  
ex: PFSUS28-280=370円

L=300以上の場合、下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: PFSUS28-650 → 950×0.65=610円(1円単位は切り捨て)

**Delivery 出荷日** **3** 日日出荷

**■ステンレスパイプ用アクセサリ**

ステンレスパイプフレームは、従来の樹脂皮膜パイプフレーム・アルミ押出しパイプフレームとサイズが異なりますので、パイプフレームの内側に差し込むタイプのアクセサリ類は従来品を使用できません。メタル・ジョイント・キャスタ・アジャスタボルト・インサートナット・インナーキャップにつきましては以下の商品をご使用ください。

**■キャスタ**

**FFS301** **FFS301S** (ストッパ付)

\*パイプ差込用スパナ (PFSP21) で締めつけてください。(P949)

◎ステンレスパイプフレームに取付する場合は、インサートナット (SPFINS12) と併せてご使用ください。

Type	本体	車輪	本体ベアリング
	材質	表面処理	材質
FFS301	SPHC	三価クロメート	合成ゴム
FFS301S	SPHC	三価クロメート	合成ゴム

型式	D	車輪材質		M	B	F	H	J	E	スパナ巾 mm	質量 kg	許容荷重 N	¥基準単価
		成分	色										
FFS301	50	R (合成ゴム)	黒	12	20	17.5	68	35	22	19	165	300	250
	75		グレー	25	25.5	97	28		21	430	600	490	
FFS301S (ストッパ付き)	50	R (合成ゴム)	黒	12	20	30.9	68	35	22	19	190	300	290
	75		グレー	25	43.3	97	28		21	485	600	560	

**■アジャスタボルトセット** **JBS410S**

◎インサートナットSPFINS12とアジャスタボルトNFJN12-100をセットした商品です。

型式	アジャスタボルト	インサートナット
	材質	表面処理
JBS410S	SS400相当	三価クロメート
	ステンレス	

RoHS10

**■インサートナット** **SPFINS12**

先端からツバ部にかけてテーパ(1:2)になっていますので、パイプフレームの内側に挿入して御利用頂けます。

材質 ステンレス

型式	質量 (g)	¥基準単価
JBS410S	269	540

型式	M	質量 (g)	¥基準単価
SPFINS	12	85	440

**Order 注文例**

型式 **FFS301 - 75 - R**  
**FFS301S - 50 - R**  
**JBS410S**  
**SPFINS12**

**Delivery 出荷日** **3** 日日出荷

**Price 価格**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~50	51~200	201~
値引率	基準単価	5%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**RoHS10**

型式	材質	板厚	S表面処理
PBLSS	SAPH	2.6mm	三価クロメート

**PBLSS1** **PBLSS2** **PBLSS3** **PBLSS4** **PBLSS5** **PBLSS6** **PBLSS7**

ボルト ナット

型式	No.	質量 (g)	付属ボルト		¥基準単価
			サイズ	数	
PBLSS	1	160	M6-25	1	285
	2	250		2	525
	3	325		3	770
	4	250		2	440
	5	400		4	1,050
	6	150		1	340
	7	260		2	570

**Order 注文例**

型式 **PBLSS1**

**Delivery 出荷日** **3** 日日出荷

**Price 価格**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~20	21~200	201~
値引率	基準単価	5%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**■インナーキャップ** **JBS402S**

材質 ポリエチレン

型式	質量 (g)	¥基準単価 (1パック4個入り)
JBS402S	3	430

◎1パック4個入りです。注文数をご確認ください。

**Order 注文例**

型式 **JBS402S**

**Delivery 出荷日** **3** 日日出荷

**Price 価格**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~20	21~200	201~
値引率	基準単価	10%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Order 注文例**

型式 **JBS402S**

**Delivery 出荷日** **3** 日日出荷

**Price 価格**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~20	21~200	201~
値引率	基準単価	10%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

43  
パイプフレーム