

Carbon Steel Pipes
圧力配管用パイプ
—STPG370—

使用圧力10Mpa程度までの水や空気、蒸気、油、ガスなどの圧力流体の配管に用いられる鋼管です。

型式は寸法や数量により異なります。



⚠ 錆が付着している場合があります。

D (外径)	t (肉厚)			電縫管	シームレス管	L (長さ) 指定 1mm 単位
		*1				
15A (21.7)	2.8	3.2	3.7	●	●	12~2000
20A (27.2)	2.9	3.4	3.9	●	●	
25A (34.0)	3.4	3.9	4.5	●	●	
32A (42.7)	3.6	4.5	4.9	●	●	
40A (48.6)	3.7	4.5	5.1	●	●	
50A (60.5)	3.9	4.9	5.5	●	●	
65A (76.3)	5.2	6	7	●	●	
80A (89.1)	5.5	6.6	7.6	●	●	
90A (101.6)	5.7	7	8.1	●	●	
100A (114.3)	6	7.1	8.6	●	●	
125A (139.8)	6.6	8.1	9.5	●	●	
150A (165.2)	7.1	9.3	11	●	●	
200A (216.3)	8.2	10.3	12.7	●	●	
250A (267.4)	9.3	12.7	15.1	●	●	
300A (318.5)	10.3	14.3	17.4	●	●	
350A (355.6)	11.1	15.1	19.1	●	●	
400A (406.4)	12.7	16.7	21.4 *1	●	●	

⚠ *1 はシームレス管のみ選択可

■ D寸公差

区分	公差
40A以下	±0.5
50A以上125A以下	±1%
150A	±1.6
200A以上	±0.8%

■ t寸公差

区分	公差
4未満	-0.5 ~ +0.6
4以上	-12.5% ~ +15%

■ L寸公差

公差
±1