


# 黒皮(熱間)

—DC53—

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難なため、ご納入時は、生材の状態となります。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	DC53	HRB	70	100



- ① 錆が付着している場合があります。
- ② 材料管理の為に塗料が付着している場合があります。

D寸公差			L寸公差		
以上	以下	公差	以上	以下	公差
13	18	±0.3	10	1000	0~+3
19	19	-0.2~+0.4	1001	2000	0~+5
20	152	-1%~+2%			

D (直径)														L (長さ) 指定1mm単位											
25	32	36	38	42	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	102	112	122	132	142	10~2000				
														152											12~2000



欲しいサイズを1mm単位でご指定可能。  
切断の手間削減・在庫削減にご活用ください。