

金型用ステンレスカプラ

~ソケット~ ~耐熱180°Cシリーズ~

RoHS 10 オネジ取付用 SUS-JPSHプラグに対応

SF120-MFTF
(バルブ有り)

材質 ステンレス(SUS303)

対応 プラグ	プラグとの接続部		D ₂	L	A	E	六角対辺 B	テーパネジ Rc(PT)	相手側 呼び径	型式		
	V	D ₁								Type	No.	
SUS-JPSH プラグ先端径 V=8	8	18.5	21	46.5	27	15.25	17	1/4	8A	1/4	SF120-MFTF (ステンレス)	2

- 対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPSH P.960
- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。
- 水温180°C以下でご使用ください。

RoHS 10 オネジ取付用 SUS-JPJHプラグに対応

SF120-MJTFF
(バルブ有り)

材質 ステンレス(SUS303)

対応 プラグ	プラグとの接続部		L	E	六角対辺 B	テーパネジ Rc(PT)	相手側 呼び径	型式		
	V	D ₁						Type	No.	
SUS-JPJH プラグ先端径 V=9.4	9.4	17.5	41.5	15.5	17	1/4	8A	1/4	SF120-MJTFF (ステンレス)	2

- 対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPJH P.960
- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。
- 水温180°C以下でご使用ください。

Order 注文例

型式
SF120-MFTF2
SF120-MJTFF2

Delivery 出荷日

在庫品

金型用ステンレスカプラ

~プラグ~

RoHS 10 SUS-JPSH(六角ツバ・六角穴付タイプ) SF120-MFTFソケットに対応

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D ₁	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ ₁	相手側 呼び径	型式		
	V	ℓ								Type	No.	
SF120-MFTF ソケット穴径 V=8	8	15	29	(13.5)	12	○5	1/8	9	6A	1/8	六角ツバ・六角穴付	1
			31	(15.5)	14		1/4	11	8A	1/4	SUS-JPSH(ステンレス)	2

- 対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MFTF P.959
- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

RoHS 10 SUS-JPLH(六角ツバ・六角穴付タイプ)

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D ₁	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ ₁	相手側 呼び径	型式		
	V	ℓ								Type	No.	
SF120-MKHSH ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	34	(15.5)	14	○6	1/8	9	6A	1/8	六角ツバ・六角穴付	1
			36				1/4	11	8A	1/4	SUS-JPLH(ステンレス)	2

- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

RoHS 10 SUS-JPJH(六角ツバ・六角穴付タイプ) SF120-MJTFFソケットに対応

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D ₁	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ ₁	相手側 呼び径	型式		
	V	ℓ								Type	No.	
SF120-MJTFF ソケット穴径 V=9.4	9.4	10.4	24.4	(13.5)	12	○5	1/8	9	6A	1/8	六角ツバ・六角穴付	1
			26.4	(15.5)	14		1/4	11	8A	1/4	SUS-JPJH(ステンレス)	2

- 対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MJTFF P.959
- 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

Order 注文例

型式
SUS-JPSH2
SUS-JPLH2
SUS-JPJH2

Delivery 出荷日

在庫品

冷却関連部品①
カプラ・継手・ホース