

# 両バルブ SPカップリング

~ソケット・プラグ~ ~耐熱180°C~



☑ ミスミのダブルバルブ冷却用SPカップラと互換性があります。

## ■ソケット

RoHS 10

オネジ取付用

**10PACK-SPSF** (10本入り)  
(耐熱180°C)

プラグ接続部(穴径V)

☑ 材質 黄銅 (C3604)

対応 プラグ	プラグとの接続部			L	二面对辺 B1	相手側 呼び径	テーパメネジ Rc (PT)	型式	
	穴径V	N	D1					Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	17.5	28	58	17	8A 1/4	1/4	<b>10PACK-SPSF</b>	2
	19	20	35	65	21	10A 3/8	3/8		3

## ■プラグ

RoHS 10

メネジ取付用

**10PACK-SPPM** (10本入り)  
(耐熱180°C)

☑ 材質 黄銅 (C3604)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーパオネジ R (PT)	l1	相手側 呼び径	型式	
	穴径V	ℓ							Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	22	43.5	18.5	17	1/4	12	8A 1/4	<b>10PACK-SPPM</b>	2
	19	25.2	50.4	23	21	3/8	13	10A 3/8		3

RoHS 10

オネジ取付用

**10PACK-SPPF** (10本入り)  
(耐熱180°C)

☑ 材質 黄銅 (C3604)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーパメネジ Rc (PT)	相手側 呼び径	型式	
	穴径V	ℓ						Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	22	35.5	18.5	17	1/4	8A 1/4	<b>10PACK-SPPF</b>	2
	19	25.2	39.9	23	21	3/8	10A 3/8		3

☑ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下でご使用ください。

☑ 耐熱は180°Cで、水・油ともに使用できます。

☑ SPカップリングは、ダブルバルブ構造となり、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。



Order  
注文例

型式

**10PACK-SPSF2**



Delivery  
出荷日

**3** 日日出荷

# 両バルブ SPカップリング

~ステンレスソケット・プラグ~ ~耐熱180°C~



☑ ミスミのダブルバルブ冷却用SPカップラと互換性があります。

## ■ソケット

RoHS 10

オネジ取付用

**10PACK-SPSFS** (10本入り)  
(耐熱180°C)

プラグ接続部(穴径V)

☑ 材質 ステンレス (SUS303)

対応 プラグ	プラグとの接続部			L	二面对辺 B1	相手側 呼び径	テーパメネジ Rc (PT)	型式	
	穴径V	N	D1					Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	17.5	28	58	17	8A 1/4	1/4	<b>10PACK-SPSFS</b>	2
	19	20	35	65	21	10A 3/8	3/8		3

## ■プラグ

RoHS 10

六角ツバ付

**10PACK-SPPMS** (10本入り)  
(耐熱180°C)

☑ 材質 ステンレス (SUS303)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーパオネジ R (PT)	l1	相手側 呼び径	型式	
	穴径V	ℓ							Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	22	43.5	18.5	17	1/4	12	8A 1/4	<b>10PACK-SPPMS</b>	2
	19	25.2	50.4	23	21	3/8	13	10A 3/8		3

RoHS 10

オネジ取付用

**10PACK-SPPFS** (10本入り)  
(耐熱180°C)

☑ 材質 ステンレス (SUS303)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーパメネジ Rc (PT)	相手側 呼び径	型式	
	穴径V	ℓ						Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=14</li> <li>SPカップリング</li> <li>SPカップラ 先端径V=19</li> </ul>	14	22	35.5	18.5	17	1/4	8A 1/4	<b>10PACK-SPPFS</b>	2
	19	25.2	39.9	23	21	3/8	10A 3/8		3

☑ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下でご使用ください。

☑ 耐熱は180°Cで、水・油ともに使用できます。

☑ SPカップリングは、ダブルバルブ構造となり、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

☑ ステンレス製の為、錆びにくく丈夫です。



Order  
注文例

型式

**10PACK-SPSFS2**



Delivery  
出荷日

**3** 日日出荷