

金型用カプラ / 冷却水配管用ハイカプラ

-プラグ-



一金型カプラ (六角穴付タイプ) RoHS10

50 PACK-JPS (50本入り)
100 PACK-JPS (100本入り)

P955のソケットに対応

※ソケット接続部

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

六角レンチ用穴が貫通しています。

D	D1	六角レンチ穴 d	L	l	l1	テーパネジ R(PT)	型 式		
							PACK	Type	No.
8	13	5	27	15	9	1/8	50 PACK 100 PACK	JPS	1
	14		29						11

対応ソケット：ミスミ金型カプラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTF・F120-KSH・F120-KSM・F120-KFF・

F120-KSHL・F120-KTSHBL **P955**

日東金型カプラ K□SH(例.K02SH)・K□TSH・K□SM・K□SF

最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。 プラグ概要 **P.951・952・1195~1198**

Order 注文例

型 式			
PACK	Type	No.	
(50本入りの場合) 50 PACK - JPS	1		
(100本入りの場合) 100 PACK - JPS	1		

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

一冷却水配管用ハイカプラ (六角穴付タイプ) RoHS10

50 PACK-JPL (50本入り)
100 PACK-JPL (100本入り)

P961のソケットに対応

※ソケット接続部

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

六角レンチ用穴が貫通しています。

D	D1	六角レンチ穴 d	L	l	l1	テーパネジ R(PT)	型 式				
							PACK	Type	No.		
10.9	14	6	32	20	9	1/8	50 PACK 100 PACK	JPL	1		
	14		34						11	1/4	2
	18		37						14	3/8	3

対応ソケット：ミスミ冷却水配管用ハイカプラ KHSH・KHSM・KHSF・F120-KHSH・F120-KHSM・F120-KHSF **P.961**

日東ハイカプラ 20S□(例.20SH)・30S□・40S□

最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。 プラグ概要 **P.951・952・1195~1198**

Order 注文例

型 式			
PACK	Type	No.	
(50本入りの場合) 50 PACK - JPL	1		
(100本入りの場合) 100 PACK - JPL	1		

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷



冷却関連部品
カプラ・継手・ホース