


デートマークセット

—耐熱・抜きタップ付きタイプ—



RoHS10

●アウトサイドリング・インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

インサイドアロー

●寸法は右ページ参照

アウトサイドリング

●寸法は右ページ参照

概要はP.507をご覧ください。取り扱いの詳細はネット動画でもご覧いただけます。こちらのQRコードからアクセスしてください。

商品動画はこちら

☑ 材質 SUS420
☑ 硬度 50~53HRC

■年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
年・月	12等分	HDTBX	4	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	

■月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
月	12等分	HDTDYX	4	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日付(一の位)	10等分	HDTDX	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日付(十の位)	12等分	HDTFX	4	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日	31等分	HDTGX	16	26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	
無印	12等分	HDTNX	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			20	

■年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	HDTX	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
6年度タイプ	12等分	HDTXS	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	

Order 注文例

型式 (年・月) HDTBX16 - 年 22
(年) HDTX 6 - 22
(月) HDTDYX 4
(無印) HDTNX 8

Delivery 出荷日 5 日日出荷

■耐熱・抜きタップ付きデートマーク専用抜き治具

適用デートマークサイズ	φA	M	R	H	L	φS	T	型式
φ4	φ6.5	M1.8×0.35	6.5	50	52	φ7	10	DTNK4
φ5	φ6.5	M2×0.4	6.5	50	52	φ8	10	DTNK5
φ6	φ6.5	M2.5×0.45	6.5	50	52	φ9	10	DTNK6
φ8	φ6.5	M3×0.5	10	50	55	φ11	10	DTNK8
φ10	φ8	M3×0.5	11.5	50	57	φ13	10	DTNK10
φ12	φ8	M4×0.7	12	60	59.5	φ14	10	DTNK12
φ16	φ8	M5×0.8	20	60	65	φ20	15	DTNK16
φ20	φ8	M5×0.8	20	60	65	φ24	15	DTNK20

Order 注文例 型式 DTNK16

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10

インサイドアロー

No.	B	F	文字深さ	文字抜き勾配	矢印深さ	矢印抜き勾配
4	2.6	5.46	0.12	25°	0.22	13°
5	2.9	5.45	0.14	25°	0.25	13°
6	3.95	5.5	0.18	25°	0.35	13°
8	5	7.1	0.18	25°	0.35	13°
10	6.3	8.76	0.2	25°	0.4	13°
12	7.5	9.8	0.2	25°	0.4	13°
16	11	9.8	0.22	25°	0.4	13°
20	13.2	11.8	0.22	25°	0.4	13°

☑ 材質 SUS420
☑ 硬度 50~53HRC

●本ページのインサイドアローはP516・P518のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありません。)

■年タイプ

表示マーク	型式	No.	年	
				Type
年	HDYYX	4	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。	
		5		
		6		
		8		
		10		
		12		
			16	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	

■無印タイプ

表示マーク	型式	No.	年	
				Type
無印	HDNX	4	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。	
		5		
		6		
		8		
		10		
		12		
			16	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	

RoHS10

アウトサイドリング

D	Dm6	Dh7	B	L	E(取り外しタップ穴)	K	文字深さ	文字抜き勾配
4	4 ^{+0.012} _{+0.004}	4 ⁰ _{-0.012}	2.6	8	M1.8×0.35	2.4	0.12	20°
5	5 ^{+0.012} _{+0.004}	5 ⁰ _{-0.012}	2.9	8	M2×0.4	2.4	0.14	20°
6	6 ^{+0.012} _{+0.004}	6 ⁰ _{-0.012}	3.95	8	M2.5×0.45	2.4	0.18	23°
8	8 ^{+0.015} _{+0.006}	8 ⁰ _{-0.015}	5	10	M3×0.5	2.8	0.18	25°
10	10 ^{+0.015} _{+0.006}	10 ⁰ _{-0.015}	6.3	12	M3×0.5	3	0.2	25°
12	12 ^{+0.018} _{+0.007}	12 ⁰ _{-0.018}	7.5	14	M4×0.7	4	0.2	25°
16	16 ^{+0.021} _{+0.009}	16 ⁰ _{-0.021}	11	14	M5×0.8	3.7	0.22	25°
20	20 ^{+0.021} _{+0.009}	20 ⁰ _{-0.021}	13.2	16	M5×0.8	3.7	0.22	25°

☑ 材質 SUS420
☑ 硬度 50~53HRC

●本ページのアウトサイドリングはP.516・P.518のインサイドアローとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありません。)

●D4・D5の割出しは、12等分に設定するために、位置をずらした鋼球2コ+6本溝を採用しています。

■年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	HDTX-R	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
6年度タイプ	12等分	HDTXS-R	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	

■月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年
		Type	D	
月	12等分	HDTDYX-R	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日付(一の位)	10等分	HDTDX-R	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日付(十の位)	12等分	HDTFX-R	4	26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
日	31等分	HDTGX-R	16	26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
			20	
無印	12等分	HDTNX-R	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			20	

Order 注文例

型式 (年) HDYYX6 - 年 22
(無印) HDNX10
(年) HDTX-R16 - 22
(月) HDTDYX-R16

Delivery 出荷日 5 日日出荷

■無印タイプ

表示マーク	型式	No.	年	
				Type
無印	HDTNX-R	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。	
		5		
		6		
		8		
		10		
		12		
			16	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
			20	