



デートマークセット

-プレート側交換・外周テーパタイプ-



外周テーパ

プレート側交換・外周テーパタイプ用アウトサイドリング



外周テーパ

RoHS10

●年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。インサイドアローとアウトサイドリングの交換はプレート側からとなります。

インサイドアロー

- 使用単品 P526
- 交換可能単品 P526・528

アウトサイドリング

●寸法はP526・右ページ参照
●テーパ高さとの関係は下記をご参照ください。

●材質 SUS420 ●硬度 50~53HRC

●概要はP511をご覧ください。

年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D	年	
年・月	12等分	DTAAT DTAAUT (矢印浅め) *D3除く	3	24	2024年用 (2023年9月から指定可) *2025年4月に販売終了予定です。
			4	25	2025年用 (2024年9月から指定可) *2026年4月に販売終了予定です。
			5	26	2026年用 (2025年9月から指定可) *2027年4月に販売終了予定です。
			6		
		DTBBT DTBBUT (矢印浅め)	4		
			5		
			6		
			8		
			10		
			16		
			20		

●DTBBT (U) 4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。P512

年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D	年	
4年度タイプ	12等分	DTT DTUT (矢印浅め)	4	24	2024~2027年用 (2023年9月から指定可) *2025年4月に販売終了予定です。
			5	25	2025~2028年用 (2024年9月から指定可) *2026年4月に販売終了予定です。
			6	26	2026~2029年用 (2025年9月から指定可) *2027年4月に販売終了予定です。
			8		
		DTST DTSUT (矢印浅め)	4	24	2024~2029年用 (2023年9月から指定可) *2025年4月に販売終了予定です。
			5	25	2025~2030年用 (2024年9月から指定可) *2026年4月に販売終了予定です。
			6	26	2026~2031年用 (2025年9月から指定可) *2027年4月に販売終了予定です。
			8		
			10		
			16		
			20		

Order 注文例

型式 DTBBT16 - 年 22

DTFT 8

Delivery 出荷日 5 日目出荷

月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D
月	12等分	DTCT DTCUT (矢印浅め) *D3除く	3
			4
			5
			6
		DTDT DTDUT (矢印浅め)	4
			5
			6
			8
			10
			16
			20

●DTDT (U) 4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。

外周テーパタイプの特長

デートマークセットをPL面より突出させて使用する際、外周のテーパ部分が離型性を高め、外周エッジ部分の樹脂のめくれを防ぎます。

●x>t
文字深さよりもテーパの高さの方が高いので、成形品の端面から刻印文字が突出しませんが、

RoHS10

●本ページのアウトサイドリングはP.526・528のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

アウトサイドリング

●テーパ高さとの関係は下記をご参照ください。

●材質 SUS420 ●硬度 50~53HRC

年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D	年	
4年度タイプ	12等分	DT-RT	4	24	2024~2027年用 (2023年9月から指定可) *2025年4月に販売終了予定です。
			5	25	2025~2028年用 (2024年9月から指定可) *2026年4月に販売終了予定です。
			6	26	2026~2029年用 (2025年9月から指定可) *2027年4月に販売終了予定です。
			8		
		DTS-RT	4	24	2024~2029年用 (2023年9月から指定可) *2025年4月に販売終了予定です。
			5	25	2025~2030年用 (2024年9月から指定可) *2026年4月に販売終了予定です。
			6	26	2026~2031年用 (2025年9月から指定可) *2027年4月に販売終了予定です。
			8		
			10		
			16		

Order 注文例

型式 DT-RT16 - 年 22

Delivery 出荷日 5 日目出荷

文字指定タイプ

表示マーク						
1M (1ヶ所)	2M (2ヶ所)	3M (3ヶ所)	4M (4ヶ所)	5M (5ヶ所)	6M (6ヶ所)	10M (10ヶ所)
刻印位置 ① XYZ	刻印位置 ① ABS ② d d	刻印位置 ① POM ② SM	刻印位置 ① AS ② EP ③ PA ④ MF	刻印位置 ① CS ② PA ③ ME ④ CM ⑤ CS	刻印位置 ① JP ② US ③ CN ④ TH ⑤ KR ⑥ TW	刻印位置 ① J ② A ③ B ④ C ⑤ D ⑥ E ⑦ F ⑧ G ⑨ H ⑩ I
各刻印位置に1~3文字まで指定可			各刻印位置に1~2文字まで指定可		各刻印位置に1文字のみ指定可	

Type	表示マーク	D	刻印文字 (1~3文字指定・表示マークの青文字部)											
			刻印位置①~⑫											
DT-RT	1M	5	1	2	3	4	5	呼称	刻印文字	注文記号				
	2M	6	6	7	8	9	0	スラッシュ	/	<	>			
	3M	8	10	11	12	13	14	ダイナリ	<	>				
	4M	10	15	16	17	18	19	ショウナリ	<	>				
	5M※	16	20	21	22	23	24	プラス	+	-	#			
	6M※	20	25	26	27	28	29	マイナス	-	#				
	10M※		30	31	32	33	34	スペース						
	12M													

●/(スラッシュ)は/で、-(マイナス)は#で、(スペース)は%でご指定ください。*DT-RT5M、DT-RT6MのD5は適用不可です。

Order 注文例

型式 DT-RT 3M 6- POM - PS - SAN

DT-RT 6M 20- JP - US - CN - KR - TH - TW

DT-RT12M 16- % - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... - F

Delivery 出荷日 5 日目出荷