

TAPERED SCREW PLUGS

コアピンホールドネジ

■スタンダードタイプ **RoHS**

ネジ部	文字付き	文字無し
並目	<b>DMAP</b>	<b>DMAN</b>
細目	<b>DMBP</b>	<b>DMBN</b>

① 右側先端面にセンター穴がつく場合があります。

■ 材質 S45C  
 ■ 硬度 34~43HRC  
 ■ 表面処理 四三酸化鉄被膜  
 ネジ部 JIS B 0207 の2級

■並目タイプ

M×Pitch (並目)	T	B	ℓ	型式 Type	D	L 指定5mm単位	CHR (DMAPのみ)
M12×1.75	15	6	6	DMAP (文字付き)	8	15~200	側面に識別用のマーキングをします。 <指定・範囲> 文字数: 最大8文字 (L<30の場合、最大3文字) 文字種: アルファベット・数字 (文字の様式はゴシック体となります) ① (ハイフン)・/(スラッシュ)はご指定できません。
M16×2.0	20	8	8		12		
M20×2.5	25	10	10		16		
M22×2.5	30	12	12	DMAN (文字無し)	18		
M24×3.0	35				20		
M27×3.0		14	14	22			

■細目タイプ

M×Pitch (細目)	T	B	ℓ	型式 Type	D	L 指定5mm単位	CHR (DMBPのみ)
M12×1.5	10	6	5	DMBP (文字付き)	8	15~200	側面に識別用のマーキングをします。 <指定・範囲> 文字数: 最大8文字 (L<30の場合、最大3文字) 文字種: アルファベット・数字 (文字の様式はゴシック体となります) ① (ハイフン)・/(スラッシュ)はご指定できません。
M16×1.5		8			12		
M20×1.5		10			16		
M22×1.5	12	12	6	DMBN (文字無し)	18		
M24×1.5		14			20		
M27×1.5		14	22				

■貫通穴タイプ **RoHS**

ネジ部	文字付き	文字無し
並目	<b>DKAP</b>	<b>DKAN</b>
細目	<b>DKBP</b>	<b>DKBN</b>

■ 材質 S45C  
 ■ 硬度 34~43HRC  
 ■ 表面処理 四三酸化鉄被膜  
 ネジ部 JIS B 0207 の2級

■並目タイプ

適用冷却ユニット (P.1635)	M×Pitch (並目)	T	B	ℓ	d	型式 Type	D	L 指定5mm単位	CHR (DKAPのみ)
DCJK1	M24×3.0	35	12	12	14	DKAP (文字付き)	20	15~200	側面に識別用のマーキングをします。 <指定・範囲> 文字数: 最大8文字 (L<30の場合、最大3文字) 文字種: アルファベット・数字 (文字の様式はゴシック体となります) ① (ハイフン)・/(スラッシュ)はご指定できません。
	M27×3.0		14	14	16	DKAN (文字無し)	22		

■細目タイプ

適用冷却ユニット (P.1635)	M×Pitch (細目)	T	B	ℓ	d	型式 Type	D	L 指定5mm単位	CHR (DKBPのみ)
DCJK1	M24×1.5	12	12	6	14	DKBP (文字付き)	20	15~200	側面に識別用のマーキングをします。 <指定・範囲> 文字数: 最大8文字 (L<30の場合、最大3文字) 文字種: アルファベット・数字 (文字の様式はゴシック体となります) ① (ハイフン)・/(スラッシュ)はご指定できません。
	M27×1.5		14			16	DKBN (文字無し)		

Order 注文例

型式	L	CHR
DMAP 20	120	15C15D
DMBN 22	80	
DKAP 20	120	15C15D
DKBN 22	80	

Delivery 出荷日

●文字無し **5** 日目発送 **P.48**

●文字付き **5** 日目発送

ストック B 300円/1本

① 同一サイズ3本以上は一律810円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.49**

数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%

価格・出荷日お見積り

D	¥単価 1~19本					
	DMAP・DMBP			DMAN・DMBN		
	L15~100	L105~150	L155~200	L15~100	L105~150	L155~200
8	680	730	780	580	630	680
12	850	930	1,000	750	830	900
16	1,100	1,200	1,300	1,000	1,100	1,200
18	1,180	1,300	1,380	1,080	1,200	1,280
20	1,430	1,570	1,700	1,330	1,470	1,600
22	1,700	1,850	2,050	1,600	1,750	1,950

  

D	¥単価 1~19本					
	DKAP・DKBP			DKAN・DKBN		
	L15~100	L105~150	L155~200	L15~100	L105~150	L155~200
20	1,810	1,990	2,160	1,710	1,890	2,060
22	1,960	2,140	2,310	1,860	2,040	2,210

PREVENTED PLATES FROM ALUMINUM FLASH

フラッシュ防止板

■材質 SEHC (亜鉛メッキ銅板)

DPAF 100・200・300

DPAF 400・500

ℓ	P	型式		¥単価
		Type	L	
20	60	DPAF	100	350
	160		200	450
	260		300	600
50	150		400	800
	200		500	900

Order 注文例 **型式 DPAF200**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.49**

数量	1~9	10~19	20~49	50~100
値引率		5%	10%	15%

①表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Example 使用例

湯だまり

フラッシュ防止板 DPAF

成形時におけるフラッシュ(微小な溶湯の飛散)を防止します。