


# CARBIDE BLOCK DIE BLANKS 超硬ブロックダイブランク




型式	V H	L							L	P
		06	08	10	13	16	20	25		
ストレートタイプ <b>WBLDB</b> 片フランジタイプ <b>WBLDBF</b>	06	○	○	○	○	○	○	○	16	0.8
	08		○	○	○	○	○	○	20	
	10			○	○	○	○	○	22	
	13				○	○	○	○	25	
	16					○	○	○	30	
	20						○	○	35	
	25							○		

Order 注文例 **型式** **V** **H** - **L**  
**WBLDB** **08** **06** - **16**

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷 **ストーク B**

Alterations 追加加工 **型式** **V** **H** - **L(LC)** - (HC·TC·TKC...etc.)  
**WBLDBF** **13** **10** - **20** - **TC4**

追加加工	記号	詳細	追加加工	記号	詳細
全長	LC	全長変更 10 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) 片フランジタイプはLC ≤ 12の場合、導入部は付きません。	その他	VKC	外形公差変更 $H \cdot V \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.003 \\ 0 \end{matrix}$
	LKC	全長公差変更 $L \begin{matrix} +0.4 \\ +0.2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$ (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)		VKM	外形公差変更 $H \cdot V \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 0 \\ -0.003 \end{matrix}$
	LKZ	全長公差変更 $L \begin{matrix} +0.4 \\ +0.2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$ (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)		VHM	外形公差変更 $H \cdot V \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$
フランジ部	HC	フランジ幅変更 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm単位	NDC	NDC	導入部無し $H \cdot V \begin{matrix} -0.01 \\ -0.03 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix}$
	TC	フランジ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合、0.01mm単位指定可) ●全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。			
	TKC	フランジ厚公差変更 $T \begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.02 \\ 0 \end{matrix}$ (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)			
	TKM	フランジ厚公差変更 $T \begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 0 \\ -0.02 \end{matrix}$ (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)			



型式	Type	L		
		T	A	L
<b>ZD</b>	10	10	10	40
		13	13	
	13	16	16	
		20	20	
	16	16	16	
		20	20	

Order 注文例 **型式** **A** - **L**  
**ZD** **10** **16** - **50**

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷 **ストーク B**

Alterations 追加加工 **型式** **A** - **L(LC)** - (TKC)  
**ZD** **10** **16** - **LC45** - **TKC**

追加加工	記号	詳細	追加加工	記号	詳細
全長	LC	30 ≤ LC < L 指定1mm単位	厚み	TKC	T公差変更 $T \begin{matrix} +0.30 \\ +0.05 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$