

BALL-LOCK PUNCH BLANKS
ボールロックパンチブランク

BALL-LOCK PUNCH BLANKS –TYPE WITH WRENCH FLAT–
ボールロックパンチブランク
—スパナ溝付タイプ—

材質
硬度

適用

型式

SKD11相当 60~63HRC	ライト級	ELPB
	ライト級ジェクタ	ELJB
SKH51相当 61~64HRC	ヘビー級	EBPB
	ヘビー級ジェクタ	EBJB

RoHS10

ELPB
(ライト級)

ELJB
(ライト級
ジェクタ)

EBPB
(ヘビー級)

EBJB
(ヘビー級
ジェクタ)

型式		L				d (穴径)	S					
Type	D	ライト級		ヘビー級								
(ライト級) ELPB (ライト級・ジェクタ) (ヘビー級) EBPB (ヘビー級・ジェクタ)	10	63	71	74	80	90	71	80	90	100	1.5	28
	13										1.8	
	16										2.8	36
	20											
	25											
32												

Order
注文例

型式 - L
ELPB 16 - 71

Delivery
出荷日

2 日日出荷

急
ストーク T
ストーク A早割
ストーク A

Alterations
追加工

型式 - L(LC) - (LKC)
ELPB 16 - LC72.5 - LKC

追加工	記号	詳細
全長 LC L	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級 (ELPB・ELJB) 50≦LC<90 ヘビー級 (EBPB・EBJB) 60≦LC<100 S寸法は (L-LC) 分短くなります。
L	LKC	全長公差変更 $L+0.3 \rightarrow +0.05$ (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)

材質
硬度

適用

型式

SKD11相当 60~63HRC	ライト級	KLPB
	ライト級ジェクタ	KLJB
SKH51相当 61~64HRC	ヘビー級	KBPB
	ヘビー級ジェクタ	KBJB

RoHS10

KLPB
(ライト級)

KLJB
(ライト級
ジェクタ)

KBPB
(ヘビー級)

KBJB
(ヘビー級
ジェクタ)

型式		L				F	d (穴径)	S						
Type	D	ライト級		ヘビー級										
(ライト級) KLPB (ライト級・ジェクタ) (ヘビー級) KBPB (ヘビー級・ジェクタ)	10	63	71	74	80	90	71	80	90	100	8	1.5	28	
	13										10			1.8
	16										13			
	20										17	2.8	36	
	25										22			
	32										29			

スパナ溝はパンチが正しくロックされているかを
確認するためのものです。 P.938

Order
注文例

型式 - L
KLPB 16 - 71

Delivery
出荷日

2 日日出荷

急
ストーク A早割
ストーク A

Alterations
追加工

型式 - L(LC) - (LKC)
KLPB 16 - LC72.5 - LKC

追加工	記号	詳細
全長 LC L	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級 (KLPB・KLJB) 50≦LC<90 ヘビー級 (KBPB・KBJB) 60≦LC<100 S寸法は (L-LC) 分短くなります。
L	LKC	全長公差変更 $L+0.3 \rightarrow +0.05$ (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)

ボールロックパンチ
ダイ・リテーナ