

STROKE END BLOCKS -FLAT TYPE-

ストロークエンドブロック

-フラット-

CEBY (エンドブロック プレーンタイプ対応)
CEBA (エンドブロック ボールタイプ対応)

Ⓜ 材質 SS400
Ⓜ 付属品 ボルト2本

Ⓢ PD: 適用ホルダーガイドポスト径

CSBY (ストックブロック プレーンタイプ対応)
CSBA (ストックブロック ボールタイプ対応)

Ⓜ 材質 SS400

PD	D	CEBY D1	CEBA D1	CSBY r1	CSBA r1	S	r2	ボルト	l
25	46	29	31.5	14.5	15.75	37	23	M4×P0.7	10
32	56	37	41	18.5	20.5	45	28	M5×P0.8	
38	72	43	49	21.5	24.5	60	36	M6×P1.0	
50	86	56	62	28	31	72	43	M8×P1.25	
60	112	66	76	33	38	92	56		
80	140	88	100	44	50	116	70		12

■エンドブロック

型式	PD	H1 指定5mm単位	Color
CEBY	25	10 ~ 50	R (Red)
	32	10 ~ 60	
	38	15 ~ 70	
CEBA	50	20 ~ 80	Y (Yellow)
	60	20 ~ 80	
	80	20 ~ 80	

■ストックブロック

型式	PD	H2 指定5mm単位	Color
CSBY	25	10 ~ 40	R (Red)
	32	10 ~ 40	
	38	10 ~ 50	
CSBA	50	10 ~ 50	Y (Yellow)
	60	10 ~ 50	
	80	10 ~ 50	

Order 注文例

型式 - H(1・2) - Color(R・Y)

CEBY 32 - 35 - R

CSBY 60 - 50 - Y

Delivery 出荷日

H1・H2 10 ~ 50

3 日日出荷

H1 55 ~ 80

5 日日出荷

Example 使用例

型保管時

ストローク調整時

Alterations 追加加工

型式 - H(1・2) - Color(R・Y) - (S・RS・HC・NMC)

CSBY50 - 35 - R - RS

CEBA60 - 40 - Y - HC32

追加加工記号	チェーン取り付け S	強力チェーン(RSC)取り付け RS	H1寸法変更 HC	溝 NMC						
詳細	<p>エンドブロックにチェーン取り付け用のタップを加工します。 ストックブロックにチェーン取り付け用のタップを加工します。 Ⓢ チェーンはストックブロックに付属します。 Ⓢ 追加加工RSと併用不可</p>	<p>アイボルト M10×20 ナット付</p> <p>ストックブロックに強力チェーン取り付け用のタップを加工します。 Ⓢ 強力チェーン(RSC3)は付属します。 Ⓢ PD≥25, H1≥20, H2≥20に適用 Ⓢ 追加加工Sと併用不可 Ⓢ CEBY・CEBAは適用不可</p>	<p>H1寸法変更 H1 min.<HC<H1 max. 指定1mm単位 Ⓢ 追加加工注文例にならってご注文ください。 Ⓢ CEBY・CSBAは適用不可</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PD</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25・32</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>38 ~ 80</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>高さ調整時の溝を加工します。 Ⓢ CEBY・CSBAは適用不可</p>	PD	H	25・32	10	38 ~ 80	15
PD	H									
25・32	10									
38 ~ 80	15									

■エンドブロック用チェーン

RSC

Ⓜ 材質
①SS400
ユニクロメッキ
②SPCC
③SS400(アイボルトM10×20) ナット付属

型式	
Type	T
RSC	3
	5

Ⓢ RSC3は、追加加工RSを指定した際の付属チェーンです。

Order 注文例

型式 **RSC 3**

Delivery 出荷日 **在庫品**

ホルダガイドポストセット