

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWERS カム強制戻しフォロワ

RoHS10 CKF

高周波焼入れ

材質 S45C
硬度 55HRC~
(高周波焼入れ)

a	b	L ₁	型式	W	L
15	30	114	CKF	60	171
		134			191
20	40	114		80	171
		134			191

a	b	c	d	d ₁	e	T	型式	W	L
15	30	11	11	17.5	18	30	CKB CKBK	25	60
20	40	16	13	20	23	38		32	80

型式	(W)	(L)
KMKW KMKS KMKK	48	60

ℓ	型式	(W)	L
52.5	CKFU	60	100
72.5			120

Order 注文例

型式	W	-	L
CKF	60	-	171
CKB	25	-	60
型式	(W)	-	L
CKFU	60	-	120

Delivery 出荷日 在庫品

Example 使用例

RoHS10 CKB (銅合金・特殊固体潤滑剤(埋設)タイプ)
CKBK (銅合金タイプ)

材質 CKB 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)
CKBK 銅合金

RoHS10 KMKW (銅合金タイプ)
KMKS (SS400タイプ)
KMKK (S45Cタイプ)

材質 KMKW 銅合金
KMKS SS400
KMKK S45C
硬度 KMKK HRC50~
(高周波焼入れ)

RoHS10 CKFU

材質 SK5
硬度 HRC55~
(高周波焼入れ)

RoHS10 CKFV

材質 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)

RoHS10 CKFW (銅合金タイプ)
CKFX (スチールタイプ)

材質 CKFW 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)
CKFX S45C
硬度 CKFX HRC55~
(高周波焼入れ)

上図はCKFWの場合

RoHS10 CKFC

材質 S45C
硬度 HRC55~
(高周波焼入れ)

RoHS10 CKFB

材質 S45C
硬度 HRC50~60
(高周波焼入れ)

ℓ	ℓ ₁	C	型式	W	L
30	15	57	CKFV	60	82
		77			102
		87			112
40	20	57		80	82
		77			102
		87			112

ℓ	ℓ ₁	型式	W	L
30	15	CKFV CKFX	60	85
40	20		80	

ℓ ₁	T	t	d	ボルト穴数	型式	W	L
7.5	16	8	10	1	CKFC	30	55
						50	75
10	18	10	12	2		50	65
						50	85
							105

ℓ	型式	W	L
32.4	CKFB	30	67.5
42.4		35	77.5

Order 注文例

型式	W	-	L
CKFV	60	-	82
CKFW	80	-	85
CKFC	50	-	85
CKFB	30	-	67.5

Delivery 出荷日 在庫品

Alterations 追加加工

型式 W - L - (N)
CKFW 60 - 85 - N

MISUMI-VONAにてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)

記号	詳細
N	CKFW、CKFXにノック穴を加工します。

ノックピン用穴サイズ

Example 使用例

●カムスライド側面に
取り付ける場合

●カムスライド底面に
取り付ける場合

カム

カムユニット

製作カム部品