

ミスミ

MISUMI CVALUE

デジタルノギス

デジタルノギスのスタンダードタイプ。外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。デジタル表示で見やすい。ホールド機能付。

在庫品

- 校正証明書:無
- 種類:標準ノギス
- 表示方式:デジタル
- 防水機能:無
- 測定データ出力端子:無
- デブスバー:有
- 表示部(mm):G7×38
- デブス基準面(mm):16



1個単位

型番	最大測定長(範囲選択) (mm)	測定範囲 (mm)	内側測定面 (mm)	外側測定面 (mm)	器差 (mm)	全長L (mm)	材質	幅 (mm)	電源	最小読取値 (mm)	¥通常単価
MDVC-100	~100	0~100	16.5	40	±0.03	186	ステンレス	77(本体)	SR44(酸化銀電池) テスト用1個付属	0.01	5,623
MDVC-150	101~150	0~150				236		90(本体)			6,683
MDVC-200	151~200	0~200	286	102(本体)		9,889					
MDVC-300	201~300	0~300	20.5	60	±0.04	400		15,673			

ミスミ

MISUMI CVALUE

デジタル外側マイクロメータ

デジタル表示で見やすいデジタル外側マイクロメータのスタンダードタイプ。

新商品

在庫品

- 測定面は超硬チップ付
- 球面アタッチメント (SR=2.5) 付属
- 定圧装置付
- 防水機能:無
- オートディスプレイオフ機能付 (約6分)
- 外側寸法の測定に使用



1個単位

型番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 (μm)	質量 (g)	¥通常単価
MDMC-25	0~25	0.001	4	260	8,295
MDMC-50	25~50			380	11,060

ミスミ

MISUMI CVALUE

マイクロメータスタンド

一般的なマイクロメータスタンドをお買得価格でご提供

在庫品

- 〔特長〕
- 保持部分は45°の傾き調整が可能です
 - 滑り止めのゴム付で安定した計測ができます
- 〔用途〕
- 外側マイクロメータの保持
- 〔仕様〕
- 材質: 鋳鉄



1台単位

型番	クランプ可能範囲 (mm)	¥通常単価
MCMS-F	0~18	1,950

ミスミ

MISUMI CVALUE

マイクロメータスタンドチャック

チャックのみ使用される方にお勧めの商品です

在庫品

- 〔用途〕
- 外側マイクロメータの保持
 - 機械回りの治具などにそのまま取り付け可能



1台単位

型番	クランプ可能範囲 (mm)	¥通常単価
MCMS-H	0~18	660



WEBならゲージ7.6万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ ゲージ

