

ミスミ

C-VALUE

ミニマグネットベース

狭い箇所・機械に直接取り付けできるマグネットスタンド。

在庫品

〔特長〕

- 高温・機械的強度に強い
 - 測定器保持具として利用
- 〔仕様〕
- 測定器取付穴(mm):φ6
 - アリ溝:無
 - 取付ねじ:M5×P0.8
 - 材質:アルニコ磁石
 - 表面磁束密度(mT):最大50
 - 質量(kg):0.16(本体のみ)



1個単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm)	¥通常単価
MMGB-2	約80	φ25×30	2,641

ミスミ

C-VALUE

ミニマグネットベース

狭い箇所・機械に直接取り付けでき大変便利なマグネットスタンド。

在庫品

〔仕様〕

- アリ溝:有
- 取付ねじ:M5×P0.8
- 質量(kg):0.55(本体のみ)
- 微調整機構:無
- マグネット本体 ON/OFF切り替え:有
- 材質:フェライト磁石
- 付属品:φ6mmコレット



1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm) 幅×奥行×高さ	測定器取付穴(mm)	¥通常単価
MMGB-7	約250	30×35×35	φ6、φ8	5,649

ミスミ

C-VALUE

ミニマグネットベース(フレキシブル2軸式)

小型なので治具の取り付けに便利です

在庫品

〔特長〕

- 先端微調整機能付
- 〔仕様〕
- 測定器取付穴(mm):φ6・アリ溝
 - 重量(kg):0.2



1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm)	¥通常単価
MMGB-WA	98	φ28×30	1,470

ミスミ

C-VALUE

小型マグネットベース

小型なので機械や治具の狭いスペースにも固定できます
ベース部ねじは360°回転します
V溝タイプは曲面への吸着も可能

在庫品



MMG-G1

MMG-G2
(V溝・底厚タイプ)

1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm)	測定器取付穴(mm)	¥通常単価
MMG-G1	196	73×37×12	φ8	2,140
MMG-G2		73×37×26		3,180

ミスミ

C-VALUE

ミニマグネットベース(支柱タイプ)

小型で狭いスペースでの使用に最適です

在庫品

〔仕様〕

- 支柱:φ7×54
- 支柱取付ねじ:M5×0.8
- 重量(kg):0.28



1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm)	測定器取付穴(mm)	¥通常単価
MMGB-WF	294	35×30×35	φ6	1,980



WEBなら測定・計測工具2万点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 計測機器

