

ミスミ CVALUE

マグネットスタンド(チューブ型)

位置決め容易なチューブ型をこの価格でご提供

在庫品

〔仕様〕

- 主柱取付ねじ：M8×1.25
- 測定器取付穴(mm)：φ6・φ8・アリ溝
- アーム長さ(mm)：360
- 重量(kg)：1.4



1台単位

型番	吸着力(N)	マグネット寸法(mm)	¥通常単価
MGBS-FC	784	60×50×55	2,980

ミスミ CVALUE

チャックブロック【1~2個入り】

※本商品には磁気がありませんので、ご注意ください。

在庫品



1個単位

2個入

型番	本体サイズ(mm)	V溝幅(mm)	重量(g)	入数	¥通常単価
MGBLK-1	100×50×25	—	600×2	2	11,410
MGBLK-2	100×58×46	38	1200	1	12,070
MGBLK-3	50×58×46	—	600×2	2	13,130

ミスミ CVALUE

マグネットスタンド

〔仕様〕

- 主柱(mm):φ12×194
- 支柱(mm):φ10×165
- 質量(kg):1.7



在庫品

1台単位

型番	吸着力(N)	測定器取付穴(mm)	本体サイズ(mm)	¥通常単価
MGBS-BS	784	φ6.5・φ8	60×50×55	4,130

ミスミ CVALUE

桁形ブロック

〔仕様〕

- 材質:鉄
- 重量(g):6000

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	¥通常単価
MGYBLK-100A	490	100×100×100	49,800

ミスミ CVALUE

マグネットVブロックホルダ

加工、検査時の保持具に。ON-OFF切換え機能付き。

在庫品

〔仕様〕

- V溝幅(mm):36
- ※本商品の吸着面はV字の両面とベースの底になります。



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	重量(g)	¥通常単価
MGVH-7K	588	70×60×72	1600	8,260
MGVH-7KL	784	125×60×72	3000	12,470
MGVH-7KS	686	80×56×72	1700	9,150

ミスミ CVALUE

永磁ホルダ(メッキ仕様)

各種書類の押さえから、ワークの仮固定。切粉取り等色々な用途に使えます

在庫品

〔仕様〕

- 材質：アルニコ磁石
- 表面処理：メッキ



1個単位

型番	吸着力(N)	寸法(mm)	ネジ穴有無	穴寸法	¥通常単価
HMGHLD-C-M-0.8	8	φ10×18	有	M5	723
HMGHLD-C-M-2	20	φ15×18	有	M5	769
MGHLD-C-M-0.03	0.3	φ5×8	無	—	912
MGHLD-C-M-0.04	0.4	φ7×8	無	—	1,121
MGHLD-C-M-0.8	8	φ10×15	無	—	665
MGHLD-C-M-2	20	φ15×15	無	—	723
MGHLDH-C-M-3	30	φ10×8	無	—	619
MGHLD-C-M-4	40	φ20×15	無	—	723
MGHLDH-C-M-5	50	φ18×8	無	—	1,214
MGHLDH-C-M-9	90	φ25×10	無	—	678



WEBなら測定・計測工具18万点掲載

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ マグネットスタンド

