

ミスミ

ワイヤー電極線

● 銅：亜鉛=60：40 タイプ

MBWT (ノンパラフィンタイプ)

MBWS (パラフィン付タイプ)

5kg巻

10kg巻

(MBWTのみ)

20kg巻



■材質
ワイヤー線：黄銅
銅：亜鉛(Cu：Zn=60：40)
■線径公差
±0.001

1巻単位

1ケース単位 2~4巻入

型番	線径	巻質量 (kg)	パラフィンなし：N あり：P	1ケース入数	総質量 (kg)	ポビンの色	引張強さ (MPa)	¥通常ケース単価 (1kg当り単価)		
								1~4ケース	5~9ケース	10ケース~
MBWT (ノンパラフィン)	0.2	5	N	4	20	透明	980以上	24,600 (1,230)	23,870 (1,194)	23,370 (1,169)
		10		2		グレー				
		20		1						
	0.25	5		4		透明	930以上			
		10		2		グレー				
		20		1						
0.3	5	4	透明	980以上						
	10	2	グレー							
	20	1								
MBWS (パラフィン付)	0.2	5	P	4	20	透明	980以上	上 記 価 格 は、2019年2月28日ご注文分までに適用される価格です。		
		10		2		グレー				
		20		1						
	0.25	5		4		透明	930以上			
		10		2		グレー				
		20		1						
0.3	5	4	透明	980以上						
	10	2	グレー							
	20	1								

⑦5kg巻・10kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

⑧商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。

⑨パラフィンとは、ワイヤー線の表面に塗付される潤滑剤です。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等をご確認いただき、推奨のタイプをご使用ください。

●価格の見直しについて

⑩原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL : http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T040000000/T040100000/



Order
注文例

MBWT 0.2 - 5 - N

型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし

MBWS 0.2 - 5 - P

型番 線径 巻質量(kg) パラフィンあり



Delivery
出荷日

在庫品 巻末-7

⑪ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- 黄銅粉発生の低減を実現し、安定した長時間連続加工が可能になりました。
- 亜鉛含有量40%で、加工速度UPIに貢献いたします。



WEBならミスミワイヤー電極線特設ページ掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 高速加工ワイヤー

