

FCNコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 729~735, WEB

コネクタ付ケーブル

全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB・WAケーブル 例)ピンNo.B6 橙・赤2			F・WBケーブル 例)ピンNo.B6 橙・赤2			KS, RS・JSケーブル 例)ピンNo.B6 青・白			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
A1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	-	A1
B1		橙	赤1		橙	赤1		黒	白	B1
A2	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	-	A2
B2		灰	赤1		黄	赤1		赤	白	B2
A3	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	-	A3
B3		白	赤1		若草	赤1		緑	白	B3
A4	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	-	A4
B4		黄	赤1		灰	赤1		黄	白	B4
A5	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	-	A5
B5		桃	赤1		白	赤1		茶	白	B5
A6	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	-	A6
B6		橙	赤2		橙	赤2		青	白	B6
A7	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	-	A7
B7		灰	赤2		黄	赤2		灰	白	B7
A8	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	-	A8
B8		白	赤2		若草	赤2		橙	白	B8
A9	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	-	A9
B9		黄	赤2		灰	赤2		紫	白	B9
A10	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	-	A10
B10		桃	赤2		白	赤2		若葉色	白	B10
A11	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	-	A11
B11		橙	赤3		橙	赤3		桃	白	B11
A12	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	-	A12
B12		灰	赤3		黄	赤3		空色	白	B12
A13	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	-	A13
B13		白	赤3		若草	赤3		白	黒	B13
A14	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	-	A14
B14		黄	赤3		灰	赤3		緑	赤	B14
A15	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	黒	A15
B15		桃	赤3		白	赤3		黄	赤	B15
A16	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	A16
B16		橙	赤4		橙	赤4		茶	赤	B16
A17	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	黒	A17
B17		灰	赤4		黄	赤4		青	赤	B17
A18	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	黒	A18
B18		白	赤4		若草	赤4		灰	赤	B18
A19	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	黒	A19
B19		黄	赤4		灰	赤4		橙	赤	B19
A20	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	黒	A20
B20		桃	赤4		白	赤4		紫	赤	B20
A21	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	-	-	A21
B21		橙	赤連続		橙	赤連続		-	-	B21
A22	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	-	-	A22
B22		灰	赤連続		黄	赤連続		-	-	B22
A23	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	-	-	A23
B23		白	赤連続		若草	赤連続		-	-	B23
A24	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	-	-	A24
B24		黄	赤連続		灰	赤連続		-	-	B24
端子				シールド						端子

コネクタ付ケーブル資料

FCNメスコネクタ コンタクト配列図



FCNオスコネクタ コンタクト配列図



FCNコネクタケーブル

CN1		電線識別 JNケーブル (SS300-24)			CN2	
ピンNo.		線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	ピンNo.	
A1	—	1	黒	-	A1	—
B1	—	2	白	-	B1	—
A2	—	3	赤	-	A2	—
B2	—	4	緑	-	B2	—
A3	—	5	黄	-	A3	—
B3	—	6	茶	-	B3	—
A4	—	7	青	-	A4	—
B4	—	8	灰	-	B4	—
A5	—	9	橙	-	A5	—
B5	—	10	桃	-	B5	—
A6	—	11	空	-	A6	—
B6	—	12	紫	-	B6	—
A7	—	13	白	黒	A7	—
B7	—	14	白	赤	B7	—
A8	—	15	白	緑	A8	—
B8	—	16	白	青	B8	—
A9	—	17	黒	白	A9	—
B9	—	18	黒	赤	B9	—
A10	—	19	黒	緑	A10	—
B10	—	20	黒	青	B10	—
A11	—	21	赤	白	A11	—
B11	—	22	赤	黒	B11	—
A12	—	23	赤	緑	A12	—
B12	—	24	赤	青	B12	—
A13	—	25	緑	白	A13	—
B13	—	26	緑	黒	B13	—
A14	—	27	緑	赤	A14	—
B14	—	28	緑	青	B14	—
A15	—	29	黄	白	A15	—
B15	—	30	黄	黒	B15	—
A16	—	31	黄	赤	A16	—
B16	—	32	黄	緑	B16	—
A17	—	33	黄	青	A17	—
B17	—	34	茶	白	B17	—
A18	—	35	茶	黒	A18	—
B18	—	36	茶	赤	B18	—
A19	—	37	茶	緑	A19	—
B19	—	38	茶	青	B19	—
A20	—	39	青	白	A20	—
B20	—	40	青	黒	B20	—
シールドなし						

FCNコネクタケーブル

CN1		電線識別 Eケーブル (NA28WSB)			CN2	
ピンNo.		対No.	絶縁体の色	ライン色	ピンNo.	
A1	—	1対	橙	黒1	A1	—
B1	—		橙	赤1	B1	—
A2	—	2対	灰	黒1	A2	—
B2	—		灰	赤1	B2	—
A3	—	3対	白	黒1	A3	—
B3	—		白	赤1	B3	—
A4	—	4対	黄	黒1	A4	—
B4	—		黄	赤1	B4	—
A5	—	5対	桃	黒1	A5	—
B5	—		桃	赤1	B5	—
A6	—	6対	橙	黒2	A6	—
B6	—		橙	赤2	B6	—
A7	—	7対	灰	黒2	A7	—
B7	—		灰	赤2	B7	—
A8	—	8対	白	黒2	A8	—
B8	—		白	赤2	B8	—
A9	—	9対	黄	黒2	A9	—
B9	—		黄	赤2	B9	—
A10	—	10対	桃	黒2	A10	—
B10	—		桃	赤2	B10	—
A11	—	11対	橙	黒3	A11	—
B11	—		橙	赤3	B11	—
A12	—	12対	灰	黒3	A12	—
B12	—		灰	赤3	B12	—
A13	—	13対	白	黒3	A13	—
B13	—		白	赤3	B13	—
A14	—	14対	黄	黒3	A14	—
B14	—		黄	赤3	B14	—
A15	—	15対	桃	黒3	A15	—
B15	—		桃	赤3	B15	—
A16	—	16対	橙	黒4	A16	—
B16	—		橙	赤4	B16	—
A17	—	17対	灰	黒4	A17	—
B17	—		灰	赤4	B17	—
A18	—	18対	白	黒4	A18	—
B18	—		白	赤4	B18	—
A19	—	19対	黄	黒4	A19	—
B19	—		黄	赤4	B19	—
A20	—	20対	桃	黒4	A20	—
B20	—		桃	赤4	B20	—
シールドあり						

FCNメスコネクタ コンタクト配列図



FCNオスコネクタ コンタクト配列図

